

Supporto Monitor Montabile a Scrivania - Articolabile - Alluminio - Premium

Product ID: ARMPIVOTB2

Minor ingombro grazie a questa staffa per montaggio del monitor su scrivania di qualità superiore, che consente di sospendere il display sopra la scrivania. Supporta un monitor fino a 34", con una staffa articolabile che semplifica la regolazione dello schermo.

Il supporto per un monitor su scrivania può essere utilizzato per installare un monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 34". Consente di installare anche un display Apple Cinema, un iMac da 24" o da 27" oppure un display Thunderbolt fornito con supporto rimovibile o adattatore per attacco VESA integrato. L'elegante finitura argento si abbina ai display Apple, rendendolo la soluzione ideale per le workstation rivolte ai clienti.

Realizzata in alluminio, la staffa per monitor per carichi pesanti fornisce un supporto stabile per il display, con una capacità di carico fino a 14 kg.

La staffa si estende di 210 mm per consentire un ampio raggio di movimento. Per regolare la posizione dello schermo, è possibile spostare agevolmente la staffa del monitor da un lato all'altro.

Grazie alla staffa articolabile, il supporto per monitor consente di individuare facilmente l'angolo di visualizzazione corretto. Consente un movimento orizzontale completo di +180/-180 gradi a sinistra o a destra e di inclinare il display di +90/-15 gradi per regolare l'angolo verso l'alto o verso il basso. Per la visualizzazione orizzontale o verticale, è possibile ruotare il display di 360 gradi.

Lavora con il massimo comfort. Questo supporto per monitor regolabile in altezza consente di sollevare o abbassare la staffa del monitor lungo l'asta, con una portata fino a 200 mm.

I collegamenti a scorrimento e scatto rapidi garantiscono un facile assemblaggio e consentono di risparmiare tempo durante la configurazione di più unità. Il supporto per schermo del computer offre la possibilità di montaggio con morsetto da scrivania o foro passacavo. Sono inclusi gli accessori per tutte le opzioni di montaggio.

Il prodotto ARMPIVOTB2 è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 10 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di installare un display con attacco VESA, iMac, Apple Cinema e Thunderbolt al lato della scrivania o di un tavolo in ambienti commerciali, industriali o d'ufficio
- Consente di fissare il display con il morsetto di montaggio passacavo a una scrivania in un cubicolo per risparmiare spazio
- Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio o di home office

Features

- Minor ingombro grazie al montaggio di un display fino a 30", inclusi display Apple Cinema e Thunderbolt, attacco VESA e iMac (hardware incluso)
- Staffa articolabile per una regolazione più semplice del monitor e un'altezza regolabile lungo l'asta
- Facile montaggio senza utensili con collegamenti a scorrimento e scatto rapido
- Regolazione dell'angolo di visualizzazione con inclinazione, panoramica e rotazione
- Staffa articolabile per una regolazione più semplice del monitor e un'altezza regolabile lungo l'asta

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Hardware | Warranty | 10 Years |
| | N. di display supportati | 1 |
| | Modello(i) di fori VESA | 75x75 mm |
| | Modello(i) di fori VESA | 100x100 mm |
| | Spessore della superficie di montaggio | Morsetto da scrivania: spessore tavolo 20 - 60 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 60 mm Dimensione foro di montaggio passacavo: 10 - 60 mm |
| Prestazioni | Capacità di carico | 30.9 lb [14 kg] |
| | Dimensioni massime del display | 34" |
| | | Yes |
| | Fits Curved Display | Yes |
| | Fits UltraWide Displays | +90° / -15° |
| | Inclinazione | +180° / -180° |
| | Disposizione orizzontale | 360° |
| | Rotazione del display | |
| Note/requisiti speciali | Nota | This mount supports monitors up to 34", including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 30.9 lb. (14 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 26" (66 cm). |
| Caratteristiche fisiche | Lunghezza prodotto | 12.6 in [3.2 cm] |
| | Larghezza prodotto | 12.6 in [3.2 cm] |
| | Altezza prodotto | 20.5 in [5.2 cm] |
| | Peso prodotto | 5.6 lb [2.5 kg] |
| Informazioni confezione | Package Length | 18.3 in [4.6 cm] |
| | Package Width | 8.9 in [2.2 cm] |

Package Height 5.7 in [1.4 cm]

Peso spedizione (confezione) 7.2 lb [3.2 kg]

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | Gruppo di montaggio monitor |
| | Incluso nella confezione | braccio orientabile |
| | Incluso nella confezione | Gruppo asta e morsetto |
| | Incluso nella confezione | Protezioni per superfici |
| | Incluso nella confezione | Montaggio a flangia |
| | Incluso nella confezione | Chiave Torx |
| | Incluso nella confezione | Chiave a brugola da 3 mm |
| | Incluso nella confezione | Chiave a brugola da 4 mm |
| | Incluso nella confezione | Scheda di accesso |
| | Incluso nella confezione | Viti di montaggio monitor |
| | Incluso nella confezione | Viti VESA |
| | Incluso nella confezione | Manuale utente |

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

