

Monitorarm - bureau monteerbaar - scharnierende arm - aluminium - premium

Product ID: ARMPIVOTB2

Bespaar ruimte en hang de monitor boven uw bureau met deze premium monitor arm. De arm ondersteunt monitoren van maximaal 34 inch en is eenvoudig te verstellen dankzij het scharnier.

Monteer uw VESA-schermen (75x75, 100x100) van maximaal 34 inch met deze bureausteun voor een enkele monitor. Gebruik de steun ook voor Apple Cinema-, 24/27 inch iMac-, of Thunderbolt-schermen die een verwijderbare standaard of ingebouwde VESA-montageadapter hebben. De aantrekkelijke zilveren afwerking complementeert Apple-schermen en is ideaal voor klantgerichte werkstations.

De sterke monitor arm is gemaakt van aluminium, ondersteunt maximaal 14kg en biedt een stabiele ondersteuning.

De arm biedt met een reikwijdte van 210 mm veel bewegingsruimte. Beweeg de monitor arm moeiteloos van links naar rechts om uw scherm te verstellen.

Dankzij de scharnierarm stelt u eenvoudig de juiste kijkhoek in. Draai uw scherm een volledige +180/-180 naar links of rechts of kantel het +90/-15 voor een betere kijkhoek. roteer het scherm 360 voor een liggende of staande opstelling.

Werk comfortabel. Dankzij de in hoogte verstelbare monitor arm beweegt u uw schermen 200 mm omhoog of omlaag over de stang.

De snelle schuif- en klikaansluitingen garanderen een eenvoudige installatie en besparen tijd bij de configuratie van meerdere apparaten. Monteer de monitor steun met de klemaan het bureau of via het doorvoergat. De hardware voor alle montageopties is bijgevoegd.

De ARMPIVOTB2 voldoet aan de TAA-standaard en heeft een 10-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bevestig uw iMac, Apple Cinema- en Thunderbolt-schermen met VESA-montage in zakelijke, commerciële, industriële of kantooromgevingen
- Monteer uw scherm aan uw bureau via het doorvoergat om ruimte in cubicles te besparen
- Creer een meer ergonomische werkplek op kantoor en thuis

Features

- Bespaar ruimte en monteer een monitor van maximaal 30 inch, waaronder VESA-montage, iMac-, Apple Cinema- en Thunderbolt-schermen (hardware bijgevoegd).
 - Verstel uw monitor eenvoudig met de scharnierarm en pas de hoogte op de stang aan
 - Eenvoudige, gereedschapsloze installatie met snelle schuif- en klikaansluitingen
 - Verander uw kijkhoek door te kantelen, pannen en roteren
 - Verstel uw monitor eenvoudig met de scharnierarm en pas de hoogte op de stang aan
-

Hardware	Warranty	10 Years
	Aantal ondersteunde schermen	1
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	Bureaulem: Dikte tafel 20 - 60 mm Doorvoergatlem: Dikte tafel 20 - 60 mm
	Dikte bevestigingsoppervlak	Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10 - 60 mm
Prestaties	Draagvermogen	30.9 lb [14 kg]
	Maximale schermgrootte	34"
	Fits Curved Display	Yes
	Fits UltraWide Displays	Yes
	Kantelen	+90 / -15
	Pannen	+180 / -180
	Schermmrotatie	360
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	This mount supports monitors up to 34", including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 30.9 lb. (14 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 26" (66 cm).
Fysieke eigenschappen	Lengte product	12.6 in [3.2 cm]
	Breedte product	12.6 in [3.2 cm]
	Hoogte product	20.5 in [5.2 cm]
	Gewicht product	5.6 lb [2.5 kg]
Verpakkingsinformatie	Package Length	18.3 in [4.6 cm]
	Package Width	8.9 in [2.2 cm]
	Package Height	5.7 in [1.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	7.2 lb [3.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	monitor arm bevestiging
	Meegeleverd	draaiarm
	Meegeleverd	stang- en klem bevestiging
	Meegeleverd	oppervlakbeschermers

Meegeleverd	flens montage
Meegeleverd	torx-sleutel
Meegeleverd	3 mm inbussleutel
Meegeleverd	4 mm inbussleutel
Meegeleverd	toegangskaat
Meegeleverd	monitor montageschroeven
Meegeleverd	VESA schroeven
Meegeleverd	handleiding

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

