

Monitorarm für VESA-Bildschirme bis zu 34" (8kg) - Gelenkige Monitor Halterung - Ergonomisch und Höhenverstellbar - Tischklemme oder Tischlochmontage - Schwarz

Produkt-ID: ARMPIVOTB



Sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch und stellen Sie Ihren Monitor so auf, dass Sie ihn bequem sehen können. Dieser Monitorarm für die Tischmontage besteht aus robustem Stahl. Dank seines Gelenkarms können Sie Ihren Bildschirm neigen, schwenken und drehen. So schaffen Sie einen ergonomischeren Arbeitsplatz und steigern die Produktivität.

Mit dieser Halterung für Einzelmonitore schaffen Sie Platz, indem Sie den Bildschirm außerhalb Ihres Schreibtisches platzieren. Der VESA-Monitorarm (75 x 75, 100 x 100) unterstützt einen Flachbildschirm (13 bis 34 Zoll) mit einem Gewicht von bis zu 8 kg.

Dank einer soliden Stahlkonstruktion bietet der Monitorarm dauerhafte Leistungsfähigkeit.

Der schwenkbare Monitorarm gibt Ihnen maximale Flexibilität am Arbeitsplatz. Sie können den Arm auf bis zu 428 mm verlängern, schwenken (180 Grad) und neigen (bis zu 90 Grad). Mit diesen Anpassungsmöglichkeiten ist es leicht, den perfekten Blickwinkel zu finden. Der Arm bietet leichtgängige 360 Grad-Bildschirmsdrehung, sodass Sie leicht von Querformat auf Hochformat wechseln können. Zudem können Sie die Höhe Ihres Monitors entlang der Stange auf Ihre gewünschte Betrachtungsposition bis zu einer maximalen Höhe von 450 mm anpassen.

Die Schreibtischklemme für die Monitorhalterung erleichtert die Befestigung Ihres Bildschirmes an der VESA-Halterung oberhalb Ihres Schreibtisches mittels der mitgelieferten C-Klemme oder der Kabeldurchführung. Zur einfacheren Befestigung bietet die VESA-Halterung Aussparungen zur Montage der Befestigungsschraube vorab, sodass Sie anschließend den Monitor in Position schieben und die Schraube festziehen können. Der Monitorarm verfügt zudem über Kabelklammern, mit denen Sie Ihre Kabel unsichtbar aufbewahren können und so jegliches Durcheinander an Ihrem Arbeitsplatz vermeiden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schaffen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz in Ihrem Büro oder Home Office
- Drehen Sie Ihren Bildschirm für Anwendungen wie Webdesign oder Coding von Querformat auf Hochformat

Merkmale

- MONITORARM FÜR GROÙE MONITORE: VESA 75x75mm/100x100mm kompatibler, hochbelastbarer Stahlarm für einzelne Monitore, unterstützt einen 27" (16:9) oder 34" (21:9/ultrawide) Bildschirm bis zu 8kg; horizontale Gelenk- und Höheneinstellung
- BEWEGUNGSBEREICH: Der Monitorarm kann entlang der 45cm langen Saule positioniert und sicher befestigt werden und kann bis zu 42,7cm von der Unterlage entfernt ausfahren; der Arm hat 2 Gelenke, die eine Drehung von +/-180° ermöglichen
- UMFASSENDER BEWEGUNGSBEREICH: Die ergonomische, schwenkbare Monitorhalterung erhöht Bequemlichkeit und Produktivität, da sich der Bildschirm um +/-45° neigen, um +/-90° schwenken und um 360° drehen lässt (Querformat/Porträt)
- KLEINE AUFSTELLFLÄCHE: Die Tisch Monitorhalterung mit platzsparendem Design verbessert den Arbeitsbereich; integrierte Clips für das Kabelmanagement entlang des Arms und der Stange sorgen für Ordnung und einen repräsentativen Arbeitsbereich
- EINSTELLBARE EINRICHTUNG: Mit der Tischklemme (C-Klemme) oder der Tüllenhalterung können Sie das Gerät einfach an einem Tisch befestigen und mit der Hand festziehen; inkl. Kabelmanagement-Clips, Werkzeug für Höhen- und Winkeleinstellung

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1

Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm
	100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Schreibtischklemme: Tischdicke 10-88 mm Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 10-75 mm Durchführungslochgröße: 10,5-50 mm
<hr/>	
Leistung	
Gewichtskapazität	17.6 lb [8 kg]
Minimale Bildschirmgröße	13"
Maximale Bildschirmgröße	34"
Geeignet für Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Höhenverstellung	Ja
Maximale Höhe	17.7 in [450 mm]
Maximale Armlänge	16.9 in [428 mm]
Neigung	+ 45° / - 45°
Schwenkung/Drehung	180°
Displayrotation	360°
<hr/>	
Spezielle Hinweise/Anforderungen	
Hinweis	Die Halterung unterstützt Monitore bis zu einer Größe von 34 Zoll, einschließlich Flachbildschirme, geschwungene und extra breite Bildschirme mit einem maximalem Gewicht von 8 kg. Die Halterung unterstützt extra breite Displays im Hochformat mit einer maximalen Breite von 76,2 cm.

**Physische
Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	18.2 in [462.0 mm]
Produktbreite	6.3 in [16.0 cm]
Produkthöhe	4.3 in [10.8 cm]
Produktgewicht	6.5 lb [3.0 kg]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	6.8 in [17.2 cm]
Paketbreite	19.1 in [48.5 cm]
Pakethöhe	4.6 in [11.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.2 lb [3.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Monitorarm
	1 - Säule
	1 - Tischklemme
	1 - Kabelklammer
	1 - Bodenplatte der Kabeldurchführung
	5 - Gummimatten
	1 - Schreibtischklemmschraube
	1 - Durchführungsplatte
	1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 6 mm

4 - Schrauben M4x12 mm

4 - Schrauben, M5 x 12 mm

4 - Unterlegscheiben

1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty 5 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

