

モニターアーム／クランプ・グロメット

固定式／1画面／最大27インチ(16:9)または34インチ(21:9)／耐荷重8kg／VESA対応／多関節／高さ調整可能／ブラック／デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム

製品ID: ARMPIVOTB



デスクマウント式モニターアーム。モニタの位置を見やすく調整しながら、デスクスペースを広く使える高耐久性スチール製アームです。画面のチルト、スイベル、回転に対応する多関節アームは、エルゴノミクス(人間工学)に対応し仕事のはかどる環境づくりに役立ちます。

このシングルモニターアームは、デスク面からディスプレイを持ち上げ、デスクスペースを広く使えるようにします。VESAマウント規格(75x75、100x100)に対応し、サイズ13インチから34インチ、重さ8kgまでの薄型ディスプレイの積載が可能です。

頑丈なスチールを使用し、長期の使用に耐える堅牢さを備えています。

多関節モニターアームは、ワークスペースに高い柔軟性を提供します。アームは428mmまで伸長し、スイベル(180度)とチルト(最大90度)調整で最適なビュー角度を簡単に設定することができます。スムーズな360度回転により、仕事の必要に応じてモニタの横向き・縦向きの切り替えが簡単です。また、最大450mmまでモニタの高さを支柱に沿って調整することができます。

付属品のCクランプまたはグロメットマウントを使用し、デスクの上にVESAマウント互換ディスプレイを簡単にマウントすることができます。VESAマウントには、取り付けネジ用のノッチがついています。先にネジをつけてからモニタをはめ入れ、それからネジを締めるようになっているので、取り付けが簡単です。また、ケーブルが見えないように結束するクリップもついており、作業エリアをすっきりと保つことができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・オフィス環境やホームオフィスでエルゴノミクス(人間工学)に対応
- ・ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転

製品の特長

・アーム延長最大428mm

アーティキュレーションの範囲: ポールマウント型モニターアームは、高さ45cmの支柱に沿って配置／固定でき、ベースから最大42cmまで外側に伸長可能。アームには2つのジョイントがあり、左右+/-180度の回転が可能

・

優れた可動域: 人間工学に基づいた多関節モニターマウント。画面を上下±45度、左右±90度、回転360度(横/縦)させることができ快適性と生産性を向上を実現

・調整可能: デスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用してデスクトップに簡単に取り付け可能

・

大型モニターアーム: VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した耐久性に優れたスチール製シングルモニターアーム。27インチ(16:9)または34インチ(21:9/ウルトラワイド)のディスプレイ(最大8kgまで)をサポート。水平方向の回転と高さ調整が可能

・

省スペース設計のデスクマウントモニターアームは、コンピューターの作業環境を向上。アームと支柱にはケーブル管理用クリップが内蔵されており、ケーブルを整理してワークスペースをすっきり

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	なし
ケーブル管理	あり
多関節アーム	あり
対応ディスプレイ数	1
取り付けオプション	デスク&グロメット固定
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm
取付け面厚さ	デスククランプ: テーブル厚さ10mm – 88mm グロメットクランプ: テーブル厚さ10mm – 75 mm グロメットマウントの穴サイズ: 10.5mm – 50mm

性能

可搬重量	8 kg [17.6 lb]
Minimum Display Size	13 インチ
最大ディスプレイサイズ	34 インチ
Fits Curved Display	あり
Fits UltraWide Displays	あり
高さ調節	あり
Maximum Height	450 mm [17.7 in]

最大延長時のアーム長さ	428 mm [16.9 in]
チルト	+/-45°
スイベル / ピボット	180°
ディスプレイ回転	360°

特記 / 必要条件

注意	重さ8キロ、サイズ34インチまでのフラットスクリーン、曲面ディスプレイ、ウルトラワイドディスプレイに対応します。ウルトラワイド画面を縦に使用する場合、対応最大幅は76.2cmとなります。
----	---

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	462.0 mm [18.2 in]
製品横	16.0 cm [6.3 in]
製品高さ	10.8 cm [4.3 in]
製品重量	3.0 kg [6.5 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.2 cm [6.8 in]
パッケージ横	48.5 cm [19.1 in]
パッケージ高さ	11.7 cm [4.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	3.7 kg [8.2 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - モニタアーム
	1 - 支柱
	1 - デスク クランプ
	1 - ケーブル結束クリップ
	1 - グロメット ベースプレート
	5 - ゴムパッド
	1 - デスククランプ用ネジ
	1 - グロメット プレート
	1 - 5mm 六角レンチ

1 – 6mm 六角レンチ

4 – M4x12mm ネジ

4 – M5 x 12mm ネジ

4 – ワッシャー

1 – 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。