

Monitor Arm voor VESA Scherm tot 34" (8kg), Scharnierende Monitorsteun met Verticale Arm voor Enkel Scherm, Verstelbare Hoogte, Ergonomische Monitor Beugel, Bureauklem/Doorvoertule

Productcode: ARMPIVOTB



Maak bureauruimte vrij en zet uw scherm in een comfortabele positie met deze aan een bureau te bevestigen monitor arm, gemaakt van sterk staal. Met de scharnierende arm kunt u uw scherm kantelen, draaien en ronddraaien voor een nog ergonomische werkplek en hogere productiviteit.

Met de single monitor arm kunt u bureauruimte vrijmaken door uw scherm boven uw bureau te plaatsen. De voor VESA-montage (75x75, 100x100) geschikte monitor arm ondersteunt een plat scherm van 13" tot 34" en een gewicht tot maximaal 8 kg.

Dankzij de sterke stalen constructie gaat de sterke monitor arm lang mee.

De scharnierende monitor arm geeft u maximale flexibiliteit op uw werkplek. U kunt de arm verlengen tot 428 mm, 180° draaien en tot 90° kantelen, zodat u eenvoudig de perfecte kijkhoek kunt bepalen. De scharnierarm biedt een soepele 360° rotatie, zodat u gemakkelijk van liggend naar staand formaat kunt wisselen. U kunt ook de hoogte van uw scherm aanpassen door het langs de stang te verschuiven totdat de gewenste positie is bereikt, tot maximaal 450 mm.

Met de aan een bureau vast te klemmen monitor arm kunt u uw voor VESA-montage geschikt scherm eenvoudig boven uw bureau plaatsen, met behulp van de meegeleverde C-klem of via een doorvoergat. Voor een eenvoudige montage heeft de VESA-montagesteun inkepingen waarmee u de montageschroef vooraf kunt instellen. Daarna kunt u het scherm op zijn plaats schuiven en ten slotte de schroef vastdraaien. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer een ergonomische werkplek op kantoor/thuiskantoor
- Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of coding

Eigenschappen

- **BREED SCHERM ARM:** VESA 75x75mm/100x100mm compatibel. De robuuste stalen single monitorarm ondersteunt een 27" (16:9) of 34" (21:9/ultrawide) scherm tot 8kg. Horizontale articulatie & hoogteverstelling
- **GEARTICULEERD:** De monitor arm kan worden gepositioneerd/vastgezet langs de 45cm verticale arm en kan uitsteken tot 42,8cm vanaf de basis. De arm heeft 2 articulaties die het mogelijk maken om +/- 180 ° te draaien
- **GROOT BEWEGINGSBEREIK:** Ergonomische scharnierende monitorbeugel voor meer comfort en productiviteit, waardoor het scherm +/-45° kan kantelen, +/-90° kan draaien en 360° kan draaien (landschap/portret)
- **RUIMTEBESPAREND:** Deze monitorarm met ruimtebesparend ontwerp verbetert de computer werkplek. De ingebouwde kabel management clips langs de arm & verticale arm houden kabels georganiseerd voor een georganiseerde werkruimte.
- **VERSTELBARE SET-UP:** De C-klem of doorvoertule kan eenvoudig op een bureaublad eenvoudig gemonteerd en bevestigd worden. Kabelmanagementclips kunnen dankzij het bijgeleverd gereedschap worden gebruikt voor snelle hoogte- en hoekafstelling.

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Doorvoer, Klem

VESA gatenpatroon(/-patron en)	75x75 mm
	100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm
	Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm
	Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	34"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	17.7 in [450 mm]
Maximale armverlenging	16.9 in [428 mm]
Kantelen	+ 45° / - 45°
Zwenken / draaien	180°
Schermmrotatie	360°

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, gebogen en extra brede schermen, met een maximumgewicht van 8 kg. Als u een extra breed scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de arm een maximumbreedte van 76,2 cm (30").
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	18.2 in [462.0 mm]
Breedte product	6.3 in [16.0 cm]
Hoogte product	4.3 in [10.8 cm]
Gewicht product	6.5 lb [3.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	19.1 in [48.5 cm]
Package Height	4.6 in [11.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.2 lb [3.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - monitor arm
	1 - stang
	1 - Bureauklem
	1 - kabel management klem
	1 - doorvoergat-grondplaat
	5 - Anti-slip pads
	1 - bureaulemschroef
	1 - doorvoergat plaat
	1 - 5 mm inbussleutel
	1 - 6 mm inbussleutel
	4 - M4x12 mm schroeven

4 - M5x12 mm schroeven

4 - onderlegingen

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.