

Monitorarm für Einzel VESA-Bildschirm bis 32" oder 49" Ultrawide (8kg) -
Vollbeweglich, Gelenkig und Höhenverstellbar - Tischklemme oder Tischlochmontage -
Monitor Halterung

Produkt-ID: ARMPIVOTE2



Mit diesem Monitorhalterung für die Tischmontage können Sie einen Monitor mit einer maximalen Bildschirmgröße von 32" (16:9) oder 49" (32:9) Ultrawide montieren und anheben. Dank seiner soliden Stahlkonstruktion kann dieser Monitorarm bis zu 8 kg tragen und bietet zwei Befestigungsoptionen (C-Klemme oder Tüllenmontage), um Ihren Monitor sicher an Ihrem Schreibtisch zu befestigen.

Richten Sie eine ergonomische Arbeitsumgebung ein und gewinnen Sie wertvolle Arbeitsfläche auf Ihrem Schreibtisch zurück. Mit der verstellbaren Monitorhalterung können Sie den Arm um volle 590 mm aus der Stange herausziehen. Der vollbewegliche Arm lässt sich frei bewegen und bietet einen großen Bewegungsspielraum über mehrere Achsen. Sie können den Monitor um +90/-85 Grad neigen, um +90/-90 Grad schwenken und sogar um 360 Grad drehen, um den idealen Blickwinkel zu finden. Sie können jederzeit zwischen Hoch- und Querformat hin- und herwechseln. Mit der federunterstützten Höhenverstellung können Sie Ihren Monitor bis zu 341 mm anheben oder absenken und dabei mühelos von Hand positionieren. Zusätzliche Einstellungen mit dem mitgelieferten Werkzeug ermöglichen es Ihnen, den Monitorarm entlang der Stange auf eine maximale Höhe von 610 mm von der Montagefläche anzuheben.

Mit diesem Schreibtisch Monitorarm können Sie Platz sparen, indem Sie Ihren Monitor an Ihrem Schreibtisch, Tisch oder Ihrer Arbeitsplatte befestigen. Darüber hinaus verfügt er über integrierte Kabelführungskanäle entlang des Arms und Kabelführungsclips, um Ihre Kabel zu führen und ein geordnetes und professionelles Aussehen Ihres Arbeitsplatzes zu gewährleisten.

Mit den abnehmbaren VESA Halterungen mit Schnellverschlüssen können Sie Ihr Bildschirm ganz einfach an der Halterung befestigen. Klemmen Sie die Halterung entweder an die Seite eines Schreibtisches mit einer Dicke von bis zu 85 mm oder montieren Sie sie durch eine Tüllenöffnung an Tischen mit einer Dicke von bis zu 70 mm.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Montieren Sie einen Bildschirm auf Ihrem Schreibtisch, Tisch oder Tresen und nutzen Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
- Montieren Sie Ihr Display mit der Kabeldurchführung am Schreibtisch und positionieren Sie es nach Bedarf
- Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung

Merkmale

- MONITORHALTERUNG FÜR SCHREIBTISCHMONTAGE: VESA 75X75/100x100mm kompatibler Stahl-Monitorarm für ein einzelnes 8kg Bildschirm bis zu 32" (16:9) oder bis zu 49" (32:9 ultrawide); Voll beweglich und höhenverstellbar; C-Klemme / Tülle.
- VOLLBEWEGLICHE ARTIKULATION: Der ergonomische, vollbewegliche Gelenkarm hat +90/-90 Grad horizontale Drehung, +90/-85 Grad Neigung, 360 Grad Bildschirmdrehung (Hoch/Querformat); der gesamte Arm kann rund um die Stange gedreht werden(mit inkl. werkzeug)
- ONE-TOUCH EINSTELLUNG: Das Design des Monitorarm ermöglicht eine maximale VESA Montagehöhe von 610 mm vom Tisch; der Arm ist gasfederunterstützt und bis zu 340 mm in der Höhe und bis zu 590 mm von der Stange verstellbar; mehr Komfort und Produktivität
- EINFACHE INSTALLATION: C-Klemme (0mm-85mm) oder die Tüllenhalterung (0mm-70mm) von Hand festziehen; für Tische mit einer Dicke von bis zu 85mm; inkl.Werkzeug zum Werkzeugen zum Gelenkspannung Einstellung; abnehmbare VESA Halterung mit Schnellverschluss
- ORGANISIERTER ARBEITSPLATZ: Computermonitorhalterung mit Kabelmanagement-Kanälen entlang des voll beweglichen Arms, um Ihre Kabel zu ordnen; ein Kabelclip entlang der Stange hilft, ein professionelles Aussehen zu bewahren und alle Kabel unsichtbar macht

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar Nein

Gelenk Ja

Anzahl der 1
unterstützten Displays

Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm
	100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Tisch Klemme: Tischdicke 0-85mm Tüllenmontage: Tischdicke 0-70mm
<hr/>	
Leistung	
Gewichtskapazität	17.6 lb [8 kg]
Maximale Bildschirmgröße	32" (16:9)
	49" (32:9)
Geeignet für Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Höhenverstellung	Ja
Maximale Armlänge	23.2 in [590 mm]
Neigung	-85° / +90°
Schwenken	+90° / - 90°
Schwenkung/Drehung	360° um den Stützmast herum
Displayrotation	360°
Diebstahlsicherung	Nein
<hr/>	
Physische Eigenschaften	
Produktlänge	19.1 in [48.5 cm]
Produktbreite	11.4 in [29.0 cm]
Produkthöhe	5.5 in [14.0 cm]
Produktgewicht	7.4 lb [3.4 kg]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	11.5 in [29.1 cm]
Paketbreite	20.3 in [51.6 cm]
Pakethöhe	5.9 in [15.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.7 lb [4.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Stangenaufbau
	1 - Halterungsmontage
	1 - VESA-Halterung
	4 - Schrauben M4x12 mm
	4 - M4x30mm Schrauben
	4 - Abstandshalter
	1 - Kabelführungsklammer
	1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
	3 - M5x6mm Schrauben
	1 - Kabelmanagement Aufsatz
	1 - Durchführungsplatte
	1 - Gebrauchsanweisung

**Garantieinformatio
nen**

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.