

## Monitor Tischhalterung mit Gasfeder-Höhenverstellung und Kabelführung

Produkt-ID: ARMPIVOTE



Mehr Freiheit für Ihren Arbeitstag. Dieser einzelne Monitorarm für die Tischmontage spart Platz, da Sie den Monitor über Ihrem Schreibtisch oder Tisch montieren können. Der Gelenkarm ermöglicht die einfache Einstellung der Monitorposition durch Einstellen der Verlängerung, Neigung, Drehung, Ausrichtung und Höhe.

Mit einem Monitorarm können Sie Ihren Monitor über der Arbeitsfläche montieren und die Höhe, Position und den Betrachtungswinkel einfach anpassen - so schaffen Sie eine ergonomische Arbeitsumgebung mit mehr Platz. Die Halterung für Einzelmonitore unterstützt Bildschirme von 12 bis 34 Zoll mit einer maximalen Tragfähigkeit von 3,6 kg.

Mit der anpassbaren Monitorhalterung können Sie den Arm um ganze 560 mm verlängern. Der Arm kann frei bewegt werden und bietet so einen großen Bewegungsbereich über mehrere Achsen. Sie können den Monitor um 360 Grad neigen, schwenken und drehen, um ihn so für eine optimale Betrachtungsposition anzupassen. Sie können jederzeit zwischen Hoch- und Querformat wechseln. Dank der gefederten Höhenverstellung können Sie die Monitorhalterung mit einer gleichmäßigen und mühelosen Positionierung anheben oder absenken.

Dank der robusten Stahlkonstruktion hält die Displayhalterung Ihren Computermonitor sicher. Einfache Einrichtung Sie können die Halterung entweder an der Seite Ihres Schreibtischs oder Tisches festklemmen oder sie mittels einer Kabeldurchführung (im Lieferumfang enthalten) befestigen. Das integrierte Kabelordnungssystem sorgt für eine ordentliche und übersichtliche Anordnung.

Das Modell ARMPIVOTE wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Montieren Sie einen Bildschirm auf Ihrem Schreibtisch, Tisch oder Tresen und nutzen Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten
- Montieren Sie Ihr Display mit der Kabeldurchführung am Schreibtisch und positionieren Sie es nach Bedarf
- Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung

## Merkmale

- Montieren Sie einen VESA-kompatiblen (75 x 75, 100 x 100) 12 Zoll- bis 34 Zoll-Flachbildschirm, gekrümmt oder extra breit, mit einem maximalen Gewicht von 3,6 kg
- Der Bildschirm kann im Hoch- und Querformat gedreht werden (für die Verwendung im Hochformat unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 50,8 cm).
- Leichte Höhenverstellbarkeit per Tastendruck mit Gasdruckfederarm
- Gelenkarm mit großem Bewegungsbereich, 360 Grad-Drehung um die Stützstange und am Ellbogen, +/-90 Grad-Neigungswinkel und +/-90 Grad-Schwenkwinkel
- Maximale Armverlängerung von 560 mm

---

### Hardware

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Garantiebestimmungen              | 2 Years                                  |
| Wandmontierbar                    | Nein                                     |
| Gelenk                            | Ja                                       |
| Anzahl der unterstützten Displays | 1                                        |
| Montageoptionen                   | Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme |
| VESA-Lochmuster                   | 75x75 mm                                 |
|                                   | 100x100 mm                               |

Stärke der  
Montageoberfläche

Schreibtischklemme: Tischdicke 10-75 mm

Durchführungslochgröße: 50-70 mm

## Leistung

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gewichtskapazität              | 8.0 lb [3.6 kg]                                              |
| Maximale<br>Bildschirmgröße    | 34"                                                          |
| Geeignet für Curved<br>Display | Ja                                                           |
| Fits UltraWide Displays        | Ja                                                           |
| Höhenverstellung               | Ja                                                           |
| Maximale Armlänge              | 22.0 in [560 mm]                                             |
| Neigung                        | +90° / - 90°                                                 |
| Schwenken                      | +90° / - 90°                                                 |
| Schwenkung/Drehung             | 360° Drehung um die Stütze<br>360° Drehung am unteren Gelenk |
| Displayrotation                | 360°                                                         |

## Spezielle Hinweise/Anforderungen

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis | Die Halterung unterstützt Monitore bis zu einer Größe von 34 Zoll, einschließlich Flachbildschirme, geschwungene und extra breite Bildschirme mit einem maximalem Gewicht von 3,6 kg Die Halterung unterstützt extra breite Displays im Hochformat mit einer maximalen Breite von 50,8 cm. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Physische Eigenschaften

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Farbe         | Schwarz              |
| Gehäusetyp    | Stahl und Kunststoff |
| Produktlänge  | 22.0 in [56.0 cm]    |
| Produktbreite | 3.0 in [7.5 cm]      |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Produkthöhe    | 20.7 in [52.7 cm] |
| Produktgewicht | 4.9 lb [2.2 kg]   |

---

#### Verpackungsinformationen

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Paketmenge                  | 1                 |
| Paketlänge                  | 18.8 in [47.7 cm] |
| Paketbreite                 | 8.4 in [21.3 cm]  |
| Pakethöhe                   | 5.2 in [13.2 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 6.0 lb [2.7 kg]   |

---

#### Verpackungsinhalt

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - Gasfederarm                   |
|                    | 1 - Verlängerungsarm              |
|                    | 1 - Stütze                        |
|                    | 1 - Klemme                        |
|                    | 1 - Abdeckung und Schraube        |
|                    | 5 - Kabelabdeckung                |
|                    | 4 - Abstandshalter                |
|                    | 4 - Schrauben M4x12 mm            |
|                    | 4 - Schrauben M4x25 mm            |
|                    | 1 - Kabelklammer                  |
|                    | 2 - Dichtungslager aus Kunststoff |
|                    | 1 - 4-mm-Innensechskantschlüssel  |
|                    | 1 - 6-mm-Innensechskantschlüssel  |
|                    | 4 - Flügelschraube                |
|                    | 5 - Kabelbinder                   |

1 - Anleitung

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty

2 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.