

Supporto per Monitor da Scrivania - Staffa articolabile robusta per monitor VESA a 32" (9Kg) - Braccio per monitor ad altezza regolabile - Montaggio con morsetto a C o grommet - Alluminio/Argento

ID prodotto: ARMPIVOTHD



Consente di liberare spazio e di creare un ambiente di lavoro più confortevole e produttivo. Questa staffa per il montaggio su scrivania consente di montare un display con attacco VESA (75x75, 100x100) al di sopra di un piano di lavoro o di una scrivania e di regolarne l'altezza con un semplice gesto per una visione ottimale. La finitura in argento lucido conferisce un aspetto elegante allo spazio di lavoro.

Con questa staffa in alluminio ad alta resistenza è possibile risparmiare spazio prezioso in quanto consente di montare in tutta sicurezza un monitor da 13" a 32" con peso fino a 9 kg. È la soluzione ideale per molte applicazioni d'ufficio, ad esempio nel settore finanziario o sanitario, negli spazi di lavoro condivisi o nei casi in cui si desidera mostrare il display a clienti o colleghi.

La staffa dispone di un sistema di regolazione rapida dell'altezza che, grazie a un cilindro a molla, consente di sollevare e abbassare con facilità il display. È sufficiente regolare la tensione in base al peso del monitor per poter modificare l'altezza del monitor senza alcuno sforzo. Il supporto consente di regolare l'altezza fino a 335 mm.

Con la staffa completamente articolabile è più semplice trovare l'angolo di visione perfetto. È possibile spostare il monitor lateralmente di 180 gradi per dividerne il display. La staffa supporta anche la rotazione a 180 gradi per configurare l'orientamento orizzontale o verticale. Per una visione confortevole, lo schermo può essere inclinato da +90 a -90 gradi.

Realizzato in alluminio, il supporto per monitor singolo richiede un assemblaggio minimo ed è facile da installare con il morsetto da tavolo o il supporto passacavo. Il pannello rimovibile con attacco VESA semplifica il collegamento o la rimozione del monitor. La gestione cavi integrata consente di tenere i cavi ben organizzati.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Use in workstations with multiple users
- Add comfort to office environments or your home office
- Il display può essere ruotato dalla posizione orizzontale alla posizione verticale durante la codifica e la progettazione Web

Caratteristiche

- **SUPPORTO PER MONITOR DI GRANDI DIMENSIONI:** Braccio per monitor pesante compatibile VESA 75x75mm/100x100mm per un singolo grande schermo da 32" (16:9) o 43" (32:9/ultrawide) fino a 9kg; articolazione completa e finitura argento
- **AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO:** braccio articolato ed ergonomico per monitor aumenta il comfort e la produttività con un'inclinazione e rotazione di +/-90°, uno schermo che ruota di 90° (orizzontale/verticale) e staffa per monitor del computer che ruota a 360°
- **REGOLAZIONE CON UN SOLO TOCCO:** con un'altezza massima di 50 cm dalla scrivania la staffa per monitor LCD a molla offre un campo di regolazione dell'altezza di 33 cm e può estendersi verso l'esterno fino a 60,5 cm di distanza dalla base
- **FACILE INSTALLAZIONE:** installazione manuale con morsetto a C o occhiello su una scrivania da 10 a 80 mm; piastra VESA rimovibile con clip a rilascio rapido per un facile montaggio dei display; attrezzi per regolare la tensione dell'articolazione inclusi
- **INGOMBRO RIDOTTO:** la staffa in alluminio per il montaggio su scrivania con design salvaspazio migliora l'area di lavoro, mentre i canali di gestione dei cavi mantengono questi ultimi in ordine e in posizione

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Articolazione	Sì

N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 85 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 80 mm Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50 mm

Prestazioni

Capacità di carico	19.8 lb [9 kg]
Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	32"
Adatto a Display Curvi	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Altezza Minima	6.7 in [170 mm]
Altezza massima	19.9 in [505 mm]
Massima estensione del braccio	23.8 in [605 mm]
Inclinazione	+90° / - 90°
Orientamento/rotazione	180°
Rotazione del display	180°

Note/requisiti speciali

Nota	Questo supporto è in grado di sostenere monitor fino a 34", inclusi i display a schermo piatto, curvi e UltraWide, con un peso massimo di 9 kg. Se si sceglie di utilizzare un display UltraWide con orientamento verticale, il supporto è in grado di sostenere display UltraWide con
------	--

una larghezza massima di 88,9 cm.

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	3.8 in [96.0 mm]
Larghezza prodotto	11.2 in [28.4 cm]
Altezza prodotto	20.8 in [52.9 cm]
Peso prodotto	6.8 lb [3.1 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	12.8 in [32.6 cm]
Package Width	19.3 in [48.9 cm]
Package Height	4.9 in [12.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.3 lb [4.2 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - braccio con molla
	1 - attacco per monitor VESA
	1 - piastra di base passacavo
	1 - Piastra per anello di tenuta
	1 - staffa a L
	1 - Morsetto per scrivania
	5 - viti a morsetto
	1 - manopola passacavo

- 2 - piedini in gomma
- 1 - contenitore per chiavi a brugola
- 1 - chiave a brugola da 4 mm
- 1 - chiave a brugola da 5 mm
- 1 - chiave a brugola da 6 mm
- 4 - viti ad alette M4x12 mm
- 4 - viti M5x12 mm
- 1 - vite passacavo
- 4 - Guarnizioni
- 4 - Distanziatori
- 1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.