

Enkel skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - silver

Produkt ID: ARMPIVOTHD



Frigör yta och skapa en bekvämare och produktivare arbetsyta. Denna skrivbordsmonterbara monitorarm gör det enkelt att montera din VESA-kompatibla skärm (75x75, 100x100) över skrivbordet eller bordet och justera höjden med ett tryck för idealisk vinkel. Dess slimmade silveryta förbättrar din arbetsplats estetik.

Den kraftiga monitorarmen av aluminium hjälper dig frigöra ytor genom att säkert montera en datorskärm från 13 tum till 32 tum och upp till 9 kg. Den är idealisk för många olika kontorsituationer, till exempel hälsovård- och finansmiljöer, delade arbetsplatser eller när du vill visa din skärm för klienter eller kollegor.

Monitorarmen för en skärm kan justeras i höjd med ett tryck och har en gasfjädercylinder som gör det enkelt att höja eller sänka skärmen. Justera spänningen för att passa vikten på skärmen så att du enkelt kan justera skärmens höjd. Skärmmonteringen ger 335 mm höjdjustering.

Den ledade armen med alla rörelser gör det enkelt att hitta rätt vinkel. Du kan vrida skärmen 180 grader för att dela skärmen. Den ledade armen stödjer även rotation i 180 grader, för liggande till stående läge. För bekväm visning, luta din skärm +90 till -90 grader.

Fästet för en skärm är tillverkat av aluminium, kräver minimal montering och är enkelt att installera med skrivbordsklämman eller kabelhålsmonteringen. Med en löstagbar VESA-monteringspanel är det enkelt att fästa eller ta bort din skärm. Den inbyggda kabelhanteringen hjälper dig att hålla dina kablar organiserade.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Use in workstations with multiple users
- Add comfort to office environments or your home office
- Roterar skärmen från landskaps- till porträttläge för webbdesign eller kodning

Funktioner

- Montera en VESA-kompatibel skärm (75x75, 100x100), 12 tum till 34 tum, platt skärm, böjd eller ultrabred, med en maximal vikt på 9 kg
- BRETT RÖRELSEOMFÅNG: Ledad och ergonomisk monitorarm ger ökad komfort och produktivitet, skärmen kan lutas +/- 90°, vridas +/- 90°, roteras 90° (liggande/stående), monitorarmen kan roteras 360°
- ENKEL JUSTERING: Maximal höjd 50 cm från skrivbordet. Den fjäderassisterade LCD-skärmarmen erbjuder ett verktygsfritt, justerbart intervall på 34 cm och kan sträcka sig utåt upp till 60 cm från basen
- ENKEL INSTALLERING: C-klämma eller genomföring för hand på ett skrivbord (10 mm till 80 mm); avtagbar VESA-platta med snabbkoppling gör det enkelt att montera skärmar; verktyg för att justera spänningen ingår
- LITEN STORLEK: Skrivbordsmonterad monitorarm i aluminium med platsbesparande design förbättrar arbetsytan och kabelhanteringskanaler håller kablarna organiserade. Verktyg för justering ingår

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhåll

VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm
Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-85 mm Stativklämma: Bordstjocklek 10-80 mm Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10,5-50 mm

Prestanda

Viktkapacitet	19.8 lb [9 kg]
Minsta displaystorlek	13"
Maximal skärmstorlek	32"
Passar välvd skärm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Minsta höjd	6.7 in [170 mm]
Maximal höjd	19.9 in [505 mm]
Maximal armförlängning	23.8 in [605 mm]
Lutning	+90° / - 90°
Vridning/pivoting	180°
Skärmrotation	180°

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Fästet stödjer skärmar upp till 34 tum, inklusive platta skärmar, böjda eller ultrabreda, med en maximal vikt på 9 kg. Om du väljer en ultrabred skärm i stående position, stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 35 tum (88,9 cm).
------	---

Utseende

Färg	Silver
Kabinettyp	Aluminium
Produktlängd	3.8 in [96.0 mm]

Produktbredd	11.2 in [28.4 cm]
Produkthöjd	20.8 in [52.9 cm]
Produktvikt	6.8 lb [3.1 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	12.8 in [32.6 cm]
Paketets bredd	19.3 in [48.9 cm]
Paketets höjd	4.9 in [12.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.3 lb [4.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - fjäderarm
	1 - VESA-skärmmontering
	1 - kabelhål basplatta
	1 - Platta för kabelhål
	1 - L-fäste
	1 - Skrivbordsklämma
	5 - klämskruvar
	1 - kabelhålsknapp
	2 - gummidynor
	1 - hållare till insexnyckel
	1 - 4 mm insexnyckel
	1 - 5 mm insexnyckel
	1 - 6 mm insexnyckel
	4 - M4x12 mm ställskruvar
	4 - M5x12 mm skruvar

1 - kabelhålsskruv

4 - Brickor

4 - Brickor

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

5 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.