

## モニターアーム／クランプ・グロメット

固定式／1画面／最大32インチ(16:9)または43インチ(32:9)／耐荷重9kg／VESA対応／多関節／高さ調整可能／ブラック／デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム

製品ID: ARMPIVOTHDB



デスクマウント型シングルモニタアーム。エルゴノミクス(人間工学)を考慮した環境を整えると同時に、デスクスペースを広く使えるソリューションです。デスクやテーブルの表面からディスプレイを離して固定し、ワンタッチで高さ調節が可能です。サイズ13インチから32インチ(330mm - 813mm)のディスプレイに対応し、ワークスペースに映える美しいブラック仕上げのモニタマウントです。

この高耐久性モニタアームは、モニタをデスクやテーブルの表面に置かず持ち上げて設置し、デスクスペースを広く使えるようにします。

モニタの高さ調節には、上げ下ろしが簡単なガススプリング式シリンダを使用しており、335mmまでの調整が可能です。モニタの重さに合わせてテンションを調整し、高さ位置を楽に変えることができます。

605mmまで伸長可能なフルモーション多関節アームは、角度調整が簡単にできます。最大90度の上下振り(チルト)と左右振り(スイベル)に対応し、画面を見やすく傾けることができます。また、90度の回転機能で画面を横長・縦長のどちらにでも設定可能です。

VESA対応のモニタマウントはC型デスククランプまたはグロメットマウントで取り付けが簡単にでき、ケーブル結束機能もついています。VESAパネルは着脱可能になっており、モニタの取り付けと取り外しが楽にできるようになっています。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- 複数のユーザーで共有するワークステーションで使用
- オフィスや家庭で快適な画面環境をセットアップ
- ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転

## 製品の特長

大型ディスプレイ用モニターム: VESAパターン75x75mm/100x100mm、32インチ型(16:9)または43インチ型(32:9ウルトラワイド)、重さ9kgまでのディスプレイ1台に対応。フルモーション多関節&マットブラック仕上げ

広い可動域: 上下振り+/-90度、左右振り90度、画面の横長・縦長設定、360度回転に対応するエルゴノミクス仕様。作業がはかどる快適なビュー角度に設定可能

ワンタッチ調節: ツールが要らないスプリング式高さ調節機構(調整幅355mm)。デスク面からの最大高さ50cm、ベースからまで60cmまで引き出し可能

簡単設置: 厚さ10mmから80mmまでのデスク面にCクランプまたはグロメットで固定。クイックリリースクリップ付き、着脱可能なVESAプレートでディスプレイの積載が簡単。多関節テンション調整ツール付き

・場所を取らない設計: 省スペース型のアルミニウム製アームでワークエリアを広く活用。ケーブル結束機能で配線をすっきりと整理

### ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	なし
ケーブル管理	あり
多関節アーム	あり
対応ディスプレイ数	1
取り付けオプション	デスク&グロメット固定
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm
取付け面厚さ	デスククランプ: テーブル厚さ 10mm – 85mm グロメットクランプ: テーブル厚さ 10mm – 80mm グロメットマウントの穴サイズ: 10.5mm – 50mm

### 性能

可搬重量	9 kg [19.8 lb]
Minimum Display Size	13 インチ
最大ディスプレイサイズ	34 インチ
Fits Curved Display	あり
Fits UltraWide Displays	あり
最小高さ	170 mm [6.7 in]
Maximum Height	505 mm [19.9 in]

---

最大延長時のアーム長さ	605 mm [23.8 in]
チルト	+/-90°
スイベル / ピボット	+/-90°
ディスプレイ回転	90°

---

#### 物理的特徴

色	ブラック
製品縦	290.0 mm [11.4 in]
製品横	10.0 cm [3.9 in]
製品高さ	53.0 cm [20.9 in]
製品重量	2.8 kg [6.2 lb]

---

#### パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	32.3 cm [12.7 in]
パッケージ横	49.2 cm [19.4 in]
パッケージ高さ	11.8 cm [4.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	4.2 kg [9.3 lb]

---

#### 箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – スプリング式アーム
	1 – VESAモニタマウント
	1 – グロメット ベースプレート
	1 – グロメット プレート
	1 – L型ブラケット
	1 – デスク クランプ
	1 – 六角レンチ用ホルダー
	5 – クランプ用ネジ
	1 – グロメットノブ
	2 – ゴムパッド
	1 – 4mm 六角レンチ
	1 – 5mm 六角レンチ

- 1 – 6mm 六角レンチ
- 4 – M4x12 mm つまみネジ
- 4 – M5 x 12mm ネジ
- 4 – ワッシャー
- 4 – スペーサー
- 1 – グロメットネジ
- 1 – 取扱説明書

---

Warranty Information

Warranty

整備品5年保証

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

