

Monitor Arm zur Wandmontage - Höhenverstellbar

Produkt-ID: ARMPIVWALL



Sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch, indem Sie Ihren Flachbildschirm (Fernsehen oder Computermonitor) einfach an der Wand befestigen. Dieser vollbewegliche Monitorarm ist für Monitore und Fernseher bis zu einer Größe von 30 Zoll geeignet, deren Höhe und Sichtwinkel problemlos angepasst werden können. Sie können Ihren Bildschirm neigen, schwenken und drehen, um problemlos den besten Sichtwinkel zu finden.

Dieser robuste Tragarm trägt dazu bei, dass Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch sparen, indem Sie Ihren Computermonitor oder Flachbildschirm (bis zu 34 Zoll) sicher an der Wand befestigen. Diese Installationslösung ist für verschiedenste Anwendungsbereiche geeignet, beispielsweise im Gesundheitswesen oder im Finanzsektor, da Patienten, Kunden oder Besucher oftmals Sicht auf Ihren Monitor benötigen. Da der Tragarm an der Wand befestigt wird, ist er auch für Büroräume oder Arbeitsplätze bestens geeignet, die sich genau vor einer Wand befinden.

Sie können Ihren Monitor bei Nichtverwendung auch an die Wand schieben, um Platz zu sparen.

Der Monitorarm verfügt über einen Gasfederzylinder und lässt sich daher einfach anheben oder senken. Die Spannung lässt sich je nach Gewicht Ihres Monitors anpassen, sodass Sie die Höhe Ihres Monitors jederzeit durch einen einzigen Handgriff anpassen können. Dank der einfachen Höhenverstellbarkeit per Tastendruck ist der Monitorarm ideal für Arbeitsplätze, die von mehreren Benutzern verwendet werden, wie Konferenzräume in Hotels oder Vorstandszimmer.

Dank des voll beweglichen Gelenkarms finden Sie stets den perfekten Sichtwinkel. Neigen oder schwenken Sie Ihren Monitor für die Zusammenarbeit mit mehreren Benutzern einfach. Der Gelenkarm lässt sich um 360 Grad drehen, sodass Sie problemlos vom Hochformat ins Querformat wechseln können bzw. umgekehrt.

Dank des Einzelmonitorarms lässt sich die Montage Ihres VESA-kompatiblen Monitors schnell und einfach bewältigen. Der Montageaufwand ist minimal und dank der automatischen geraden Ausrichtung wird sichergestellt, dass Sie den Gelenkarm gerade an der Wand befestigen. Dank der Befestigung lässt sich Ihr Monitor stets problemlos anbringen oder abnehmen und mithilfe der

integrierten Kabelführung können Sie störenden Kabelsalat vermeiden.

Die Halterung ARMPIVWALL wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Sparen Sie Platz auf Schreibtischen oder Tischen in industriellen oder gewerblichen Betrieben oder in Büros
- Ermöglichen Sie Kunden bzw. Mitarbeitern Sicht auf Ihren Monitor, was insbesondere im Gesundheitswesen, Finanzsektor oder auf dem Immobilienmarkt hilfreich ist
- Ideal für Arbeitsplätze, die von mehreren Benutzern verwendet werden, wie Konferenzräume in Hotels oder Vorstandszimmer
- Schaffen Sie mehr Platz im Home Office

Merkmale

- Wandmontage eines VESA (75x75, 100x100) kompatiblen Displays bis zu 34", Flachbildschirm, gebogen oder ultrabreit, mit einem maximalen Gewicht von 9 kg
- Lässt sich bei Nichtverwendung einfach an die Wand schieben
- Voll beweglicher Gelenkarm ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit, da Sie den Sichtwinkel Ihres Monitors so ändern können, dass andere ihn einsehen können
- Höhenverstellbarkeit per Tastendruck mit Gasdruckfederarm
- Einfache Montage und Demontage des Monitors
- Einfache Installation durch Benutzer mit automatischer gerader Ausrichtung

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar Ja

Kabelmanagement Ja

Anzahl der 1



unterstützten Displays

Gelenk	Ja
Montageoptionen	Wandmontage
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm

Leistung

Allgemeine Spezifikationen	Automatische gerade Ausrichtung: Ja
Gewichtskapazität	19.9 lb [9 kg]
Maximale Anzeigegröße	34"
Fits Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Maximale Höhe	11.8 in [30 cm]
Maximale Armlänge	24.4 in [62 cm]
Neigung	+90° / -65°
Schwenken	180°
Displayrotation	360°

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	24.4 in [62.0 cm]
Produktbreite	4.5 in [11.5 cm]
Produkthöhe	4.3 in [10.8 cm]
Produktgewicht	4.3 lb [2.0 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	18.6 in [47.2 cm]
----------------	-------------------



Package Width	8.0 in [20.4 cm]
Package Height	5.8 in [14.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.5 lb [2.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Federarm
	Abdeckung
	Wandhalterung
	M5-Inbusschlüssel
	M6-Schraube
	Schrauben (6,3 x 65 mm)
	Schrauben M4x12 mm
	Schrauben (M4 x 25 mm)
	Verankerungen
	Unterlegscheiben
	Abstandshalter
	Kabelbinder
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

