

Vierfach-Monitorarm - Vier Monitor Halterung 2x2 für VESA-Bildschirme bis 27" (8kg) - Gelenkig & Höhenverstellbar - Neigen/Schwenken/Drehen - Tischklemme oder Tischlochmontage

Produkt-ID: ARMQUAD



Montieren Sie vier Monitore an einer Halterung, um Ihre Monitore oberhalb Ihres Tisches, Schreibtisches oder Arbeitsplatzes aufzuhängen und so wertvollen Platz zu schaffen. Dieser robuste am Schreibtisch montierbare Vierfachmonitorarm besteht aus massivem Stahl und hält zur Gestaltung eines eindrucksvollen und produktiven Arbeitsplatzes alle vier Bildschirme sicher in Position.

Gestalten Sie den perfekten Arbeitsplatz, indem Sie vier Monitore an einer Halterung montieren, die sicher an Ihrem Tisch, Schreibtisch oder sonstigen Flächen befestigt wird. Indem Sie mehrere Bildschirme gleichzeitig betrachten, arbeiten Sie effizienter und schaffen gleichzeitig Platz.

Der Vierfachmonitorarm bietet verbesserte Produktivität beim Vergleich von Dokumenten oder bei der Datenanalyse auf effiziente Weise in zahlreichen Büro- und gewerblichen Anwendungen, beispielsweise im Bank- und Finanzwesen. Er eignet sich zudem ideal für Software-Entwickler, Programmierer, CAD-Designer und viele weitere Profis. Sie können auch beeindruckende Digital-Signage-Lösungen erstellen, um mit Ihren Kunden oder Mitarbeitern zu kommunizieren.

Dank ihrer massiven, soliden Stahlkonstruktion bietet die Vierfachmonitor-Halterung Ihren Monitoren sicheren Halt und unterstützt ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit. Jeder Monitorarm kann einen 13 Zoll bis 27 Zoll großen und bis zu 8 kg schweren Flachbildschirm tragen.

Um eine komfortable Betrachtungsposition zu erzielen, können Sie Position und Winkel Ihrer Monitore durch Schwenken und Neigen im Bereich von +30° bis -30° anpassen. Die Vierfachmonitor-Halterung ermöglicht leichtgängiges und müheloses Neigen und erleichtert Ihnen so, den optimalen Sichtwinkel mit geringen Blendeffekten zu finden. Zur präzisen Ausrichtung bietet der Monitorarm Mikro-Einstellungen, mit denen Sie Ihre Bildschirme perfekt anordnen können.

Die Monitor-Halterung trägt vier VESA-konforme Monitore und ist dank der Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme einfach zu installieren. Zur ordentlichen Aufbewahrung Ihrer Kabel bietet

der Vierfachmonitorarm Kabelklammern, die dafür sorgen, dass Ihr Arbeitsplatz jederzeit aufgeräumt ist.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Montieren Sie vier Monitore zur Erweiterung der Datenanalyse in gewerblichen Umgebungen, beispielsweise im Bank- und Finanzwesen sowie in Leitstellen
- Steigern Sie die Produktivität - ideal für Software-Entwickler, Programmierer und CAD-Designer
- Erstellen Sie eindrucksvolle Digital-Signage-Lösungen

## Merkmale

- **MONITORHALTERUNG FÜR VIER 27 ZOLL MONITORE:** VESA 75x75 oder 100x100mm kompatible hochbelastbare Tisch Multi-Monitorhalterung aus Stahl unterstützt 4 Bildschirme bis zu 27" (je 8kg) mit Gelenk- und Höheneinstellung
- **UMFASSENDE BEWEGUNGSBEREICH:** Erhöhen Sie die ergonomische Bequemlichkeit mit +/-30° Neigung und Schwenkung und 360° Drehung; vierfache LCD/LED-gelenkige Monitorhalterung mit individueller Mikro-Höheneinstellung für ideale Bildschirmausrichtung
- **2X2 SETUP:** Jeder Monitor kann entlang seines 33,5 cm langen Arms eingestellt werden, der in einem Winkel von +30° zum Benutzer hin schwenkbar ist; jede Reihe von Bildschirmen hat einen Höhenverstellbereich von 34,2 cm entlang der Säule (inkl. Werkzeug)
- **FLEXIBLE INSTALLATION:** Befestigen Sie die Monitorhalterung mit der Tischklemme (C-Klemme) oder der Tüllenlochhalterung (10-80 mm) sicher am Schreibtisch.
- **KABEL MANAGEMENT:** An der Stange und den vier Monitorarmen sind einstellbare Clips für das Kabelmanagement vorinstalliert, die für einen ordentlichen Arbeitsbereich sorgen

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja

Gelenk	Nein
Anzahl der unterstützten Displays	4
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Schreibtischklemme: Tischdicke 10-80 mm Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 10-80 mm Tischöffnung für Kabeldurchführungsklemme: 10,5-50 mm

---

#### Leistung

Gewichtskapazität	17.6 lb [8 kg]
Minimale Bildschirmgröße	13"
Maximale Bildschirmgröße	27"
Maximale Höhe	28.5 in [723 mm]
Neigung	+ 30° / - 30°
Schwenkung/Drehung	+30° / -30°
Displayrotation	360°

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	32.9 in [83.5 cm]
Produktbreite	4.5 in [11.5 cm]
Produkthöhe	32.6 in [82.8 cm]
Produktgewicht	16.7 lb [7.6 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	18.8 in [47.8 cm]
Paketbreite	14.9 in [37.8 cm]
Pakethöhe	5.0 in [12.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	20.4 lb [9.3 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4 - Monitorarme
	4 - VESA-Monitorbefestigungen
	1 - untere Stange
	1 - obere Stange
	1 - Stangenverbinder
	4 - Kabelklammern
	4 - Endkappen
	4 - Rändelschrauben
	1 - Tischklemme
	1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
	16 - Schrauben (M4 x 14 mm)
	16 - Schrauben (M5 x 14 mm)
	16 - Unterlegscheiben
	1 - Kabeldurchführungsmanschette
	1 - Durchführungsplatte

5 - Gummimatten

1 - Anleitung

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty

5 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.