

## Brazo de Escritorio para 4 Monitores 2x2 de hasta 27" (8Kg) con Montaje VESA- Soporte Ergonómico con Mástil, Articulado y Altura Ajustable - Inclinación/Giro/Rotación - Abrazadera/Ojal

ID del Producto: ARMQUAD



Libere espacio valioso para el montaje de cuatro monitores en una base, a fin de suspenderlos encima de la superficie de su escritorio, estación de trabajo o mesa. Este resistente brazo para monitor cuádruple y montaje en escritorio/mesa, de acero macizo, soporta cuatro pantallas de forma segura, para crear un espacio de trabajo impresionante y productivo.

Cree lo último en estación de trabajo mediante el montaje de cuatro monitores en una base que se instala de forma segura sobre su escritorio, mesa u otra superficie. Puede ver varias pantallas a la vez, a fin de trabajar de manera más eficiente y ahorrar más espacio.

Este brazo para monitor cuádruple mejora la productividad en numerosas aplicaciones de oficinas y comerciales, como en entornos de bancos y finanzas, ya que permite comparar documentos y analizar los datos más eficazmente. También resulta ideal para desarrolladores de software, programadores, diseñadores CAD y otros profesionales. También puede crear atractivas pantallas de señalización digital para comunicarse con sus clientes o empleados.

Gracias a su fabricación para servicio pesado, de acero macizo, el soporte para monitor cuádruple sostiene de forma segura sus monitores y garantiza un rendimiento duradero. Cada brazo de monitor es capaz de soportar una pantalla plana de 13" a 27" (330 a 686 mm) de tamaño y 8kg de peso.

Puede ajustar la posición y el ángulo de sus monitores para que su visualización resulte más confortable, con posibilidad de entre +30° a -30° de giro e inclinación. El soporte para monitor cuádruple permite una fácil inclinación, lo cual reduce los reflejos y permite ajustar la visualización al ángulo ideal. Para una alineación más precisa, el brazo para monitor permite microajustes que le permiten alinear a la perfección sus pantallas.

El soporte de monitor tiene capacidad para cuatro monitores compatibles con VESA y es fácil de instalar mediante la pieza de sujeción al escritorio/mesa o el ojal. Para mantener sus cables

organizados y ocultos, este brazo incluye clips para la gestión de cables que le ayudarán a mantener en orden su estación de trabajo.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Instale cuatro monitores para lograr un mejor análisis de los datos, en entornos comerciales como bancos o finanzas, y centros de control
- Aumente su productividad, ideal para desarrolladores de software, programadores y diseñadores CAD
- Cree impresionantes pantallas de señalización digital

## Características

- **SOPORTE PARA MONITOR CUÁDRUPLE DE 27 PULGADAS:** El soporte para múltiples monitores de sobremesa de acero de alta resistencia compatible con VESA 75x75 o 100x100mm soporta 4 pantallas de hasta 27" (8kg) por pantalla con articulación y ajuste de altura
- **AMPLIA GAMA DE MOVIMIENTO:** Aumente la comodidad ergonómica con una inclinación y giro de +/-30° y una rotación de 360°; Soporte de monitor articulado cuádruple LCD/LED con microajuste de altura individual para una alineación ideal de la pantalla
- **CONFIGURACIÓN 2X2:** Cada monitor puede ajustarse a lo largo de su brazo de 13,3" que puede articularse en un ángulo de +30° hacia el usuario; cada fila de pantallas tiene un rango de ajuste de altura de 34,3cm a lo largo del poste (herramientas incluidas)
- **INSTALACIÓN FLEXIBLE:** Fije el soporte del monitor al escritorio a mano con la abrazadera de escritorio (abrazadera en forma de c) o el soporte con orificio de ojal (10-80 mm)
- **GESTIÓN DE CABLES:** El poste y los cuatro brazos del monitor incorporan clips preinstalados y ajustables para la gestión de los cables del ordenador, para mantener el espacio de trabajo ordenado

---

### Hardware

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Política de Garantía | 5 Years |
| Montaje en Pared     | No      |

|                                        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de cables                      | Sí                                                                                                                                                                                    |
| Articulado                             | No                                                                                                                                                                                    |
| Número de pantallas admitidas          | 4                                                                                                                                                                                     |
| Opciones de Montaje                    | Pieza de sujeción para mesa y ojal                                                                                                                                                    |
| Patrón(es) VESA de agujeros de montaje | 75x75 mm<br>100x100 mm                                                                                                                                                                |
| Grosor de la superficie de montaje     | Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 80mm<br>Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 80mm<br>Agujero en la mesa para ojal de instalación: 10,5 a 50mm |

#### Rendimiento

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Capacidad de Carga           | 17.6 lb [8 kg]   |
| Tamaño mínimo de la pantalla | 13"              |
| Tamaño máximo de la pantalla | 27"              |
| Altura máxima                | 28.5 in [723 mm] |
| Inclinación                  | + 30° / - 30°    |
| Giro / Pivotación            | +30° / -30°      |
| Rotación de la pantalla      | 360°             |

#### Características Físicas

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Color                 | Negro             |
| Tipo de Gabinete      | Acero             |
| Longitud del Producto | 32.9 in [83.5 cm] |
| Ancho del Producto    | 4.5 in [11.5 cm]  |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Altura del Producto | 32.6 in [82.8 cm] |
| Peso del Producto   | 16.7 lb [7.6 kg]  |

---

Información de la Caja

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                 |
| Longitud de la Caja         | 18.8 in [47.8 cm] |
| Ancho de la Caja            | 14.9 in [37.8 cm] |
| Altura de la Caja           | 5.0 in [12.6 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 20.4 lb [9.3 kg]  |

---

Contenido de la Caja

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 4 - brazos para monitor               |
|                     | 4 - soportes VESA para monitor        |
|                     | 1 - Mástil inferior                   |
|                     | 1 - mástil superior                   |
|                     | 1 - conector de mástil                |
|                     | 4 - clips para gestión de cables      |
|                     | 4 - tapas de los extremos             |
|                     | 4 - tornillos                         |
|                     | 1 - Soporte de sujeción en escritorio |
|                     | 1 - llave hexagonal (3mm)             |
|                     | 1 - llave hexagonal (5mm)             |
|                     | 16 - Tornillos M4x14mm                |
|                     | 16 - Tornillos M5x14mm                |
|                     | 16 - Arandelas                        |
|                     | 1 - base circular con ojales          |

1 - Placa de soporte vertical

5 - almohadillas de goma

1 - Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.