

Braccio Articolato da Scrivania per 4 Monitor - Supporto per 4 Schermi VESA fino a 27" (8Kg) - Struttura in Acciaio

ID prodotto: ARMQUAD



Questa soluzione consente di montare quattro monitor su un unico supporto, in modo che risultino sospesi sopra la superficie della scrivania, della workstation o del piano di lavoro, per liberare spazio prezioso. La staffa per il montaggio da scrivania, realizzata in robusto acciaio e pensata per i carichi pesanti, è in grado di mantenere in posizione quattro display e sorreggerli in tutta sicurezza, dando vita a uno spazio di lavoro efficiente e produttivo.

Basta montare quattro monitor sulla base, da fissare in sicurezza alla scrivania, al piano di lavoro o a un'altra superficie, per realizzare una workstation ideale. L'utente può così consultare più schermi contemporaneamente, per un lavoro più efficiente con il minimo ingombro di spazio.

La staffa per quattro monitor assicura una maggiore produttività in numerose applicazioni d'ufficio e commerciali, ad esempio nei settori della finanza e degli istituti bancari, in quanto consente di confrontare documenti e analizzare i dati in modo più efficiente. È la soluzione ideale anche per gli sviluppatori di software, i programmatori, i progettisti CAD e molte altre figure professionali. In più consente di creare sistemi di segnaletica digitale di grande impatto per comunicare con i clienti o i dipendenti.

Grazie alla sua struttura in acciaio robusto pensata per i carichi pesanti, la staffa per quattro monitor è in grado di sorreggere i monitor in sicurezza assicurando prestazioni durature. Ogni staffa per monitor supporta un display a schermo piatto con dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso massimo di 8 kg.

La posizione e l'angolo dei monitor possono essere regolati in modo da ottenere una visione ottimale, ruotando e inclinando la struttura da +30° a -30°. Il supporto per quattro monitor può essere inclinato facilmente con un movimento uniforme, per ridurre il riflesso e trovare con la massima facilità l'angolo di visuale più comodo. Per un allineamento di precisione, la staffa per monitor può essere regolata con movimenti minimi, così da disporre i display perfettamente in linea.

Il supporto per monitor è in grado di sorreggere quattro monitor conformi con VESA e può essere installato in tutta facilità grazie al morsetto da scrivania o al morsetto da montaggio passacavo. La staffa per quattro monitor è dotata di morsetti per la gestione dei cavi, che possono così essere tenuti ben nascosti in modo che la workstation sia sempre in ordine.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di montare quattro monitor per agevolare l'analisi dei dati negli ambienti commerciali, ad esempio nel settore delle banche e della finanza, e nei centri di controllo
- Aumenta la produttività ed è la soluzione ideale per gli sviluppatori di software, i programmatori e i progettisti CAD
- Consente di creare sistemi di segnaletica digitale di grande impatto

Caratteristiche

- Consente di montare quattro monitor (2x2) sopra la scrivania o il piano di lavoro per liberare spazio
- La struttura in acciaio robusto sorregge i monitor in tutta sicurezza e li mantiene allo stesso livello, senza il rischio di cedimenti
- Ogni staffa è in grado di sorreggere un monitor con dimensioni comprese tra 13" e 27" e con un peso fino a 8 kg
- Regolazioni minime dei monitor per una visione uniforme
- Rotazione completa a 360° per un orientamento orizzontale o verticale

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Articolazione	No

N. di display supportati	4
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 80 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 80 mm Foro tavolo per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	27"
Altezza massima	28.5 in [723 mm]
Inclinazione	+ 30° / - 30°
Orientamento/rotazione	+30°/-30°
e	
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	32.9 in [83.5 cm]
Larghezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]
Altezza prodotto	32.6 in [82.8 cm]
Peso prodotto	16.7 lb [7.6 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	18.8 in [47.8 cm]
Package Width	14.9 in [37.8 cm]
Package Height	5.0 in [12.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	20.4 lb [9.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	4 - staffe per monitor
	4 - attacchi per monitor VESA
	1 - asta inferiore
	1 - asta superiore
	1 - connettore per aste
	4 - morsetti per la gestione dei cavi
	4 - cappucci terminali
	4 - viti ad alette
	1 - Morsetto per scrivania
	1 - chiave a brugola da 3 mm
	1 - chiave a brugola da 5 mm
	16 - viti M4x14 mm
	16 - viti M5x14 mm
	16 - Guarnizioni
	1 - collare passacavo
	1 - Piastra per anello di tenuta
	5 - piedini in gomma

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

