

Quad Monitor Arm voor VESA Schermen tot 27" (8kg), 2x2 Configuratie, Verstelbare Hoogte, Scharnierende Monitorsteun met Verticale Arm, Draaien/Kantelen/Zwenken, Bureauklem/Doorvoertule

Productcode: ARMQUAD



Maak waardevolle ruimte vrij door vier schermen aan één basis te monteren, zodat u uw schermen boven uw bureau, workstation of tafel kunt ophangen. Deze stevige aan een bureau te monteren monitor arm voor vier schermen is gemaakt van sterk staal en houdt alle vier schermen veilig op hun plaats voor een indrukwekkende en productieve werkomgeving.

Creëer het ultieme workstation door vier schermen aan één basis te monteren, die veilig aan uw bureau, tafel of een ander oppervlak kan worden bevestigd. U kunt tegelijkertijd meerdere schermen bekijken en zo efficiënt werken en tegelijkertijd ruimte vrijmaken.

De monitor arm voor vier schermen biedt grotere productiviteit bij talrijke kantoor- en commerciële toepassingen, zoals bankieren en financiën, waarbij u documenten kunt vergelijken en data effectiever kunt analyseren. Deze arm is ook ideaal voor softwareontwikkelaars, programmeurs, CAD-ontwerpers en vele andere professionals. U kunt ook een interactieve digital signage schermen creëren voor de communicatie met uw klanten of medewerkers.

Met zijn sterke robuust stalen constructie houdt de monitor arm voor vier schermen uw schermen veilig op hun plaats. Elke arm ondersteunt een plat scherm van 330 tot 686 mm (13 tot 27 inch) en een gewicht tot 8 kg.

U kunt uw schermen in de ideale positie en kijkhoek zetten, omdat u deze +30° tot -30° kunt draaien en kantelen. De monitor arm voor vier schermen kan soepel en probleemloos worden gekanteld, waardoor schitteringen op het scherm worden verminderd en de ideale kijkhoek eenvoudig kan worden ingesteld. Voor een nauwkeurige instelling biedt de monitor arm microverstellingen waardoor u uw schermen perfect op elkaar kunt afstemmen.

De monitor arm ondersteunt vier voor VESA-montage geschikte schermen en kan eenvoudig met de bureauklem of via het doorvoergat worden geïnstalleerd. Om de kabels netjes aan het zicht te kunnen

onttrekken, worden bij de monitor arm voor vier schermen kabelbeheerklemmen geleverd waarmee u uw workstation netjes kunt houden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer vier schermen om data-analyses te vergemakkelijken in commerciële omgevingen zoals banken en financiële instellingen en beheercentra
- Verhoog de productiviteit, ideaal voor softwareontwikkelaars, programmeurs en CAD-ontwerpers
- Maak indrukwekkende digital signage schermen

Eigenschappen

- **QUAD 27" MONITORARM:** VESA 75x75 of 100x100mm compatibel. Deze heavy duty stalen desktop multi-monitor arm ondersteunt 4 schermen tot 27" (8kg per scherm) met scharnier- en hoogteverstelling.
- **GROOT BEWEGINGSBEREIK:** Verhoogd ergonomisch comfort met +/-30° kantelen & draaien en 360° roteren. Viervoudige LCD/LED scharnierende monitorbeugel met individuele microhoogte-instelling voor ideale schermuitlijning.
- **2X2 CONFIGURATIE:** elk scherm kan worden geplaatst langs de 33,7cm arm en kan worden gekanteld onder een hoek van +30°. Elke rij displays kan in hoogte worden aangepast met een bereik van 34,3cm langs de verticale arm (gereedschap inbegrepen)
- **FLEXIBELE INSTALLATIE:** Bevestig de monitorsteun met de hand aan het bureau met de bureaullem (c-klem) of bevestig de steun met een doorvoertule (10-80 mm).
- **KABELMANAGEMENT:** Voorgeïnstalleerde en verstelbare kabelbeheerclips voor computer/PC's zijn ingebouwd in de verticale arm. Dankzij deze vier monitorarmen blijft uw werkruimte netje en opgeruimd.

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee

Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	4
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte tafel 10 - 80 mm Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	27"
Maximumhoogte	28.5 in [723 mm]
Kantelen	+ 30° / - 30°
Zwenken / draaien	+30° / -30°
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	32.9 in [83.5 cm]
Breedte product	4.5 in [11.5 cm]
Hoogte product	32.6 in [82.8 cm]

Gewicht product 16.7 lb [7.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	18.8 in [47.8 cm]
Package Width	14.9 in [37.8 cm]
Package Height	5.0 in [12.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	20.4 lb [9.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4 - monitor armen
	4 - VESA monitor bevestiging
	1 - onderste stang
	1 - bovenste stang
	1 - stangverbinding
	4 - kabelbeheerklemmen
	4 - einddoppen
	4 - duimschroeven
	1 - Bureauklem
	1 - 3 mm inbusschroef
	1 - 5 mm inbussleutel
	16 - M4x14 mm schroeven
	16 - M5x14 mm schroeven
	16 - Onderleggringen
	1 - doorvoetgatkraag

1 - Doorvoertuleplaat

5 - anti-slip pads

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.