

Vierfach-Monitorarm - Premium Gelenkige Monitor Halterung 2x2 für VESA-Bildschirme bis 30" (11,3kg) - Höhenverstellbar - Neig-/Schwenk-/Drehbar - Tischklemme/Tischlochmontage

Produkt-ID: ARMQUADPS



Schaffen Sie mit dieser hochwertigen Vierfachmonitorhalterung einen äußerst produktiven ergonomischen Arbeitsplatz, der vier Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von jeweils bis zu 27 Zoll unterstützt. Die vier schwenkbaren Monitorarme ermöglichen zwei Schwenkbewegungen und dadurch eine Vielzahl an Bewegungen von einer Seite zur anderen. Die elegante Ausführung in Silber verpasst Ihrer Arbeitsumgebung den nötigen Stil.

Mit der flexiblen Monitorhalterung maximieren Sie Ihre Produktivität und arbeiten bequem. Jeder der vier schwenkbaren Monitorarme hat eine Reichweite von bis zu 420 mm und bietet auf mehreren Achsen umfangreiche Bewegungsfreiheit. Passen Sie die Position jedes Bildschirms während der Arbeit mühelos an.

Die vier Monitore bestehen aus robustem Aluminium und bieten stabilen Halt für VESA-kompatible Monitore (75 x 75, 100 x 100) mit einer Gewichtskapazität von bis zu 11,25 kg pro Display. Der Kabelführungskanal sorgt für eine saubere und aufgeräumte Workstation.

Teilen Sie Ihren Bildschirm kinderleicht. Die Monitorhalterung für 4 Bildschirme bietet einen Schwenkbereich von +180 Grad/-180 Grad, um den Bildschirm nach links oder rechts zu verschieben. Er kann um +90/-15 Grad geneigt werden, um den Winkel nach oben oder unten anzupassen. Drehen Sie Ihre Bildschirme für Querformat- oder Hochformatanzeige.

Bequemes Arbeiten. Mit dieser höhenverstellbaren Monitorhalterung können Sie die Monitorarme entlang der 708 mm langen Stange anheben oder absenken.

Dank der vollständig zusammengebauten Tischklemme und Stange sowie der schnellen Slide-and-Click-Verbindungen ist eine einfache Montage sichergestellt. Sie sparen auch Zeit beim Aufbau mehrerer Einheiten. Die Bildschirmhalterung für vier Bildschirme bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Tischklemme oder eine Kabeldurchführung (benötigte Teile im Lieferumfang enthalten) zu

verwenden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie vier Displays in gewerblichen und industriellen Umgebungen oder im Büro an der Seite Ihres Schreibtisches oder Tisches
- Montieren Sie Ihre Displays mit Kabeldurchführung, um in Medienräumen auf vier Displays Zugriff zu haben
- Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung

Merkmale

- HOCHBELASTBARE MULTI-MONITORHALTERUNG: VESA 75x75/100x100mm kompatible Tischhalterung mit vier Monitorarmen (2x2) unterstützt 4 große Bildschirme bis zu 30" (11kg) pro Bildschirm; gelenkig und höhenverstellbar
- EINFACHE INSTALLATION: Hochwertige Tisch Vierfach-Monitorhalterung mit praktischem Design, das die Montage der Monitorarme und VESA-Adapter vereinfacht; die Klemmen für den Schreibtisch und die Durchführungsöffnung können von Hand festgezogen werden
- GROSSE BEWEGLICHKEIT: Ergonomische Monitor Wandhalterung mit +90/-15 ° Neigung, +/-180 ° Schwenkwinkel und 360 ° drehbarem Bildschirm, Höhenverstellung entlang der 70,8cm langen Stange, Schwenkarme für flexible Monitoreinrichtung z. B. Rücken an Rücken
- EINSTELLBARES SET UP: Silberne Monitorhalterung mit Clips für das Kabelmanagement entlang der Arme und der mittleren Stange, um die Kabel für einen ordentlichen Computer-Arbeitsplatz zu organisieren, inkl. Einstellwerkzeuge für die Gelenkspannung
- STARTECH.COM VORTEIL: Von Computerfachleute bevorzugt seit über 30 Jahren; StarTech.com gewährt 10 Jahre Garantie auf diesen Vierfach Monitorarm, einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen 10 Years

Kabelmanagement Ja

Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	4
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Schreibtischklemme: Tischdicke 20-60 mm Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 20-60 mm Durchmesser der Kabeldurchführung: 10-60 mm

Leistung

Gewichtskapazität	24.8 lb [11.2 kg]
Minimale Bildschirmgröße	13"
Maximale Bildschirmgröße	30in
Höhenverstellung	Ja
Maximale Armlänge	16.5 in [420 mm]
Maximum Arm Span	37.0 in [940 mm]
Neigung	+90° / -15°
Schwenken	+180° / -180°
Displayrotation	360°

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Gehäusotyp	Aluminium
Produktlänge	16.5 in [420.0 mm]
Produktbreite	37.0 in [94.0 cm]

Produkthöhe	35.8 in [91.0 cm]
Produktgewicht	335.4 oz [9500.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.8 in [12.3 cm]
Paketbreite	4.8 in [12.3 cm]
Pakethöhe	3.2 in [8.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Stangenaufbau
	2 - Schultern
	8 - Schwenkarme
	4 - VESA-Halterungen
	1 - Obere Tischklemme
	1 - Untere Tischklemme
	1 - Adapterplatte der Kabeldurchführung
	1 - EVA-Schaumstoffunterlage
	1 - Klemmplatte der Kabeldurchführung
	4 - Kabelführungsclips
	16 - VESA-Schrauben
	4 - Große M3-Sechskantschlüssel
	10 - Sechskantschrauben (M5 x 14 mm)
	1 - Benutzerhandbuch

Garantieinformatio

nen

Warranty

10 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.