

Supporto per 4 monitor - Completamente articolabile - Premium

ID prodotto: ARMQUADPS



Questo supporto premium consente di creare uno spazio di lavoro ergonomico e altamente produttivo grazie all'installazione di quattro monitor da 27" ciascuno. Le due staffe articolate consentono un'azione di orientamento su due perni, con un ampio raggio di movimento da lato a lato. La bella finitura in argento conferisce un aspetto elegante allo spazio di lavoro.

Il supporto per monitor completamente articolabile consente di ottimizzare la produttività e lavorare con il massimo comfort. Ciascuna delle quattro staffe articolate per monitor si estende fino a 420 mm e offre un'ampia gamma di movimenti su diversi assi. La posizione di ogni schermo può essere regolata senza sforzo mentre si lavora.

Realizzata in alluminio robusto, la configurazione a quattro monitor offre un supporto stabile per i monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) con una capacità di carico fino a 11,25 kg per display. La canalina di gestione cavi consente di mantenere ordinata la postazione di lavoro.

Condividere lo schermo è facilissimo. Il supporto a quattro staffe consente un movimento orizzontale completo di +180 gradi/-180 gradi per spostare lo schermo verso sinistra o destra, si inclina liberamente di +90/-15 gradi per regolare l'angolazione verso l'alto o il basso e gli schermi possono essere ruotati in orientamento orizzontale o verticale.

È possibile lavorare con il massimo comfort: questo supporto per monitor regolabile in altezza consente di sollevare o abbassare le staffe lungo l'asta da 708 mm.

Il morsetto da tavolo e l'asta completamente assemblati, insieme ai collegamenti a scorrimento e scatto rapidi, garantiscono un facile assemblaggio e consentono inoltre di risparmiare tempo durante la configurazione di più unità. Il supporto per quattro schermi offre la possibilità di montaggio con morsetto da scrivania o foro passacavo (accessori inclusi).

Il prodotto ARMQUADP è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni, nonché dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Montaggio di quattro display al lato della scrivania o del piano di lavoro in ambienti commerciali, industriali o d'ufficio
- Montaggio passacavo dei display per l'accesso a quattro schermi in una sala multimediale
- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

Caratteristiche

- **SUPPORTO MULTI-MONITOR AD ALTA RESISTENZA:** la staffa per il montaggio di quattro monitor su scrivania (2x2) con attacco VESA 75x75/100x100 mm supporta 4 display di grandi dimensioni fino a 27" (11,25 kg) ciascuno; orientabile e regolabile in altezza
- **FACILE INSTALLAZIONE:** il supporto per 4 monitor di qualità superiore è dotato di un design a scorrimento e scatto che semplifica il montaggio dei bracci e degli adattatori VESA senza bisogno di utensili; i morsetti a vite/passacavo si serrano a mano
- **AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO:** supporto ergonomico per monitor con inclinazione di +90°/-15°, orientamento laterale di +/-180°, rotazione di 360°, altezza regolabile lungo l'asta da 70,8 cm; bracci orientabili per monitor LCD/LED
- **CONFIGURAZIONE REGOLABILE:** supporto per quattro monitor con clip di gestione cavi lungo i bracci e asta centrale per organizzare i cavi e mantenere in ordine lo spazio di lavoro; dispositivi di fermo con regolazione della tensione dell'articolazione
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questa staffa per quattro monitor è dotata di supporto StarTech.com di 10 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Prominence

Norme di garanzia	10 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Quad Monitor Desk Mount Arm - Premium Articulating VESA 4x 27"

Hardware

Gestione cavi	Sì
Articolazione	Sì

N. di display supportati	4
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 20 - 60 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 60 mm Dimensione foro di montaggio passacavo: 10 - 60 mm

Prestazioni

Capacità di carico	24.9 lb [11.2 kg]
Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	27in
Regolazione dell'altezza	Sì
Massima estensione del braccio	16.5 in [42 cm]
Maximum Arm Span	37.0 in [94 cm]
Inclinazione	+90° / -15°
Disposizione orizzontale	+180° / -180°
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	16.5 in [42.0 cm]
Larghezza prodotto	37.0 in [94.0 cm]

Altezza prodotto	35.8 in [91.0 cm]
Peso prodotto	21.0 lb [9.5 kg]

Informazioni
confezione

Package Length	34.8 in [88.5 cm]
Package Width	10.6 in [27.0 cm]
Package Height	13.6 in [34.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	28.1 lb [12.7 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Gruppo asta
	Spalle
	bracci orientabili
	Supporti VESA
	Morsetto da scrivania superiore
	Morsetto da scrivania inferiore
	Piastra adattatore passacavo
	Imbottitura in schiuma EVA
	Piastra di bloccaggio passacavo
	Morsetto per cavi
	Viti VESA
	Chiavi a brugola M3
	Viti esagonali M5 x 14 mm
	Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

