

Tisch Monitorarm mit 2x USB 3.0 Ports, Vollbewegliche Monitorhalterung mit Federarm für VESA Monitore bis zu 34 Zoll (8kg), C-Klemme/Durchführung

Produkt-ID: ARMSLIM2USB3



Sorgen Sie für mehr Platz und sorgen Sie gleichzeitig für eine ergonomische Arbeitsumgebung. Dieser Monitorarm für die Tischmontage erleichtert die sichere Montage und Einstellung eines 17- bis 34-Zoll-Displays über Ihrem Schreibtisch.

Die Einzelarm-Monitorhalterung kann um bis zu 547 mm erweitert werden, sodass der richtige Blickwinkel ganz einfach zu finden ist. Schwenken Sie Ihren Monitor um +90/-90 Grad oder neigen Sie Ihren Bildschirm um +90/-90 Grad für einen angenehmen Betrachtungswinkel. Sie können ihn sogar um 180 Grad drehen, um das Bild im Hoch- oder Querformat anzuzeigen.

Der schlanke Monitorbefestigungsarm ist mit einer mechanischen Feder ausgestattet, die ein einfaches Anheben oder Absenken der Anzeige ermöglicht, wobei die Höhe um bis zu 445 mm [AS1] geändert werden kann. Stellen Sie die Spannung entsprechend dem Gewicht Ihres Monitors ein, um mühelose Bewegung zu gewährleisten.

Der VESA-Monitorständer ist einfach zu installieren (Tischklemme oder Kabeldurchführung) und verfügt über integriertes Kabelmanagement sowie zwei USB-3.0-Passthrough-Ports zum Anschluss Ihres Computers. Die abnehmbare VESA-Halterung [MP2] erleichtert das Anbringen des Monitors.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Drehen Sie Ihren Bildschirm für Anwendungen wie Webdesign oder Coding von Querformat auf Hochformat
- Ideal fürs Büro einschließlich gemeinsam genutzter Workstations mit mehreren Benutzern
- USB-Passthrough-Anschlüsse vereinfachen das Kabelmanagement für Ihre Peripheriegeräte
- .

Merkmale

- STABILE MONITORHALTERUNG: Schlanke Einzelhalterung für große 32 Zoll 16:9 oder 34 Zoll 21:9 Ultrawide Displays bis 8 kg; kompatibel mit VESA 75x75 und 100x100 mm; volle Beweglichkeit; zwei USB 3.0 Passthrough Ports
- EINFACHE INSTALLATION: C Klemme von oben mit inkl. Werkzeug festziehen oder mit Durchtischhalterung am Schreibtisch(10 mm bis 50 mm Dicke) befestigen; Monitor einfach mit abnehmbarer VESA Halterung montieren; inkl. Werkzeuge zur Einstellung der Spannung
- FEDERARM MIT ONE-TOUCH EINSTELLUNG: Einzelmonitorhalterung mit Federarm bietet eine maximale Höhe von 44,5cm über dem Schreibtisch, eine werkzeuglose Höhenverstellbarkeit von 254mm und eine Auszugslänge von 46,7cm
- GROßer BEWEGUNGSBEREICH: Ergonomischer Gelenk Monitorarm erhöht Komfort und Produktivität; plus minus 90 Grad Neigung, plus minus 90 Grad Schwenkung, 90 Grad Drehung für Hoch oder Querformat und 360 Grad Drehung des Monitorarms
- PRAKTISCHE VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN: Der Tisch-Monitorarm verfügt über 2 USB-A 3.2 Gen 1 5Gbps Passthrough-Ports, die Ihre PC-, Laptop-, Computer-, Dock-Ports für den Anschluss von Geräten erweitern, sowie über ein integriertes Kabelmanagement

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Wandmontierbar Nein

Gelenk Ja

Anzahl der 1
unterstützten Displays

Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm
	100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Tischklemme: Tischstärke (10–50 mm) Montagebohrung für Tüllen: 9–50 mm 10 – 50 mm)
<hr/>	
Leistung	
Gewichtskapazität	17.6 lb [8 kg]
Minimale Bildschirmgröße	17"
Maximale Bildschirmgröße	34"
Geeignet für Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Höhenverstellung	Ja
Maximale Höhe	17.5 in [445 mm]
Neigung	+90° / - 90°
Schwenken	+90° / - 90°
Schwenkung/Drehung	+/-180° an der Basis +/-180° an der Schulter +/-90° am Gelenk
Displayrotation	90°
<hr/>	
Physische Eigenschaften	
Farbe	Schwarz
Baumaterial	Aluminium
Produktlänge	21.5 in [54.7 cm]

Produktbreite	4.5 in [11.5 cm]
Produkthöhe	17.5 in [44.5 cm]
Produktgewicht	6.3 lb [2.8 kg]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	17.4 in [44.1 cm]
Paketbreite	9.7 in [24.6 cm]
Pakethöhe	4.8 in [12.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.8 lb [3.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Basisklemmenkonstruktion
	1 - Unterer Arm
	1 - Oberer Arm
	1 - VESA-Halterung
	1 - Werkzeugklammer
	1 - Durchführungsplatte
	1 - Schraube der Kabeldurchführung
	1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
	4 - Schrauben, M4 x 12mm
	4 - Schrauben, M5 x 12mm
	4 - Unterlegscheiben

**Garantieinformatio
nen**

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

