

Brazo de Escritorio para Pantalla - Soporte VESA para Monitor hasta 34" (8kg) -
Soporte VESA Articulado con Movimiento Total - Hub USB 3.0 de 2 Puertos - Grommet
o Abrazadera - Resorte

ID del Producto: ARMSLIM2USB3



Libere espacio a la vez que crea un entorno ergonómico de trabajo. Este brazo para monitor facilita la instalación segura de su pantalla de 17" a 34" encima de su escritorio/mesa.

El brazo articulado se extiende hasta 547mm y facilita ajustar el monitor al ángulo de visión adecuado. Gire su monitor o incline su pantalla entre +90 y -90 grados, para hacer más confortable la visualización. Puede incluso rotar el monitor 180 grados, para visualización horizontal o vertical.

El delgado brazo para monitor incluye un cilindro mecánico que facilita la elevación o descenso de su pantalla, con ajuste de la altura a hasta 445mm [AS1]. Puede ajustar la tensión según el peso de su monitor, para movimiento sin esfuerzo alguno.

El soporte VESA para monitor se instala fácilmente (abrazadera en C o montaje mediante ojal) y le ofrece gestión integrada de cables, así como passthrough de puertos USB 3.0 para conexión de su ordenador. El soporte VESA extraíble [MP2] simplifica el montaje de su monitor.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de StarTech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de StarTech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cambie su monitor de modo horizontal a vertical para trabajar en la codificación y el diseño web
- Ideal en aplicaciones para oficinas, incluyendo estaciones de trabajo compartidas con varios usuarios
- Puertos USB pass-through simplifican la gestión de cables de sus periféricos
- .

Características

- SOPORTE PARA MONITOR DE ALTA RESISTENCIA: Soporte delgado para un solo monitor compatible con VESA 75x75/100x100 mm para una pantalla de 32" (16:9) o 34" (21:9/ultrawide) de hasta 8kg - Articulación de movimiento completo - 2 puertos USB 3.0 de paso
- FÁCIL INSTALACIÓN: Apriete la abrazadera en C desde la parte superior con la herramienta o el soporte de ojal para fijarlo al escritorio - Monte fácilmente la pantalla con la placa VESA desmontable - Incluye herramientas para ajustar la articulación
- AJUSTE DE UN SOLO TOQUE CON RESORTE: El soporte para un solo monitor con brazo de resorte permite una altura máxima de 44,5cm desde el escritorio, un ajuste de altura sin herramientas de 254mm y una extensión hacia el exterior de hasta 46,7cm
- AMPLIA GAMA DE MOVIMIENTO: El brazo articulado y ergonómico del monitor aumenta la comodidad y la productividad con +/-90° de inclinación, +/-90° de giro, 90° de rotación de la pantalla (horizontal/vertical) y 360° de rotación del brazo del monitor
- CONECTIVIDAD SIMPLIFICADA: El brazo para monitor de sobremesa incluye 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1 de 5Gbps de paso que amplían los puertos de su PC/portátil/ordenador/dock para conectar dispositivos - Gestión de cables integrada

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	1

Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 50mm Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 50mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	17"
Tamaño máximo de la pantalla	34"
Puede Acomodar Pantallas Curvas	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Ajuste de la altura	Sí
Altura máxima	17.5 in [445 mm]
Inclinación	+90° / - 90°
Giro	+90° / - 90°
Giro / Pivotación	+/- 180° en la base +/- 180° en el extremo superior +/- 90° en el codo
Rotación de la pantalla	90°

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Aluminio
Longitud del Producto	21.5 in [54.7 cm]

Ancho del Producto	4.5 in [11.5 cm]
Altura del Producto	17.5 in [44.5 cm]
Peso del Producto	6.3 lb [2.8 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	17.4 in [44.1 cm]
Ancho de la Caja	9.7 in [24.6 cm]
Altura de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.8 lb [3.5 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Ensamblaje de pieza de sujeción base
	1 - Brazo inferior
	1 - Brazo superior
	1 - Soporte VESA
	1 - Clip de herramienta
	1 - Placa de soporte vertical
	1 - tornillo de ojal
	1 - Llave hexagonal de 3mm
	1 - Llave hexagonal de 6mm
	4 - Tornillos M4 x 12mm
	4 - Tornillos M5 x 12mm
	4 - Arandelas

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

