

Bras pour Moniteur de Bureau avec 2 Ports USB 3.0, Support Mince pour Moniteur Unique à Mouvement Complet, Écran VESA Jusqu'à 34" (8kg), Fixation par Pince/Armillon, Ressort Mécanique

Nº de produit: ARMSLIM2USB3



Libérez de l'espace tout en favorisant l'ergonomie de votre environnement de travail. Ce bras d'écran pour bureau vous permet de monter et de régler facilement un écran de 17 à 34 pouces au-dessus de votre bureau.

Le bras pour écran s'étend jusqu'à 54,7 cm, ce qui permet de trouver facilement l'angle de vue idéal. Faites pivoter votre moniteur de +90/-90 degrés ou inclinez votre écran de +90/-90 degrés pour un angle de vue confortable. Vous pouvez même le faire pivoter de 180 degrés pour un affichage en mode paysage ou portrait.

Ce bras d'écran slim est équipé d'un ressort mécanique qui vous permet de surélever ou d'abaisser votre écran très facilement, avec un réglage en hauteur pouvant atteindre 44,5 cm [AS1]. Réglez la tension en fonction du poids de votre moniteur pour faciliter les mouvements.

Le support d'écran VESA est facile à installer (équerre de fixation à vis ou par œillet) et offre une gestion des câbles intégrée ainsi qu'un double port USB 3.0 passthrough pour les connexions à votre ordinateur. Le support VESA démontable [MP2] permet de fixer facilement votre écran.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de fournir des produits de haute qualité aux professionnels des IT. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Faites pivoter l'écran de la position paysage à la position portrait pour la conception Web ou le codage
- Idéal pour les bureaux, notamment les postes de travail partagés avec plusieurs utilisateurs
- Les ports USB passthrough simplifient la gestion des câbles de vos périphériques
- .

Spécifications techniques

- SUPPORT DE MONITEUR ROBUSTE : Support moniteur mince compatible VESA 75x75/100x100mm pour un grand écran 32" (16:9) ou 34" (21:9/ultra-large) jusqu'à 8kg; Articulation complète; 2 ports USB 3.0 passthrough
- INSTALLATION FACILE : Serrer la pince en C par le haut avec l'outil inclus ou le passe-fil pour la fixer au bureau (10 mm-50 mm); Monter facilement l'écran avec la plaque VESA détachable; Outils inclus pour ajuster la tension de l'articulation
- RÉGLAGE PAR RESSORT EN UNE SEULE TOUCHÉ : Le support pour moniteur avec bras à ressort mécanique permet une hauteur maximale de 44,5 cm par rapport au bureau, un réglage en hauteur sans outil de 254 mm et une extension vers l'extérieur jusqu'à 46,7 cm
- LARGE GAMME DE MOUVEMENTS : Le bras articulé du moniteur augmente le confort et la productivité avec une inclinaison de +/-90°, un pivotement de +/-90°, une rotation de l'écran de 90° (paysage/portrait) et une rotation du bras du moniteur de 360°
- CONNECTIVITÉ CONFORTABLE : Le bras de moniteur de bureau comprend 2 ports USB-A 3.2 Gen 1 5Gbps passthrough qui étendent les ports de votre PC portable/ordinateur/station d'accueil pour la connexion de périphériques et la gestion intégrée des câbles

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Fixation sur le mur Non

Bras articulé Oui

Nombre d'écrans pris 1
en charge

Options de fixation	Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA	75x75 mm
	100x100 mm
Épaisseur de la surface de fixation	Pince pour bureau : table de 10 à 50 mm d'épaisseur (10 - 50 mm)
	Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 10 à 50 mm d'épaisseur

Performance

Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
Taille minimale de l'écran	17"
Taille maximale de l'écran	34"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	17.5 in [445 mm]
Inclinaison	+90° / - 90°
Panoramique	+90° / - 90°
Rotatif/pivotant	+/- 180 ° à la base +/- 180 ° à l'épaule +/- 90 ° au coude
Rotation de l'écran	90°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Aluminium

Longueur du produit	21.5 in [54.7 cm]
Largeur du produit	4.5 in [11.5 cm]
Hauteur du produit	17.5 in [44.5 cm]
Poids du produit	6.3 lb [2.8 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	17.4 in [44.1 cm]
Largeur du Colis	9.7 in [24.6 cm]
Hauteur du Paquet	4.8 in [12.2 cm]
Poids brut	7.8 lb [3.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Élément de pince du socle
	1 - Bras inférieur
	1 - Bras supérieur
	1 - Support VESA
	1 - Clip à outils
	1 - Plateau œillet
	1 - Vis à œillet
	1 - Clé hexagonale 3 mm
	1 - Clé hexagonale 6 mm
	4 - Vis M4 x 12 mm
	4 - Vis M5 x 12 mm
	4 - Rondelles

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

