

Supporto per monitor da scrivania con 2 porte USB 3.0, braccio per monitor singolo a movimento completo, staffa sottile per display VESA fino a 34" (8 kg)

ID prodotto: ARMSLIM2USB3



Più spazio libero per la creazione di un ambiente di lavoro ergonomico. Questa staffa per monitor consente di montare con facilità e in tutta sicurezza un display da 17" a 34" al di sopra della scrivania e di regolarne la posizione.

Il supporto a staffa singola si estende fino a 547 mm permettendo di trovare facilmente il giusto angolo di visione. Il monitor può essere spostato lateralmente, inclinato di +90/-90 gradi per una visione ottimale e persino ruotato di 180 gradi per una visione con orientamento orizzontale o verticale.

La staffa sottile per il montaggio del monitor è dotata di una molla meccanica che rende più semplice sollevare o abbassare il display fino a 445 mm [AS1]. È possibile regolarne la tensione in base al peso del monitor per garantire un movimento senza sforzo.

Il supporto per monitor con attacco VESA è facile da installare (morsetto a vite o foro passacavo) e offre gestione dei cavi integrata e doppia porta pass-through USB 3.0 per il collegamento del computer. L'attacco VESA rimovibile [MP2] semplifica il montaggio del monitor.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Il display può essere ruotato dalla posizione orizzontale alla posizione verticale durante la codifica e la progettazione Web
- Ideale per applicazioni d'ufficio, tra cui postazioni di lavoro condivise con più utenti
- Le porte pass-through USB semplificano la gestione cavi delle periferiche
- .

Caratteristiche

- SUPPORTO PER MONITOR RESISTENTE:** Supporto per monitor singolo sottile compatibile VESA 75x75/100x100mm per un grande schermo da 32" (16:9) o 34" (21:9/ultrawide) fino a 8kg; articolazione completa del movimento; 2 porte USB 3.0 passthrough
- INSTALLAZIONE FACILE:** stringere il morsetto a C dall'alto con l' utensile incluso o il supporto per il grommet per fissarlo alla scrivania (10 mm-50 mm); monta facilmente il display con la piastra VESA staccabile; strumenti inclusi per regolare la tensione
- REGOLAZIONE MECCANICA CON UN SOLO TOCCO:** Il supporto per monitor singolo con braccio a molla meccanica consente un'altezza massima di 44,5cm dalla scrivania, una regolazione in altezza senza attrezzi di 254 mm e un'estensione verso l'esterno fino a 46,7 cm
- AMPIA GAMMA DI MOVIMENTI:** il braccio ergonomico articolato per monitor aumenta il comfort e la produttività con inclinazione, orinetamento e rotazione dello schermo di 90° (orizzontale/ritratto) e rotazione del braccio del monitor di 360°
- CONNELLITIVÀ CONVENIENTE:** Questo braccio per monitor da scrivania include 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 5Gbps passthrough che estendono le porte di PC/laptop/computer/dock per il collegamento di dispositivi e la gestione dei cavi integrata

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1

Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10-50 mm Dimensione foro di montaggio passacavo: 10-50 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni minime display	17"
Dimensioni massime del display	34"
Adatto a Display Curvi	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza massima	17.5 in [445 mm]
Inclinazione	+90° / - 90°
Disposizione orizzontale	+90° / - 90°
Orientamento/rotazione	+/- 180° alla base +/- 180° in corrispondenza della spalla +/- 90° in corrispondenza del raccordo
Rotazione del display	90°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Alluminio
Lunghezza prodotto	21.5 in [54.7 cm]
Larghezza prodotto	4.5 in [11.5 cm]

Altezza prodotto 17.5 in [44.5 cm]

Peso prodotto 6.3 lb [2.8 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 17.4 in [44.1 cm]

Larghezza del Pacco 9.7 in [24.6 cm]

Altezza del Pacco 4.8 in [12.2 cm]

Peso spedizione
(confezione) 7.8 lb [3.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Gruppo morsetto di base

1 - Staffa inferiore

1 - Staffa superiore

1 - Attacco VESA

1 - Graffa

1 - Piastra per anello di tenuta

1 - Vite passacavo

1 - Chiave a brugola da 3 mm

1 - Chiave a brugola da 6 mm

4 - Viti M4 x 12 mm

4 - Viti M5 x 12 mm

4 - Guarnizioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

