

Monitorarm voor Bureauontage met 2x USB 3.0 Poorten, Smalle Full Motion
Monitorbeugel voor één VESA Scherm tot 34" (8kg), Klem/Doorvoertule, Mechanische
Veer

Productcode: ARMSLIM2USB3



Maak ruimte vrij én creëer een ergonomische werkomgeving. Met deze aan een bureau te bevestigen monitor arm kunt een 17" tot 34" scherm eenvoudig en veilig boven uw bureau bevestigen en instellen.

Deze enkelvoudige monitor arm kan tot 547 mm worden verlengd zodat u gemakkelijk de juiste kijkhoek kunt vinden. Draai uw scherm $+90^{\circ}/-90^{\circ}$ of kantel uw scherm $+90^{\circ}/-90^{\circ}$ voor een comfortabele kijkervaring. U kunt uw scherm zelfs 180° ronddraaien en het in een staande of liggende positie zetten.

De slanke monitor arm is voorzien van een mechanische veer, waardoor u uw scherm gemakkelijk omhoog of omlaag kunt bewegen, tot een hoogte van maar liefst 445 mm (17,5 inch) [AS1]. Pas de veerspanning aan het gewicht van uw scherm aan, zodat u het scherm moeiteloos kunt verstellen.

De voor VESA-montage geschikte monitor standaard kan eenvoudig worden geïnstalleerd (bureau C-klem of doorvoergat-bevestiging), heeft een geïntegreerd kabelmanagementsysteem en dubbele USB 3.0 pass-through poorten voor de aansluiting van uw computer. Dankzij de afneembare VESA montage [MP2] kunt u uw scherm gemakkelijk bevestigen.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of coding
- Ideaal op kantoren, waaronder gedeelde/flex werkplekken met meerdere gebruikers
- USB pass-through poorten vereenvoudigen het kabelmanagement voor uw randapparaten
- .

Eigenschappen

- **ROBUUSTE MONITORARM:** VESA 75x75/100x100mm compatibele en verstelbare bureausteen voor één groot scherm tot 32" (16:9) of ultrawide scherm tot 34" (21:9) van max 8 kg; Full motion ontwerp; Voorzien van 2 USB 3.0 passthrough-poorten
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Bevestig de arm stevig aan het bureau (dikte 1 - 5 cm) met een bureaукlem of een doorvoerklem (klemmen meegeleverd); Eenvoudige montage van het scherm met behulp van de verwijderbare VESA-plaat; Inclusief gereedschap om de scharnierspanning in te stellen
- **ONE-TOUCH MECHANISCHE VEERVERSTELLING:** Single monitorarm met mechanische veer biedt een maximale hoogte van 44,5cm vanaf het bureau, gereedschapsloze hoogteverstelling tot 25,4 cm en een maximale reikwijdte van 46,7 cm
- **RUIME BEWEGINGSVRIJHEID:** Deze ergonomische monitor arm ondersteunt +/-90° kantelen, +/-90° zwenken, 90° schermrotatie (liggend/staand), en 360° rotatie van de monitorarm
- **HANDIGE CONNECTIVITEIT:** De monitorarm voor bureau beschikt over 2 USB-A 3.2 Gen 1 5Gbps passthrough poorten die uw pc/laptop/computer/dock poorten uitbreiden voor het aansluiten van apparaten & ingebouwd kabelbeheer

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Doorvoer, Klem

VESA gatenpatroon(/-patron en)	75x75 mm
	100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Tafel dikte: 10 - 50 mm
	Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10 - 50 mm (0,39 - 1,97 in)

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte	17"
Maximale schermgrootte	34"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	17.5 in [445 mm]
Kantelen	+90° / - 90°
Pannen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	+/- 180° bij de basis +/- 180° bij de schouder +/- 90° bij het kniestuk
Schermmrotatie	90°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Aluminium
Lengte product	21.5 in [54.7 cm]

Breedte product	4.5 in [11.5 cm]
Hoogte product	17.5 in [44.5 cm]
Gewicht product	6.3 lb [2.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	17.4 in [44.1 cm]
Breedte Verpakking	9.7 in [24.6 cm]
Hoogte Verpakking	4.8 in [12.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.8 lb [3.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - montagearm
	1 - Onderste arm
	1 - Bovenste arm
	1 - VESA-montage
	1 - Toolklem
	1 - doorvoergat plaat
	1 - doorvoergat schroef
	1 - 3 mm inbussleutel
	1 - 6 mm inbussleutel
	4 - M4 x 12 mm schroeven
	4 - M5 x 12 mm schroeven
	4 - onderleggingen

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.