

Monitorarm mit Kabelmanagement und Tischhalterung

Produkt-ID: ARMSLIM

Mit diesem schlanken, schwenkbaren Monitorarm für die Tischmontage können Sie einen Flachbildschirm anbringen und schaffen so Platz auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch. Der voll bewegliche Gelenkarm ermöglicht eine einfache Positionierung des Monitors für den perfekten Blickwinkel und optimalen Komfort.

Mit seinem eleganten, schlanken, modernen Design, das nur wenig Platz auf dem Schreibtisch beansprucht, können Sie mit dem Monitorarm für Einzelmonitore Ihr Display nach Bedarf einstellen und gleichzeitig wertvollen Arbeitsplatz wiedergewinnen. Die Monitorhalterung unterstützt Bildschirme von 12 bis 34 Zoll mit einer maximalen Tragfähigkeit von 7 kg. Durch das Montieren des Monitors über der Arbeitsfläche können Sie Höhe, Position und Betrachtungswinkel einfach anpassen. So schaffen Sie eine ergonomische Arbeitsumgebung.

Mit der voll beweglichen Halterung können Sie den Arm um ganze 596 mm verlängern. Positionieren Sie den Monitor mithilfe des Schwenkarms für eine optimale Sicht. Sie können den Bildschirm mit voll beweglich über mehrere Achsen neigen und schwenken. Dank der gefederten Höhenverstellung können Sie den Monitor mit einer gleichmäßigen und mühelosen Positionierung anheben oder absenken. Zur Anzeige von längeren Seiten oder Code-Blöcken, ohne dabei in der Bildlaufleiste nach unten scrollen zu müssen, ermöglicht der verstellbare Monitorarm ein müheloses Wechseln der Anzeige von Hoch- auf Querformat.

Dank der robusten Stahlkonstruktion hält die Displayhalterung Ihren Computermonitor sicher. Einfache Einrichtung Sie können die Halterung entweder an der Seite Ihres Schreibtischs oder Tisches festklemmen oder sie mittels einer Kabeldurchführung (im Lieferumfang enthalten) befestigen. Dank der robusten Stahlkonstruktion hält die Displayhalterung Ihren Computermonitor sicher. Einfache Einrichtung. Sie können die Halterung entweder an der Seite Ihres Schreibtischs oder Tisches festklemmen oder sie mittels einer Kabeldurchführung (im Lieferumfang enthalten) befestigen. Der verstellbare Arm verfügt über einen nützlichen Anzeigebereich, um die gewünschte Widerstandsstufe für das Bewegen des Displays einzustellen. Das integrierte Kabelordnungssystem sorgt für eine ordentliche und übersichtliche Anordnung. Das integrierte Kabelordnungssystem sorgt für eine ordentliche und übersichtliche Anordnung.

Der TAA-konforme ARMSLIM-Monitorarm wird von StarTech.com mit einer 10-Jahres-Garantie sowie mit kostenlosem technischem Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Montieren Sie einen Bildschirm seitlich auf Ihrem Schreibtisch, Tisch oder Tresen mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten
- Montieren Sie Ihr Display mit der Kabeldurchführung am Schreibtisch und positionieren Sie es nach Bedarf

- Drehen Sie Displays auf Hochformat für Webdesign und Codierung

Merkmale

- Montieren Sie einen VESA-kompatiblen (75 x 75, 100 x 100) 12 Zoll bis 34 Zoll-Flachbildschirm, gekrümmt oder extra breit, mit einem maximalen Gewicht von 7 kg
- Der Bildschirm kann im Hoch- und Querformat gedreht werden (für die Verwendung im Hochformat unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 86,1 cm)
- Volle Bewegungsfreiheit mit Gelenkarm: +90/-65 Grad-Neigungswinkel, 360 Grad-Schwenkwinkel und 360 Grad-Drehung um die Stützstange und am Ellbogen
- Maximale Armlänge von 596 mm
- Einfache Neupositionierung mit federunterstützter Höhenverstellung und eine Anzeige für die Angabe des Widerstandsniveaus

Hardware

Garantiebestimmung	10 Years
Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Schreibtischklemme: Tischdicke 20-100 mm Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 20-50 mm Durchführungslochgröße: 10-60 mm

Leistung

Gewichtskapazität	15.5 lb [7 kg]
Maximale Anzeigegröße	34"
Fits Curved Display	Ja



Fits UltraWide Displays	Ja
Höhenverstellung	Ja
Maximale Armlänge	23.5 in [59.6 cm]
Neigung	+90° / -65°
Schwenken	360°
Schwenkung/Drehung	180° um die Stütze 360° am Gelenk
Displayrotation	+90° / - 90°

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Diese Halterung unterstützt Monitore bis zu 34 Zoll, einschließlich Flachbildschirm, gekrümmten und extra breiten Displays mit einem maximalen Gewicht von 7 kg. Wenn Sie ein extra breites Display im Hochformat verwenden, unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 91,4 cm.
---------	--

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl und Kunststoff
Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	7.0 lb [3.2 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	18.1 in [46.1 cm]
Package Width	13.7 in [34.8 cm]
Package Height	5.1 in [12.9 cm]



Versandgewicht
(Verpackung) 9.3 lb [4.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Monitorgelenkarm
	2-in-1-Schreibtisch-/Kabeldurchführungsklemme
	Flügelschraube
	6-mm-Innensechskantschlüssel
	3-mm-Inbusschlüssel
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

