

Dual-Monitorarm mit USB & Audio - Schlanke Verstellbare Monitor Halterung für Bildschirme bis zu 32" (8kg) - Ergonomisch Gelenkig - Tischklemme oder Tischlochmontage

Produkt-ID: ARMSLIMDUAL2USB3



Dieser Dual-Monitorarm zur Schreibtischbefestigung bietet Platz für zwei VESA-kompatible Monitore von 17 bis 32 Zoll mit einem Gewicht von jeweils bis zu 8 kg auf einer einzigen flachen Basis. Er bietet Ihnen eine flexible Befestigung mit der Tischklemme oder der Kabeldurchführung. So können Sie Platz sparen und gleichzeitig einen ergonomischen Arbeitsplatz in einem Büro schaffen.

Mit der stabilen Querstangenkonstruktion bietet Ihnen die Dual-Monitorhalterung die Möglichkeit, einen besser nutzbaren Arbeitsbereich zu schaffen, da Ihre Monitore nebeneinander an einer einzigen Basis montiert sind. Die ergonomische Monitorhalterung verfügt über ein flaches Profil, sodass Sie Ihre Monitore direkt vor einer (Trenn-)Wand positionieren können. Die integrierten USB 3.0-Ports an der Basis bieten eine bequeme Möglichkeit, Ihre Peripheriegeräte anzuschließen.

Die Halterung für mehrere Monitore lässt sich per Knopfdruck verstellen. Mit der sanften +/-10°-Neigung und der +/-90°-Schwenkfunktion ist die optimale Positionierung ganz einfach. Sie können jedes Display auch um 180° drehen, um es im Hoch- oder Querformat zu positionieren, und die Displays mit der horizontalen Querstange auf derselben Höhe halten.

Die VESA-Dual-Monitorhalterung lässt sich mit der Tischklemme oder der Kabeldurchführungsklemme einfach montieren (Montage-Hardware wird mitgeliefert). Integriertes Kabelmanagement sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz. Er funktioniert gut mit den meisten Schreibtischen sowie auch mit Sitz-/Steh-Arbeitsplätzen.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal fürs Büro einschließlich gemeinsam genutzter Workstations mit mehreren Benutzern
- Drehen Sie Ihren Bildschirm für Anwendungen wie Webdesign oder Coding von Querformat auf Hochformat

Merkmale

- Die Monitore können einfach ausgerichtet und seitwärts entlang der Querstange verstellt werden
- Genießen Sie ein komfortables Arbeiten dank Höhenverstellbarkeit (max. 595 mm), Neigung von +/-10°, Schwenkbarkeit von +/-90° und 180°-Drehung
- Sparen Sie Platz, indem Sie zwei bis zu 32 Zoll große Monitore an nur einer Basis montieren (max. Gewicht von jeweils 8 kg)
- Vielseitige Verwendung durch Befestigung mit der Tischklemme oder der Kabeldurchführung
- 2 USB 3.0-Anschlüsse ermöglichen bequeme Konnektivität für Ihre Peripheriegeräte

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Wandmontierbar	Nein
Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	2
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
Stärke der	Tischklemme: Tischplattenstärke: 10–85 mm

Montageoberfläche

Tüllenklemme: Tischplattenstärke 10–48 mm

Leistung

Gewichtskapazität	17.6 lb [8 kg]
Minimale Bildschirmgröße	17"
Maximale Bildschirmgröße	32"
Höhenverstellung	Ja
Neigung	+10° / -10°
Schwenken	+10° / -10°
Schwenkung/Drehung	+/- 90° an der Querstange +/- 180° an der Schulter +/- 180° am Ellenbogen
Displayrotation	360°

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Aluminium
Produktlänge	28.5 in [725.0 mm]
Produktbreite	32.7 in [83.0 cm]
Produkthöhe	29.9 in [76.0 cm]
Produktgewicht	257.7 oz [7300.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.1 in [23.0 cm]
Paketbreite	35.4 in [90.0 cm]

Pakethöhe	6.2 in [15.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	19.7 lb [8.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Basisklemmenkonstruktion
	1 - Unterer Arm
	1 - Oberer Arm
	1 - Querstange
	2 - VESA-Halterung
	1 - Haltegriff
	1 - Durchführungsplatte
	1 - Grundplatte
	1 - Selbstklebende Schaumstoffunterlage
	1 - Kabelführungsklammer, Basis
	4 - Sechskantschrauben mit Halbrundkopf
	2 - Sechskantschrauben mit Senkkopf
	1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 4 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
	8 - Schrauben (M4 x 12)
	8 - Schrauben (M5 x 12)
	8 - Unterlegscheiben
	4 - Senkkopf-Sechskantschrauben
	1 - Schraube der Kabeldurchführung
	1 - Obere C-Klemmenhalterung

1 - Untere C-Klemmenbaugruppe

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.