

Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar

Productcode: ARMSLIMDUO



Verhoog de productiviteit en maak waardevolle bureauruimte vrij met de ARMSLIMDUO dubbele monitor arm. Twee onafhankelijke armen vergemakkelijken het aanpassen van uw twee schermen, plus twee USB pass-through poorten en headsetcontacten bieden gemakkelijke toegang tot de poorten.

Wanneer u uw schermen op een dubbele monitor arm boven uw bureau- of tabelblad monteert, kunt u uw schermhoogte, -positie en kijkhoek eenvoudig aanpassen voor een meer comfortabele en ergonomische werkomgeving. U wint dan bovendien waardevolle werkruimte terug, omdat u geen schermstandaards meer op uw bureau nodig hebt. Daarnaast zorgt het kabelbeheersysteem ervoor dat de kabels netjes zijn opgeborgen.

De dubbele monitor arm houdt met gemak twee 12 tot 30 inch schermen, naast elkaar. Elke arm ondersteunt tot 8,0 kg gewicht.

Met de ARMSLIMDUO hebt u gemakkelijk toegang tot twee USB pass-through poorten en twee audiopoorten aan de voorkant van de basis. Met deze poorten kunt u comfortabel de poorten van uw pc of laptop uitbreiden, dankzij de geïntegreerde kabels. Zo kunt u uw microfoon, headset of USB apparaten aansluiten, zonder dat u de poorten aan de achterkant van uw computer hoeft te gebruiken. Het zorgt ook voor een netter kabelbeheer, waardoor een meer productieve, minder volle werkomgeving ontstaat.

De aan het bureau te monteren monitor armen bieden volledige beweging over diverse assen, waardoor u het scherm kunt kantelen, pannen en roteren en zo uw kijkhoek kunt aanpassen telkens als uw behoeften veranderen. Om langere pagina's of codeblokken te bekijken zonder te moeten scrollen, ondersteunen de armen ook de overschakeling van liggend naar staand formaat op beide schermen.

U kunt uw schermen moeiteloos hoger of lager zetten dankzij de met veren ondersteunde hoogteverstelling. U kunt de spanning aan uw eigen voorkeur aanpassen.

Door zijn zware aluminiumconstructie kan de ARMSLIMDUO veilig twee schermen ondersteunen met een standaard VESA-verbinding. Met de C-klem kunt u de dubbele monitor arm eenvoudig aan uw bureau of tafel monteren. En dankzij de snelle inzetfunctie kunt u gemakkelijk uw scherm bevestigen.

De ARMSLIMDUO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Bevestig twee schermen aan de zijkant van uw bureau of tafel met een breed verstelbereik
- Ideaal voor drukke werkomgevingen zoals zorginstellingen, financiële en commerciële omgevingen
- Zet beeldschermen uit elkaar of plaats ze met de achterkant naar elkaar toe voor werkstations met meerdere gebruikers
- Draai beeldschermen naar staand voor webdesign en weergave van codes

### Eigenschappen

- Dubbele monitor arm ondersteunt twee 12 tot 32 inch schermen, naast elkaar
- Twee onafhankelijke, volledig beweegbare armen en met veer-ondersteunde hoogteverstelling
- Twee USB pass-through poorten en twee 3,5 mm audiopoorten
- Ondersteunt tot 8,0 kg (17,6 lb.) gewicht per monitor arm
- Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 51,8 cm/20,4")
- Schermrotatie van liggend naar staand
- 360° rotatie rond de steunstang en bij het kniestuk
- Aan het zicht onttrokken kabelmanagement
- Monteer aan een bureau of tafel met een C-klem
- VESA 75x75/100x100 is geschikt voor alle schermen met VESA-verbinding
- VESA snelkoppeling
- Geïntegreerde 1,4 m lange kabels voor USB en audio pass-through poorten

---

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Bureauklem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	90 mm

---

Prestaties

Draagvermogen	17.7 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte	15in
Maximale schermgrootte	32in
Hoogte verstelling	Ja
Maximale armverlenging	22.3 in [56.8 cm]
Maximum Arm Span	3.7 ft [1.1 m]
Kantelen	-90° / +85°
Pannen	180°
Zwenken / draaien	135° rondom de steunstang 360° bij de elleboog
Schermmrotatie	360°

---

Fysieke eigenschappen



Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	0.6 in [14.0 mm]
Breedte product	3.7 ft [1.1 m]
Hoogte product	17.7 in [45.0 cm]
Gewicht product	13.5 lb [6.1 kg]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	31.6 in [80.3 cm]
Package Width	9.7 in [24.6 cm]
Package Height	5.6 in [14.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	17.0 lb [7.7 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	montagearm
	bureauklemmen (bovenste steun)
	bureauklemmen (onderste steun)
	VESA monitor bevestiging
	M4x12 mm schroeven
	M4x30 mm schroeven
	kunststof afstandsringen
	M4 inbussleutel
	M5 inbussleutel
	M6x12 mm schroeven
	M8x12 mm schroeven
	Handleiding

## anti-slip pads

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

