

モニターアーム／クランプ・グロメット

固定式／2画面／最大32インチ／耐荷重8kg(各液晶)／VESA対応／多関節／高さ調整可能／クロスバーハンドル搭載／ブラック／デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム

製品ID: ARMSLMBARDUO



2面対応モニターアーム

。17インチから32インチまでのVESA規格モニタ2台(1台あたり耐荷重8kg)を単一の薄型ベースにマウントします。デスククランプまたはグロメット穴の設置オプションから選べ、スペースを有効に使いながら様々なオフィス環境でエルゴノミクスに対応します。

安定したクロスバー設計の2面モニタスタンドは、ワンタッチで高さ調節が可能です。単一ベースにモニタを横並べて固定し、ワークスペースを広げることができます。

スムーズな動きの上下10度傾きと左右90度の振りで最適なビュー角度への調整が簡単にできます。各ディスプレイは180度回転させて横向きにも縦向きにも設定でき、クロスバーの長さにそって横方向に動かせるようになっています。

このVESA規格対応デュアルモニターアームは、クランプ式またはグロメット式の設置方法を使用してデスクに固定します(設置金具が製品に付属)。ケーブル収納機能もついており、ワークスペースをすっきりと保つことができます。昇降デスクを含む一般的なデスク各種で使用可能です。

StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・複数のユーザーが共有するオフィス用途
- ・ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転

製品の特長

- ・クロスバーの長さに沿ってモニタを横方向に調整可能
- ・高さ変更(最大595mm)、上下傾き10度、左右振り90度、回転180度の調整機能で画面を快適にセットアップ
- ・32インチまでのモニタ2台を単一ベースのアームにマウントし省スペースを実現(耐荷重モニタ1台あたり8kg)
- ・デスククランプとグロメット穴の取り付けオプション
- ・SMALL FOOTPRINT: Universal desktop multi-monitor mount w/space-saving design enhances the work area & built-in adjustable cable management channels along the arms w/ covers keep cables organized

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	なし
多関節アーム	あり
対応ディスプレイ数	2
取り付けオプション	デスク&グロメット固定
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm
取付け面厚さ	デスククランプ: テーブル厚さ10mm - 85mm グロメットクランプ: テーブル厚さ10mm - 48mm

性能

可搬重量	8 kg [17.6 lb]
Minimum Display Size	17 インチ
最大ディスプレイサイズ	32"
高さ調節	あり
チルト	+/-10°
パン	+/-10°
スイベル / ピボット	クロスバー部分で+/-90° ショルダー部分で+/-180° エルボー部分で+/- 180°
ディスプレイ回転	360°

物理的特徴

色	ブラック
---	------

本体材質	スチール
製品縦	83.2 cm [32.8 in]
製品横	56.9 cm [22.4 in]
製品高さ	59.5 cm [23.4 in]
製品重量	7.3 kg [16.1 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	23.2 cm [9.1 in]
パッケージ横	90.0 cm [35.4 in]
パッケージ高さ	16.1 cm [6.3 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	8.7 kg [19.2 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - ベースクランプ部分
	1 - アーム 下
	1 - アーム 上
	1 - クロスバー
	2 - VESAマウント
	1 - グラブハンドル
	1 - グロメット プレート
	1 - ベースプレート
	1 - 粘着フォームパッド
	1 - ケーブルマネージメントクリップ、ベース
	4 - 六角穴ボタンネジ
	2 - 六角穴皿ネジ
	1 - 3mm 六角レンチ
	1 - 4mm 六角レンチ
	1 - 6mm 六角レンチ
	8 - M4 x 12mm ネジ

8 - M5 x 12mm ネジ

8 - ワッシャー

4 - 皿ビス

1 - グロメットネジ

1 - Cクランプブラケット 上部

1 - Cクランプ部分 下部

Warranty Information

Warranty

整備品5年保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。