

Sitz / Steh Arbeitsstation

Produkt-ID: ARMSTS



Diese Sitz-Steh-Workstation ermöglicht den Positionswechsel im Laufe des Tages, um Komfort und Produktivität zu steigern.

Der Sitz-Steh-Schreibtisch wurde entwickelt, um Ihnen und Ihren alltäglichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit nur einer Berührung können Sie in die Sitz- oder Stehposition wechseln und so ein ausgeglichenes Bewegungslevel halten. Der Arbeitsplatz ist mit einem pneumatischen Arm ausgestattet, der für mühelose Bewegung sorgt. Erhöhen oder senken Sie die Plattform einfach durch einmaliges Berühren des Hebels. Die Höhe des Steh-Schreibtischs kann ganz einfach an Ihre exakte Körpergröße angepasst werden und muss nicht im Voraus festgelegt werden. Die Spannung lässt sich je nach Gewicht der Monitore, Laptops und anderer Komponenten auf der Plattform einstellen, wodurch der Arbeitsplatz problemlos erhöht oder gesenkt werden kann. Um Ihren Komfort während des Stehens zu steigern, empfehlen wir die Ergonomische, Ermüdungserscheinungen verhindernde Matte (STSMAT) von StarTech.com als perfektes Zubehör zu Ihrem ARMSTS.

Sorgen Sie für eine ergonomischere Arbeitsumgebung für einen Bruchteil der Kosten eines Stehtisches. Diese kompakte Sitz-Steh-Workstation fügt sich hervorragend in Ihren Arbeitsplatz ein. Sie stellen die Workstation ganz einfach auf den Schreibtisch, den Arbeitstisch oder eine andere stabile Arbeitsfläche (mit einer Tiefe von mindestens 66 cm).

Mithilfe der Sitz-Steh-Workstation können Sie Ihren Schreibtisch optimal nutzen, und sie lässt sich ganz einfach in Ihre aktuelle Konfiguration integrieren. Sie wird einfach auf den Schreibtisch gestellt. Die Workstation bietet viel Platz für Notizen und Zubehör auf der Basis und einen großen Tastatureinschub für Tastatur und Maus und ist somit hervorragend für jeden Arbeitsbereich, einschließlich Geschäftsräume und Heimbüros, geeignet.

Ganz einfache Einrichtung der Workstation. Sie können einen Monitor (zwischen 12 Zoll und 30 Zoll) direkt auf den Ständer stellen. Die Sitz-Steh-Workstation ist auch mit den Monitorarmen zur Kabeldurchführungsmontage von StarTech.com kompatibel.

Wenn Sie eine Konfiguration mit zwei Monitoren bevorzugen, können Sie die ARMDUAL von

StarTech.com Doppelmonitorhalter mit zwei Gelenkarmen für zwei Displays zwischen 12 Zoll und 24 Zoll erwerben. Sie können auch mit dem ARMPIVOT Drehbarer Monitorhalter (unterstützt ein Display zwischen 12 und 30 Zoll) oder dem ARMSLIM Monitorhalter mit Gelenkarm (unterstützt ein Display zwischen 12 und 26 Zoll) von StarTech.com eine Konfiguration mit einem Monitor schaffen. Eine großzügige maximale Nutzlast von 13 kg ermöglicht viele Optionen für die Konfigurationen.

Die ARMSTS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Bauen Sie eine Sitz-Steh-Workstation mit vielseitigen Anwendungen in Geschäftsräumen, Unternehmen und Institutionen oder im Heimbüro auf
- Bietet eine kostengünstige Lösung für die Verbesserung der Ergonomie durch Nutzung des vorhandenen Schreibtisch- und Arbeitsplatzes

Merkmale

- Erhöhen Sie Ihren Komfort durch Wechseln zwischen Sitz- und Stehposition mit nur einer Berührung
- Stellen Sie die Sitz-Steh-Workstation auf Ihren Schreibtisch, um einen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen
- Kompatibel mit StarTech.com Monitorarmen für ein oder zwei Monitore: ARMDUAL, ARMPIVOT und ARMSLIM (separat erhältlich)
- Pneumatischer Arm mit Hebel ermöglicht Höhenverstellung mithilfe nur einer Berührung
- Hochwertige Stahlkonstruktion mit Basis, Einschub und Arbeitsfläche aus Holz
- Minimaler Platzbedarf: 660 mm T x 680 mm B
- Maximale Höhenverstellung: 42,1 cm
- Höchstlast 13 kg
- Kabeldurchführung für Kabelmanagement

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Anzahl der unterstützten Displays 1

Leistung

Gewichtskapazität 28.7 lb [13 kg]
 Maximale Anzeigegröße 30in
 Höhenverstellung Ja
 Maximale Höhe 16.6 in [42.1 cm]

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz und Silber
 Produktlänge 33.7 in [85.6 cm]
 Produktbreite 26.8 in [68.0 cm]
 Produkthöhe 6.3 in [16.0 cm]
 Produktgewicht 28.3 lb [12.8 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length 29.7 in [75.5 cm]
 Package Width 22.0 in [55.8 cm]
 Package Height 8.0 in [20.4 cm]
 Versandgewicht (Verpackung) 50.3 lb [22.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- Pneumatischer Arm
- Tastatureinschub
- Tastatureinschubrückwand
- Workstation
- Basis
- Montagesäule



Kleine Druckpolster (Tastatureinschub)

Runde Druckpolster (Basis)

Klemmplatte

Rückplatte (Tastatur)

M6x95-Inbusschlüssel

M4x55-Inbusschlüssel

M6x8-Schrauben

M6x12-Schrauben

M6x25-Schrauben

M10x50-Bolzen

#3/8 - 16x50-mm-Bolzen

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

