

Poste de travail debout avec hauteur réglable

Nº de produit: ARMSTS



Ce poste de travail debout vous permet de changer de position de travail au cours de la journée pour améliorer votre confort et votre productivité.

Le poste de travail debout est conçu pour garantir votre bien-être et répondre à vos besoins tout au long de la journée. Vous pouvez passer en position assise ou debout en un seul geste afin de conserver un niveau de mouvement équilibré. Le poste de travail comporte un bras pneumatique avancé qui permet un réglage sans effort : vous relevez ou abaissez la plateforme en actionnant simplement le levier. Vous pouvez facilement régler le poste de travail debout sur votre hauteur idéale plutôt que de choisir parmi les hauteurs pré-déterminées. Vous pouvez également régler la tension par rapport au poids des écrans, des ordinateurs portables et des autres composants sur la plateforme afin d'élever ou d'abaisser facilement le poste de travail. Pour un confort optimal lorsque vous travaillez debout, le Tapis anti-fatigue ergonomique (STSMAT) de StarTech.com est l'accessoire idéal en complément du poste de travail debout (ARMSTS).

Créez un environnement de travail plus ergonomique à une fraction du coût d'un bureau. Ce poste de travail debout s'intègre facilement à votre espace de travail. Il suffit de placer le poste de travail sur la surface de votre bureau, d'un dessus de table ou d'une autre surface de travail stable (d'une profondeur d'au moins 66 cm).

Ce poste de travail debout vous permet de profiter au maximum de votre bureau tout en pouvant facilement être intégré à votre espace actuel. Il suffit de le poser sur votre bureau. Ce poste de travail offre un espace ample pour prendre des notes ou placer des accessoires sur sa base, et comporte un grand support de clavier pouvant accueillir votre clavier et votre souris. Il s'intègre parfaitement à n'importe quel espace de travail, notamment les environnements professionnels et les bureaux à domicile.

Rien de plus facile que d'installer votre poste de travail. Vous pouvez placer un moniteur (entre 12 et 30 po) directement sur la base. Ce poste de travail debout est également compatible avec les bras d'écran StarTech.com. Si vous préférez une configuration à deux moniteurs, vous pouvez acheter le support pour deux écrans avec bras articulés ARMDUAL de StarTech.com, qui peut accueillir deux

écrans entre 12 et 24 po. Vous pouvez aussi créer une configuration à un moniteur avec le support pour écran pivotant ARMPIVOT (prend en charge un écran entre 12 et 30 po) ou la support pour écran avec bras articulé ARMSLIM de StarTech.com (prend en charge un écran entre 12 et 26 po). Une capacité de charge généreuse de 13 kg offre plusieurs options de configuration.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Créez un poste de travail debout ayant des applications polyvalentes dans des environnements professionnels, institutionnels et d'entreprise ou à la maison
- Constitue une solution économique qui permet d'améliorer l'ergonomie en utilisant des bureaux et des espaces de travail existants

Spécifications techniques

- Améliorez votre confort en passant de la position assise à debout d'une seule touche
- Placez le poste de travail debout sur votre bureau pour créer un espace de travail ergonomique
- Compatible avec les bras d'écran uniques et doubles StarTech.com : ARMDUAL, ARMPIVOT et ARMSLIM (vendus séparément)
- Le bras pneumatique avec levier permet un réglage de la hauteur sans effort
- Fabrication en acier de qualité supérieure avec base, support de clavier et surface de travail en bois transformé
- Format compact : 660 mm P x 680 mm L
- Réglage maximal de la hauteur : 42,1 cm
- Capacité de charge de 13 kg
- Câble de bureau pour la gestion des câbles

Matériel

[Politique de garantie](#) [2 Years](#)

Nombre d'écrans pris
en charge 1

Performance

Capacité de poids	28.7 lb [13 kg]
Taille maximale de l'écran	30in
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	16.6 in [421 mm]

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Longueur du produit	33.7 in [85.6 cm]
Largeur du produit	26.8 in [68.0 cm]
Hauteur du produit	6.3 in [16.0 cm]
Poids du produit	28.2 lb [12.8 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	22.2 in [56.3 cm]
Largeur du Paquet	30.0 in [76.1 cm]
Hauteur du Paquet	7.3 in [18.6 cm]
Poids brut	47.8 lb [21.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Bras pneumatique
	1 - Support de clavier
	1 - Fond du plateau à clavier
	1 - Workstation
	1 - Base

- 1 - Montant de fixation
- 2 - Petits coussinets de pression (plateau à clavier)
- 4 - Coussinets de pression circulaire (base)
- 1 - Plaque de serrage
- 1 - Plaque arrière (clavier)
- 1 - Clé Allen M6*95
- 1 - Clé Allen M4*55
- 2 - Vis M6 x 8 mm
- 16 - Vis M6 x 12 mm
- 4 - Vis M6 x 25 mm
- 1 - Boulon M10 x 50 mm
- 16 - Boulons 50 mm n° 3/8
- 1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis