

昇降デスク 手動式リフトアップデスク

製品ID: ARMSTS



昇降デスク。楽な姿勢を保ち、快適で仕事がかどる作業環境を提供します。

このワークステーションは、一日を通じ、疲れが少ないよう姿勢を変えながら作業できる設計になっています。座った位置から立って作業する位置にワンタッチで高さを調整できるため、長時間にわたる同じ姿勢での作業を避け、快適なバランスをとることができます。最新型空気圧アームによるワンタッチレバーで簡単に作業台の高さを変えることができ、あらかじめ決められた高さ設定から選ぶのではなく、ユーザーに合わせた位置に高さを調節することができます。モニターやノートパソコンその他、台にのせるコンポーネントの重さに合わせ、ワークステーションの上げ下げをしやすいようにテンションを調整することも可能です。StarTech.com製エルゴノミクス疲労軽減マット (STSMAT)と共に使用すると、立って行う作業がさらに快適になります。

高価なスタンディングデスクを購入せずに、手頃な価格で疲れにくい作業環境を設定することができます。デスクやテーブルなどの作業面 (奥行き660mm以上が必要)に置くだけのコンパクトな昇降デスクは、既存の作業環境に簡単にフィットします。

デスクトップに置くだけの本製品は、既存のデスクレイアウトに簡単に組み込むことができ、デスクスペースを有効に活用します。ワークステーションのベースには、メモをとったり周辺機器を置いたりするのに十分なスペースがあり、大きめのキーボードトレイにはキーボードとマウスを置けるため、オフィスや家庭の作業環境に適しています。

ワークステーションのセットアップは簡単です。モニター1台 (12インチから30インチ)をスタンドに直接設置することができ、StarTech.com製のグロメット固定式モニターアームとも互換性があります。

デュアルモニター設定にするには、12インチから24インチのモニター2台に対応する StarTech.com製 ARMDUAL 関節アーム付きデュアルモニターマウント がご利用可能です。モニター1台の設定では、StarTech.com製 ARMPIVOT ピボット式モニターマウント (12インチから30インチのディスプレイに対応)、ARMSLIM 関節アームつきモニターマウント (12インチから26インチのディスプレイに対応) がご利用可能です。耐荷重は13kgと高く、多くのセットアップ オプションに対応します。

認証、レポート、互換性



用途

・ビジネス、オフィス、各種施設、ホームオフィスで、立っても座っても使えるワークステーションをセットアップ

- ・既存のデスクやスペースで快適な作業姿勢を保つソリューションを手軽な価格で提供

製品の特長

- ・ワンタッチで座位から立位に位置変えし、作業しやすい姿勢をキープ
- ・座位・立位両用のワークステーションで疲れにくい作業環境を実現
- ・StarTech.com製デュアル／シングル モニタアーム(ARMDUAL、ARMPIVOT、ARMSLIM — それぞれ別売)と互換
- ・レバー付き空気圧調整アームでワンタッチ高さ調節
- ・高品質スチール＋合板(ベース、トレイ、作業スペース)
- ・設置に必要な最小面積:奥行き660mm x 幅680mm
- ・最大調整高さ:42cm
- ・耐荷重13kg
- ・ケーブル結束用デスクグロメット

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
対応ディスプレイ数	1

性能

可搬重量	13 kg [28.7 lb]
最大ディスプレイサイズ	30in
高さ調節	あり
Maximum Height	421 mm [16.6 in]

物理的特徴

色	ブラック & シルバー
製品縦	85.6 cm [33.7 in]
製品横	68.0 cm [26.8 in]
製品高さ	16.0 cm [6.3 in]
製品重量	12.8 kg [28.2 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	56.3 cm [22.2 in]
パッケージ横	76.1 cm [30.0 in]

パッケージ高さ 18.6 cm [7.3 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 21.7 kg [47.8 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 空気圧アーム
	1 - キーボードトレイ
	1 - キーボードトレイ バッキング
	1 - 昇降デスク
	1 - ベース
	1 - 取り付け支柱
	2 - キーボードトレイ用小型プレッシャーパッド
	4 - ベース用円形プレッシャーパッド
	1 - クランププレート
	1 - キーボードトレイ バッキング
	1 - M6*95 六角レンチ
	1 - M4*55 六角レンチ
	2 - M6*8 ネジ
	16 - M6-12 ネジ
	4 - M6*25 ネジ
	1 - M10*50 ボルト
	16 - #3/8 - 16 x 50mm ボルト
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。