

Sitz- / Steh Dual Monitor Arm

Produkt-ID: ARMSTSCP2



Dieser Sitz-Steh-Monitorarm verwandelt Ihren Schreibtisch oder Ihre Tischplatte in einen äußerst produktiven, ergonomischen Arbeitsplatz. Der Monitorarm verfügt über eine Tastaturschublade und bietet einfache Höhenverstellung, sodass Sie bequem vom Sitzen ins Stehen wechseln können, ohne Ihren Arbeitsablauf zu unterbrechen.

Einstellbare Arbeitsposition mit einer einfachen Bewegung. Bewegen Sie die Arbeitsfläche einfach bis zu 450 mm nach oben, um sowohl Ihren Monitor als auch Ihre Tastatur anzuheben. Die Monitorhalterung verfügt über eine separate Höhenverstellung von bis zu 124 mm entlang der Standsäule. Sie können die Spannung auch wie gewünscht anpassen, um Höheneinstellungen einfach zu gestalten.

Der bewegliche Monitorarm trägt zwei Monitore mit einer Größe von jeweils bis zu 24 Zoll und bietet Ihnen so einen produktiven Dual-Monitor-Arbeitsplatz (mit einer Tragkraft von 8 kg). Bewegen Sie den Monitorarm nach links oder rechts (von -90° bis 90°) und nach oben oder unten (von -30° bis 65°), bis Sie die ideale Position gefunden haben. Die VESA-Halterung kann für Hoch- oder Querformatansicht auch um 360° gedreht werden.

Der Monitorarm verfügt über eine große Tastaturablage (449 x 207 mm) mit großem Arbeitsbereich. Eine ausziehbare Ablage (217 x 213 mm) bietet auf der linken oder rechten Seite Platz für Ihre Maus. Sie können den Monitorarm bei Nichtgebrauch wegklappen, um Platz zu schaffen. Die Tastaturablage kann ebenfalls um 90° aufgeklappt werden.

Dieser kompakte Sitz-Steh-Monitorarm verfügt über eine Option zur Montage mit Grommets und mit Schreibtischklemme - so passt er einfach in Ihren Arbeitsbereich, selbst in Bereiche mit begrenztem Platz.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schaffen Sie einen Dual-Monitor-Sitz-/Steharbeitsplatz mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten in Büros, Unternehmen, Behörden oder im Home Office
- Eine kostengünstige Lösung für bessere Ergonomie durch Nutzung vorhandener Schreibtische und Arbeitsbereiche, selbst in beengten Bereichen.
- Montieren Sie ein Display mit einer neig-, schwenk- und höhenverstellbaren Halterung an Ihren Schreibtisch, Tisch oder Ihre Theke

Merkmale

- Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch mit diesem Sitz-Steh-Monitorarm für zwei Monitore mit einer Größe von jeweils bis zu 24 Zoll in einen ergonomischen Arbeitsplatz (Tragkraft 8 kg).
- Höhenverstellung der Arbeitsfläche: 450 mm
- Die Monitorhalterung verfügt über eine separate Höhenverstellung von bis zu 124 mm entlang der Standsäule.
- Passen Sie Ihren Monitor mit einer Schwenkung von -15° bis $+15^{\circ}$ und einer Neigung von 0° bis $+30^{\circ}$ für einen optimalen Betrachtungswinkel an
- Betrachtungsabstand: 408,7 mm

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Kabelmanagement	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	2
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	100x100 mm 75x75 mm
Stärke der Montageoberfläche	Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)

Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)

Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65 mm)

Leistung

Allgemeine
Spezifikationen

Tragkraft des Monitors: 8 kg

Tragkraft der Tastaturablage bei Montage mit
Grommets: 2,5 kg

Tragkraft der Tastaturablage mit Schreibtischklemme:
1,5 kg

Maximale
Bildschirmgröße

24"

Höhenverstellung

Ja

Neigung

+30° / 0°

Schwenkung/Drehung

+90°/-90°

Displayrotation

360°

Physische
Eigenschaften

Farbe

Schwarz

Gehäusetyp

Steel, Aluminum and Plastic

Produktlänge

37.0 in [94.0 cm]

Produktbreite

30.4 in [77.3 cm]

Produkthöhe

35.0 in [89.0 cm]

Produktgewicht

26.5 lb [12.0 kg]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge

1

Paketlänge

3.6 ft [1.1 m]

Paketbreite

16.1 in [41.0 cm]

Pakethöhe	8.2 in [20.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	35.3 lb [16.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Monitorarm
	1 - Säule
	1 - Tastatureinschub
	1 - Abdeckung für Tastaturschublade
	1 - Basis
	2 - VESA-Monitorbefestigungen
	1 - Kunststoff-Unterlegscheibe
	1 - Metall-Unterlegscheibe
	1 - Schrauben, M8 x 65 mm
	1 - Schraube, M8 x 20 mm
	2 - Schrauben, M6 x 25 mm
	4 - Schrauben, M6 x 12 mm
	5 - Schrauben, M6 x 10 mm
	8 - Schrauben, M4 x 10 mm
	4 - Schrauben für Basis
	1 - Sechskantschlüssel, 2,5 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 5 mm
	1 - Sechskantschlüssel, 6 mm
	1 - Klebestreifen
	1 - Schraubendreher für Sockel
	1 - Basis-Pad

- 1 - Grundplatte
- 1 - Durchführungsplatte
- 4 - Klemmschrauben
- 1 - L-Halterung für Klammer
- 1 - Klemmschrauben-Baugruppe
- 2 - Drehknöpfe
- 2 - Unterlegscheiben
- 2 - Querstangen
- 1 - Querstangenhalterung
- 1 - Schraubenschlüssel
- 1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.