

Zit-sta dual monitorarm - zit-sta bureau

Productcode: ARMSTSCP2



Deze zit-sta dual-monitor arm verandert uw bureau of tafel in een zeer productieve, ergonomische werkplek. De monitor arm heeft een toetsenbordhouder en is eenvoudig in hoogte verstelbaar, zodat u gemakkelijk vanuit zitstand kunt gaan staan, zonder uw werk te onderbreken.

Pas uw werkpositie aan, met één soepele beweging. Til het werkblad gewoon omhoog tot 45 cm, om zowel uw scherm als toetsenbord en muis omhoog te brengen. De monitor arm heeft een aparte hoogteverstelling tot 12,4 cm langs de kolom. U kunt de spanning aan uw eigen voorkeur aanpassen voor gemakkelijke hoogteverstelling.

Met de veelzijdige monitor arm kunt u een productief dual-monitor werkstation creëren, voor twee schermen tot 24" elk (maximumgewicht 8 kg). Beweeg de zwaaiarm links of rechts (van -90° tot 90°) en verlaag of verhoog de arm (van -30° tot 65°) naar de ideale positie. En voor liggend of staand formaat kunt u de VESA-montage arm ook 360° draaien.

De monitor arm heeft een grote toetsenbordhouder (449 x 207 mm) met voldoende ruimte. Een uitschuifbare houder (21,7 x 21,3 cm) is bestemd voor uw muis, zowel aan de linker- als de rechterkant. U kunt de monitor arm opzij duwen wanneer hij niet gebruikt wordt, om zo ruimte vrij te maken. De toetsenbordhouder kan 90° omhoog worden geklapt.

De compacte zit-sta monitor arm kan via een doorvoergat worden geïnstalleerd of aan het bureau worden vastgeklemd, zodat hij gemakkelijk in uw werkruimte past, ook in nauwe hoeken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer een zit-sta-werkplek in zorginstellingen, cubicles of kantoren met beperkte ruimte
- Biedt een voordelige oplossing, met klem- of doorvoergat-bevestigingsopties voor bestaande bureaus
- Werkt goed voor hoekbureaus met beperkte ruimte

Eigenschappen

- Verander uw bureau in een ergonomische werkplek met deze zit-sta dual-monitor arm voor twee schermen tot 24" (maximumgewicht 8 kg).
- Hoogteverstelling van het werkblad: 45 cm
- Hoogteverstelling van de monitor arm: 12,4 cm
- Zet uw scherm in de ideale kijkhoek met -15° tot +15° draaien en 0° tot +30° kantelen
- Kijkafstand: 40,87 cm

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	100x100 mm
	75x75 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
	Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
	Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65 mm)

Prestaties

Algemene specificaties	Maximumgewicht van monitor arm: 8 kg
	Maximaal gewicht van de toetsenbordhouder bij doorvoergat-bevestiging: 2,5 kg
	Maximaal gewicht van de toetsenbordhouder bij vastklemmen aan het bureau: 1,5 kg
Maximale schermgrootte	24"
Hoogte verstelling	Ja
Kantelen	+30° / 0°
Zwenken / draaien	+90° / -90°
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal, Aluminium en Kunststof
Lengte product	37.0 in [94.0 cm]
Breedte product	30.4 in [77.3 cm]
Hoogte product	35.0 in [89.0 cm]
Gewicht product	26.5 lb [12.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	3.6 ft [1.1 m]
Package Width	16.1 in [41.0 cm]
Package Height	8.2 in [20.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	35.3 lb [16.0 kg]

Wat wordt er

meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - monitor arm
- 1 - kolom
- 1 - toetsenbordhouder
- 1 - toetsenbordhouder dop
- 1 - basis
- 2 - VESA monitor bevestiging
- 1 - kunststof onderlegging
- 1 - metalen onderlegging
- 1 - M8x65 mm schroef
- 1 - M8x20 mm schroef
- 2 - M6x25 mm schroeven
- 4 - M6x12 mm schroeven
- 5 - M6x10 mm schroeven
- 8 - M4x10 mm schroeven
- 4 - basisschroeven
- 1 - 2,5 mm inbussleutel
- 1 - 5 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 1 - klittenbandstrip
- 1 - dopsleutel
- 1 - bescherming basisplaat
- 1 - basisplaat
- 1 - doorvoergat plaat
- 4 - klemschroeven

- 1 - L-vormige klembeugel
- 1 - klenschroevenset
- 2 - knoppen
- 2 - dwarsbalk onderleggringen
- 2 - dwarsbalken
- 1 - dwarsbalkhouder
- 1 - steeksleutel
- 1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.