

Convertitore Seduto/in piedi Sit-Stand regolabile da Scrivania - Superficie di lavoro da 89cm

ID prodotto: ARMSTSL

La workstation regolabile è una soluzione semplice ed economica per trasformare un computer desktop o portatile in uno spazio di lavoro ergonomico. Il convertitore regolabile può essere appoggiato sulla scrivania. Modificando l'altezza è possibile utilizzarlo come piano per lavorare in piedi e fornisce un'ampia superficie di lavoro, in grado di ospitare due monitor da 24 pollici. È sufficiente un semplice movimento per passare dalla posizione seduta a quella eretta e viceversa e continuare a lavorare con il massimo comfort, senza interrompere le proprie attività.

Il convertitore viene fornito già assemblato e consente di essere immediatamente operativi.

Cambiare posizione durante la giornata può portare molti benefici fisici, da una migliore circolazione a una riduzione della fatica. Con la workstation regolabile è possibile alternare la propria posizione di lavoro nel corso della giornata.

Possibilità di modificare l'altezza della superficie di lavoro con estrema facilità, con una estensione massima di 399 mm. Grazie all'eccellente meccanismo pneumatico, è sufficiente usare la leva laterale per alzare o abbassare la workstation senza alcuno sforzo. Il movimento verticale non richiede molto spazio e garantisce la stabilità della piattaforma durante lo spostamento, senza rischi di rovesciare gli oggetti appoggiati su di essa.

Non sono previsti livelli predefiniti per aiutare l'utente a trovare la posizione più comoda per le sue esigenze. Per semplificare ulteriormente il sollevamento o l'abbassamento della piattaforma, è presente un contrappeso che permette di regolare la tensione in base al peso dei monitor.

Le dimensioni della workstation regolabile consentono una immediata integrazione con l'ambiente di lavoro. La sua larghezza di 90 cm è sufficiente per alloggiare due monitor da 24 pollici, ma ne consente comunque l'installazione sulla maggior parte delle normali scrivanie. La workstation regolabile può essere usata in ufficio, in un cubicolo o nell'home office, appoggiata sulla scrivania o su altre superfici. Le sue dimensioni premettono di posizionarla anche su scrivanie angolari. Può essere posizionata su qualsiasi superficie con una profondità minima di 60 cm. La superficie di lavoro è in grado di sopportare pesi fino a 12,7 kg.

La workstation include un ampio vassoio per la tastiera, con spazio sufficiente per appoggiare anche effetti personali, come ad esempio il cellulare.

La workstation regolabile viene fornita già assemblata e consente di essere immediatamente operativi. Include anche un sistema di gestione dei cavi per mantenere la postazione in perfetto ordine.

Il prodotto PEXARMSTSL è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni



- La workstation regolabile è estremamente versatile e può essere usata in molti ambienti diversi: uffici, cubicoli, aziende, istituti scolastici o home office
- Rappresenta una soluzione comoda e conveniente per migliorare l'ergonomia senza acquistare nuove scrivanie o altre superfici di lavoro

Caratteristiche

- Converte i computer desktop o portatili in comode workstation regolabili
- Ampia superficie di lavoro (90 x 50 cm) sufficiente per 2 monitor da 24 pollici
- Possibilità di regolare l'altezza con un semplice movimento fino a 399 mm
- Lo spostamento verticale assicura la stabilità della workstation, nonostante le dimensioni contenute
- Ampio supporto per la tastiera (35 x 25 cm)
- Viene fornito già assemblato - non deve essere montato
- Tensione regolabile con contrappesi
- Dimensioni minime: 900 x 622 mm
- Peso sostenibile dalla superficie di lavoro: 12,7 kg
- Gestione dei cavi integrata
- Capacità di peso del vassoio per tastiera: 2,3 kg
- Supporta un monitor (fino a 30") o due monitor (fino a 24")

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Gestione cavi	Sì
N. di display supportati	2

Prestazioni

Weight Capacity of Work Surface	28.1 lb [12.7 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]



Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza massima	22.0 in [56 cm]

Note/requisiti speciali

Nota	Il vassoio per tastiera (68 x 26,4 cm) può sostenere un peso massimo di 2,3 kg.
------	---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	26.2 in [66.6 cm]
Larghezza prodotto	35.4 in [90 cm]
Altezza prodotto	22.0 in [56 cm]
Peso prodotto	42.0 lb [19 kg]

Informazioni confezione

Package Length	3.4 ft [1.0 m]
Package Width	33.1 in [84 cm]
Package Height	9.6 in [24.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	48.6 lb [22 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Workstation regolabile
	chiave a brugola (piccola)
	chiave a brugola (grande)
	guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

