

モニターアーム／クランプ・グロメット

固定式／3画面／最大27インチ／耐荷重8kg(各液晶)／VESA対応／多関節／高さ調整可能／ブラック／デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム

製品ID: ARMTRIO



3面対応デスクマウントモニターアーム。デスクを広く使い、エルゴノミクス(人間工学)を考慮した究極の作業スペースを作ります。3台のコンピュータモニター(それぞれ27インチまで対応)を横に並べて取付け、作業効率を最大限に高めることができます。

この左右3面対応モニターアームは、13インチから27インチまでのディスプレイ3台に対応し、各モニターで360度の回転と $\pm 30^\circ$ のチルト調整が可能です。マルチスクリーン設定の快適な環境で作業効率がアップします。

ワークスペースに合わせ、各モニターを縦横どちらの向きにでも選択することができます。3台を横に並べてカーブをつけるサラウンド設定は「コクピットスタイル」とも呼ばれ、画面が見やすく、動画や写真の編集、複数文書の同時処理などで便利です。ウェブデザインやプログラミングでは中央のモニターのみ横に配置し、両側は縦に配置するなどの選択も可能です。

ディスプレイの高さは工具を使わずに調整可能です。調整ノブを回してモニターの高さを調節し、3台すべてを同じ高さに保つことができます。

頑丈なスチール製のトリプル液晶モニターアームは、最大27インチまでのモニター3台をしっかりと支え、1台あたりの耐荷重は8kgとなっています。VESA規格互換モニター(75x75, 100x100)に対応しています。

付属のデスククランプまたはグロメットマウントで簡単に設置できます。ケーブル結束クリップも製品に付属しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 商用施設、ビジネスシーン、ホームオフィスのワークステーションで疲れにくい作業環境を確保
- ・ デスクマウントまたはグロメットマウントで3面モニター環境を構成

・顧客サービス、財務分析、ウェブデザイン、ゲーミング、写真編集、その他多くの用途に活用

製品の特長

- ・27インチ画面トリプルモニター: VESA 75x75 または 100x100mm互換の高耐久性マルチモニタースタンド。最大27インチ型ディスプレイ3台の積載が可能(1台あたりの耐荷重8kg)。多関節モーション、高さ調節対応
- ・広い可動域: +/-30度の上下左右振り、360度回転に対応の多関節モニターマウント。画面を正確に揃える高さ微調整機能付き
- ・水平3画面配置: 44cmの支柱に沿って画面高さをシンクロ調整。左右のディスプレイは34cmアームに固定し、ユーザーに向かって30度の傾きが可能
- ・選べる固定方法: デスククランプ (Cクランプ) またはグロメット穴 (10-80mm) を使用してデスクに設置
- ・ケーブル管理: 支柱とアーム部分に組み込まれた調整可能ケーブル結束クリップでコンピューター周りの配線をすっきりと整理

ハードウェア

保証に関する方針	5 Years
壁取り付け可能	なし
ケーブル管理	あり
多関節アーム	あり
対応ディスプレイ数	3
取り付けオプション	デスク&グロメット固定
VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm
取付け面厚さ	デスククランプ: テーブル厚さ 10mm - 80mm グロメットクランプ: テーブル厚さ 10mm - 80mm グロメットマウントの穴サイズ: 10.5mm - 50mm

性能

可搬重量	8 kg [17.6 lb]
Minimum Display Size	13 インチ
最大ディスプレイサイズ	27インチ
高さ調節	あり
Maximum Height	363 mm [14.3 in]
最大延長時のアーム長さ	1412 mm [55.6 in]
チルト	+/-30°

ディスプレイ回転 360°

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	11 cm [4.3 in]
製品横	141.2 cm [55.6 in]
製品高さ	54.8 cm [21.6 in]
製品重量	6.2 kg [13.6 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	28.3 cm [11.1 in]
パッケージ横	65.3 cm [25.7 in]
パッケージ高さ	12.7 cm [5.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	7.5 kg [16.5 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 左モニターアーム
	1 - 右モニターアーム
	1 - クロスバー
	2 - アームキャップ
	1 - 支柱
	1 - デスク クランプ
	2 - エンドキャップ
	2 - VESA モニタマウント
	1 - グロメットカラー
	1 - グロメット プレート
	5 - ゴムパッド
	4 - ケーブル結束クリップ
	2 - つまみネジ
	1 - 3mm 六角レンチ
	1 - 5mm 六角レンチ

12 – M4x14mm ネジ

12 – M5 x 14mm ネジ

12 – ワッシャー

1 – 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。