

Laptop-Arm - Gelenkiger Arm für Laptop oder Bildschirm bis 34" (8kg) -
VESA-Halterung für Laptop - Ergonomische Verstellbare Notebook Halterung -
Tischklemme/Tischlochmontage

Produkt-ID: ARMUNONB1



Mit diesem Laptoparm für die Montage am Schreibtisch können Sie Ihren Laptop vom Schreibtisch heben und positionieren, um die Ergonomie und Produktivität zu erhöhen. Alternativ können Sie einen Monitor mit einer Höhe von bis zu 34 Zoll (16:9 oder 21:9) montieren. Der Laptop-/Monitorarm ist für ein Gewicht von bis zu 8 kg ausgelegt und verfügt über Kabelmanagement, Höhenanpassungen per Tastendruck/Feder entlang der 31 cm langen Stange, wobei er sich bis zu einer Gesamthöhe von 22 cm von der Schreibtischoberfläche erstreckt.

Die Laptopablage bietet eine Fläche von 32 cm x 24 cm, um Ihren Laptop mit bis zu 8 kg zu tragen, und sie ist vollständig an Ihren Betrachtungswinkel und Ihre Höhe anpassbar. Wenn Sie diesen Arm nicht als Laptophalterung verwenden, können Sie Monitore bis zu 34 Zoll montieren.

Die VESA-Halterung bietet eine umfassende Bewegungsfreiheit, die sich an Ihre Einrichtungs- und Ergonomieanforderungen anpassen lässt. Wenn Sie sie als Notebook-Halterung verwenden, benötigt Ihr Laptop zusätzliche Sicherheit bei steileren Winkeln (nicht im Lieferumfang enthalten).

Mit diesem voll beweglichen Monitorarm können Sie Ihren Monitor und Laptop mit einer ganzen Bandbreite an Bewegungen über mehrere Achsen ausstrecken, neigen und schwenken, wobei die Höhenverstellung mit Federunterstützung für eine mühelose Positionierung sorgt. So können Sie ganz einfach eine ergonomische Arbeitsumgebung schaffen, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Der Monitorarm eignet sich perfekt für kleinere Arbeitsumgebungen, wie z. B. Kabinen, und bietet alles, was Sie benötigen, bei geringerem Platzbedarf.

Installieren Sie diesen Laptop-/Monitorarm mit der von Hand festziehbaren C-Klemme am Rand Ihres Schreibtisches, Tisches oder an Theken. Außerdem unterstützt er Schreibtische mit einer Dicke von bis zu 8,5 cm.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **LAPTOPARM FÜR DIE TISCHMONTAGE:** Befestigen Sie ein Notebook ganz einfach mit diesem Monitorarm und der Laptopablage; die belüftete Laptopablage ist 32 x 24 cm groß und für bis zu 8 kg ausgelegt; 2 Ausbuchtungen (25 mm), um das Notebook bei Neigung zu stützen; oder Verwendung als Monitorarm ohne Laptopablage
- **UNTERSTÜTZUNG FÜR 34-ZOLL-MONITORE:** VESA-Halterung für einen einzigen Monitor mit 75 x 75 mm/100 x 100 mm, kompatibel mit einem robusten Aluminium-Monitor, der ein großes 34 Zoll Display (16:9) oder ein 34 Zoll Überbreitendisplay (21:9) mit bis zu 8 kg unterstützt und für vollständigen Bewegungsumfang sorgt
- **VOLLER BEWEGUNGSUMFANG:** Dieser bewegliche Monitorarm mit Laptopfach bietet eine vertikale Neigung von -85/+90 Grad, eine horizontale Schwenkbewegung von -90/+90 Grad und eine Drehung von -180/+180 Grad (Hoch-/Querformat); eine 360-Grad-Armtdrehung; das Notebook benötigt zusätzliche Sicherheit bei steileren Winkeln (nicht enthalten)
- **EINFACHE MANUELLE EINSTELLUNG:** Ergonomischer Laptopständer und -arm auf dem Schreibtisch mit einfacher One-Touch-Bedienung und federunterstützter Höhenverstellung von 35 cm; manuell einstellbare Höhe entlang der 31 cm langen Stange; max. Höhe von 56 cm ab Schreibtischoberfläche; Werkzeuge inkl.
- **FLEXIBLE INSTALLATION:** Austauschbare C-Klemmenhalterung, die von Hand am Schreibtisch/Tisch festgezogen werden kann (10 mm - 85 mm Dicke); enthält Werkzeuge zur Einstellung der Gelenkspannung; Optionale Gummipolster für den Laptop-Ablagehalter zur Vermeidung von Kratzern

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar	Nein
Inklusive Werkzeuge	Ja
Gelenk	Ja

Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Tischklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm
	100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Schreibtischklemme: Maximale Tischdicke von 85 mm

Leistung

Gewichtskapazität	17.6 lb [8 kg]
Maximale Bildschirmgröße	34" (16:9)
	34" (21:9)
Maximale Armlänge	22.4 in [570 mm]
Laptop Arm Extension	22.4 in [570 mm]
Neigung	-85° / +90°
Neigung des Laptopgestells	90° tilt from horizontal to vertical
Schwenkung/Drehung	-180° / +180°
Displayrotation	360°

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium
Interne Breite	12.6 in [320 mm]
Interne Höhe	9.5 in [242 mm]
Produktlänge	12.6 in [32.0 cm]
Produktbreite	22.4 in [57.0 cm]
Produkthöhe	12.2 in [31.0 cm]

Produktgewicht 10.3 lb [4.6 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.4 in [26.5 cm]
Paketbreite	19.0 in [48.2 cm]
Pakethöhe	6.1 in [15.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	10.5 lb [4.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Stangenaufbau
	1 - Federarmmontage
	1 - Schwenkarm
	1 - Laptopgestell
	2 - Kabelführungsclips
	1 - Schraubmontage, M6 x 25 mm
	1 - Dekorative Kappe
	1 - Sechskantschlüssel, 3 mm
	1 - Sechskantschlüssel mit Schraubendreher, 5 mm
	1 - Schraubenschlüssel
	4 - Schrauben, M5 x 12mm
	4 - M5-Muttern
	4 - Gummimatten

Garantieinformationen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

