

モニター ノートパソコンアーム/ノートPCトレイ付/クランプ・グロメット 固定式/1画面/最大27インチ/耐荷重8kg(各液晶)/VESA対応/多関節/高さ調整可能/ブラック/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム

製品ID: ARMUNONB



ノートパソコン スタンド付きシングルモニタ アーム。ノートパソコンのスクリーンをセカンダリディスプレイとして使用し、大きなコストをかけずに便利なデュアルモニタ ワークスペースを設定します。ノートパソコンをデスクから持ち上げるスタンドが付いており、外付けディスプレイとシームレスに配置すること ができます。

ノートパソコンの高さを調節できるトレイで、外付けモニタと並べてスクリーン2面を配置できるため、2台目の外付けモニタを購入しなくても、デュアルモニタ設定が可能になります。ノートパソコンの搭載スクリーンを活用して作業効率のアップにつなげることができます。

2面モニタがあると、スクリーンスペースが増えマルチタスクが容易になり、作業効率が向上します。参照資料を1台のモニタに表示し、別の1台で作業をするなど、文書を頻繁に切り替える手間がなく、仕事がはかどります。このLCDアームは、縦横の回転に対応しており、スクロールせずに長いページや大きなコードブロックを表示することができます。

このモニタアームは、複数軸によるフル稼動域に対応しており、モニタ/ノートパソコンの距離、チルト、回転を変更して視野角度の調整が可能です。また、高さ調節はスプリング式を採用しており、操作が簡単です。個人のニーズに合わせ調整可能な、疲れにくい作業環境の設定に役立ちます。

柔軟性に優れたこのモニタアームは、ノートパソコンとモニタをデスクから持ち上げ、デスク上にハードウェアを置いたり、書類を広げたりできるスペースを作ります。

このモニタアームを使用すると、少ないスペースに必要な機器をすべて設置できるので、間仕切りデスクなど小さな作業環境に適しています。Cクランプを使って、最大9cm厚の机、テーブル、カウンターなどの端に取付けることができます。

また、モニタアームとノートパソコン、ドッキングステーション、キーボードとマウスを組み合わせて快適なオフィス向けホットデスクを設定したり、同じ設定を家庭でも適用することができます。外出が多いビジネストラベラーに最適なソリューションとなります。

このモニタアームは、15インチから27インチのディスプレイに対応し、最大荷重は8kgとなっています。ケーブル結束クリップがついており、デスクをすっきりと保ちます。ノートパソコンスタンドの耐荷重も8kgとなっており、こちらにも独自のケーブル結束クリップがついています。

認証、レポート、互換性





## 用途

- ・ディスプレイ1台とノートパソコンをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整に対応
- ・ノートパソコンと外付けモニタを統合してデュアルモニタ作業環境を実現
- ・ディスプレイとノートパソコンをデスクから持ち上げ、最適な視野角度に調整
- ・ウェブデザインやプログラミング業務でモニタを縦長の向きに回転

## 製品の特長

- ・モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを有効活用
- ・ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合
- ・ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅74.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)
- ・15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)
- ・8Kgまでのノートパソコンに対応

保証に関する方針 5 Years

壁取り付け可能 なし

多関節アーム あり

対応ディスプレイ数 1

取り付けオプションデスク固定

VESA取り付け穴パターン 75x75 mm

100x100 mm

取付け面厚さ デスククランプ:最大テーブル厚さ 85 mm

性能

可搬重量 8.0 kg [17.6 lb]

Minimum Display Size 15 インチ

最大ディスプレイサイズ 27インチ

最大延長時のアーム長さ 558.7 mm [22.0 in]

Laptop Arm Extension 381 mm [15.0 in]

チルト -90° ∕+85°

ノートパソコントレイ チルト 90° tilt from horizontal to vertical

ディスプレイ180°回転<br/> スイベル / ピボット

360° ディスプレイ回転

特記 / 必要条件

ノートパソコン用トレイアームの最大延長距離は、ポールからトレイ中央までの値です。 注意

物理的特徴

色 ブラック

エンクロージャタイプ アルミ

ノートパソコントレイ 幅 320 mm [12.6 in]

ノートパソコントレイ 高さ 240 mm [9.4 in]

製品縦 57.0 cm [22.4 in]

製品横 36.0 cm [14.2 in]

製品高さ 60.0 cm [23.6 in]

製品重量 4.9 kg [10.8 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 34.6 cm [13.6 in]

パッケージ横 49.2 cm [19.4 in]

パッケージ高さ 15.7 cm [6.2 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 6.2 kg [13.7 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - スイベルアーム

1 - 延長アーム

1 - ノートパソコントレイ

1-スプリング式アーム

1 - ポール+クランプ

4 - M4x12mm ネジ



- 4 M4x30 mm ネジ
- 4 M5 x 12mm ネジ
- 1 M6x25mm ネジ
- 4 M5ナット
- 1 M3 六角レンチ
- 1 M5 六角レンチ
- 4 スペーサー
- 1 高さ調節リング
- 1 ケーブル結束クリップ(ポール)
- 2 ケーブル結束クリップ(ノートパソコンアーム)
- 4 ゴムパッド
- 1 プラスチック製キャップ
- 1-取扱説明書

<sup>\*</sup> 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。