

Monitor arm - wandmonteerbaar - 26 cm lange scharnierende arm - Premium

Productcode: ARMWALLDS2



Maak ruimte vrij met deze wandmonteerbare monitor arm en geniet van de optimale kijkhoek met de scharnierende verlengarm. Het premium design garandeert een soepele, moeiteloze beweging en vergemakkelijkt het verplaatsen van uw scherm, zodat u comfortabel kunt werken of met anderen kunt samenwerken. De aantrekkelijke zilveren afwerking past bij uw decor.

Het wandmontagesysteem is ideaal voor bedrijven, zorg- of financiële instellingen of andere omgevingen waar u uw scherm met anderen wilt delen of voor klantgerichte interactieve schermen.

De wandmonteerbare monitor arm heeft een reikwijdte van 26 cm, waardoor u uw schermstand gemakkelijk kunt veranderen. Verplaats de draaiarm net zoals u dat wilt, naar links of rechts. U kunt ook de draaispanning aanpassen.

Het sterke aluminium design zorgt voor een stabiele wandmontage voor uw computerscherm of platte tv tot 30". Hij is ideaal voor stabiele touchscreens. De universele schermmuurbeugel ondersteunt voor VESA montage geschikte schermen (75x75, 100x100) met een maximumgewicht van 14 kg.

Deel uw scherm gemakkelijk met anderen. De schermmuurbeugel biedt volledig $+180^{\circ}/-180^{\circ}$ pannen, zodat u uw scherm eenvoudig naar links of rechts kunt verplaatsen. Hij kan gemakkelijk $+90^{\circ}/-15^{\circ}$ worden gekanteld, zodat u de kijkhoek omhoog of omlaag kunt aanpassen. Roteer uw scherm voor liggend of staand formaat.

Duw de draaiarm terug naar de wand, zodat uw scherm slechts 129 mm van de wand zit, wanneer u deze niet gebruikt.

Met behulp van de snelle schuif- en klikaansluitingen kan de scherm muurbeugel eenvoudig worden geïnstalleerd en bespaart u tijd bij de installatie van meerdere apparaten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak ruimte vrij in organisaties, commerciële en industriële omgevingen of kantoren
- Deel uw beeldscherm met klanten of bezoekers in kantoren zoals zorg- of financiële instellingen
- Geschikt voor omgevingen zonder bureaus en/of openbare plekken

Eigenschappen

- Monteer één scherm tot 30" aan de wand om ruimte te besparen en uw scherm gemakkelijk met anderen te delen
- Draaiarm draait 26 cm naar buiten en heeft twee scharnierpunten voor een flexibele kijkhoek
- Eenvoudige, gereedschapsloze installatie met snelle schuif- en klikaansluitingen
- Verander uw kijkhoek met +180°/-180° pannen, +90°/-15° kantelen en roteren
- Sterk en stabiel aluminiumdesign ondersteunt VESA schermen (75x75, 100x100) met een maximumgewicht van 14 kg

Hardware

Garantiebeleid	10 Years
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	30.9 lb [14 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	34"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Nee
Maximale armverlenging	10.2 in [260 mm]
Kantelen	+90° / -15°
Pannen	+180° / -180°
Zwenken / draaien	+180°/-180° bij de wand 360° bij het kniestuk
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	15.6 in [395.0 mm]
Breedte product	9.4 in [24.0 cm]
Hoogte product	4.5 in [11.5 cm]
Gewicht product	86.8 oz [2458.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.4 in [34.1 cm]

Package Width	7.3 in [18.6 cm]
Package Height	4.1 in [10.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.3 lb [1.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - wand steun
	1 - draaiarm
	1 - monitor arm
	1 - M3 inbussleutel
	4 - duimschroeven
	2 - muurpluggen
	2 - bevestigingsschroeven
	1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.