

## Väggmonterad monitorarm - 26 cm svängarm - Premium

Produkt ID: ARMWALLDS2



Frigör utrymme med denna väggmonterade monitorarm och njut av optimal visning med den svängbara förlängningsarmen. Designen av högsta kvalitet garanterar en smidig, enkel rörelse och gör det enkelt att ändra position på din skärm för att arbeta bekvämt eller samarbeta med andra. Den attraktiva silverytan kompletterar din kontorsinredning.

Väggmonteringen är idealisk för företags-, vård-, finans- och andra miljöer där du kanske vill dela skärmen eller för kundnära interaktiva skärmar.

Den väggmonterade monitorarmen kan förlängas till 26 cm för att enkelt kunna ändra skärmens position. Flytta den väggmonterade svängarmen fritt, från höger till vänster. Du kan dessutom justera svängarmens spänning.

Den robusta aluminiumdesignen erbjuder en stabil väggmontering för din skärm eller din platt-TV på upp till 30 tum. Perfekt stabilitet för pekskärmen. Väggmonteringen av universalmodell stöder VESA-monterade skärmar (75 x 75, 100 x 100) på upp till 14 kg vikt.

Dela enkelt din skärm. Väggmonteringen erbjuder en fullständig +180°/-180° panorering för att vrida din skärm till vänster eller höger. Den lutar +90°/-15° för att justera vinkeln upp eller ner. Roterar din skärm för landskaps- eller porträttvy.

Skjut monitorarmen mot väggen så sticker din skärm endast ut 129 mm från väggen när den inte används.

De snabba glid-och-klicka-anslutningarna gör väggmonteringen enkel att montera och sparar tid när flera enheter monteras.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Frigör utrymme i företags-, butiks-, industri- eller kontorsmiljöer
- Dela din skärm med kunder eller besökare i kontorsmiljöer inom sjukvård och finans
- Fungerar utanför kontorsmiljöer liksom på offentliga platser

## Funktioner

- Vägghämontera din skärm på upp till 30 tum för att spara yta och enkelt dela din skärm
- Svängarmen kan förlängas till 26 cm och har två rotationspunkter för flexibel visning
- Enkel, verktygslös montering med snabba glid-och-klicka-anslutningar
- Justera din visningsvinkel med +180°/-180° panorering, +90°/-15° lutning och rotation.
- Robust och stabil aluminiumdesign stöder VESA-monterade skärmar (75 x 75, 100 x 100) med en maximal vikt på 14 kg

---

### Hårdvara

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Garantipolicy        | 10 Years      |
| Kabelhantering       | Ja            |
| Ledad                | Ja            |
| # skärmar som stöds  | 1             |
| Monteringsalternativ | Väggmontering |
| VESA-hålmönster      | 75x75 mm      |
|                      | 100x100 mm    |

---

### Prestanda

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Viktkapacitet         | 30.9 lb [14 kg] |
| Minsta displaystorlek | 13"             |

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Maximal skärmstorlek      | 34"                                         |
| Passar välvd skärm        | Ja                                          |
| Fits UltraWide Displays   | Ja                                          |
| Höjjustering              | Nej                                         |
| Maximal<br>armförlängning | 10.2 in [260 mm]                            |
| Lutning                   | +90° / -15°                                 |
| Panorering                | +180° / -180°                               |
| Vridning/pivotering       | +180°/-180° vid väggen<br>360° vid armbågen |
| Skärmrotation             | 360°                                        |

---

#### Utseende

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Färg         | Silver             |
| Kabinetttyp  | Aluminium          |
| Produktlängd | 15.6 in [395.0 mm] |
| Produktbredd | 9.4 in [24.0 cm]   |
| Produkthöjd  | 4.5 in [11.5 cm]   |
| Produktvikt  | 86.8 oz [2458.0 g] |

---

#### Förpackning

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Förpackningsantal       | 1                 |
| Paketets längd          | 13.4 in [34.1 cm] |
| Paketets bredd          | 7.3 in [18.6 cm]  |
| Paketets höjd           | 4.1 in [10.3 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 3.3 lb [1.5 kg]   |

---

#### Vad det är i lådan

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Ingår i paketet | 1 - väggmontering |
|-----------------|-------------------|

1 - vridarm

1 - Skärmmontering

1 - M3 insexnyckel

4 - Tumskruvar

2 - Väggpluggar

2 - monteringsskruvar

1 - Användarhandbok

---

Warranty  
Information

Warranty

10 År

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.