

Braccio Monitor Montabile a Parete - 52cm - Doppio Braccio Snodabile Premium

Product ID: ARMWALLDSLPL



Questa staffa per monitor con montaggio a parete consente di liberare spazio prezioso e di usufruire di una visione ottimale grazie all'estensione a due perni. Il particolare design assicura un movimento fluido e senza sforzo e consente di spostare il display con facilità, lavorare in totale comfort e collaborare con gli altri. L'elegante finitura argento si abbina a ogni tipo di arredo. Il sistema di montaggio a parete è l'ideale per le aziende, per il settore sanitario e per quello finanziario e per altri ambienti in cui sia necessario condividere lo schermo oppure per i display interattivi nelle aree destinate ai clienti.

La staffa per monitor con montaggio a parete si estende fino a 52 cm ed è dotata di tre punti di articolazione per offrire un ampio raggio di movimento. Le staffe a due perni possono essere spostate verso sinistra o verso destra per modificare la posizione dello schermo e si può anche regolare la tensione dello snodo.

Il robusto design in alluminio assicura un supporto a parete stabile per il monitor del computer o per un TV a schermo piatto fino a 30". È l'ideale per la stabilità dei touchscreen. Il supporto a parete universale è compatibile con i monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 14 kg di peso.

Condividere lo schermo è facilissimo. Il supporto a parete consente un movimento orizzontale completo di +180 gradi/-180 gradi per spostare lo schermo verso sinistra o verso destra, si inclina liberamente di +90/-15 gradi per regolare l'angolazione verso l'alto o verso il basso e lo schermo può essere ruotato in orientamento orizzontale o verticale.

La staffa orientabile può essere ripiegata contro la parete, in modo che il monitor si trovi a una distanza di soli 129 mm dalla parete quando non viene utilizzato.

I collegamenti a scorrimento e scatto rapido semplificano il montaggio del supporto e consentono di risparmiare tempo quando si installano più unità.

Il prodotto ARMWALLDSLPL è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Più spazio disposizione negli ambienti aziendali, commerciali, industriali o d'ufficio
- Condivisione dello schermo con i clienti o i visitatori negli uffici, ad esempio negli ambienti sanitari o finanziari
- Perfetto negli ambienti privi di piani di lavoro e nei luoghi pubblici

Features

- Consente di montare a parete un singolo display fino a 30" per risparmiare spazio e condividere comodamente lo schermo
- La lunga staffa a due perni si estende fino a 52 cm ed è dotata di due punti di articolazione per assicurare la massima flessibilità di visione
- Facile montaggio senza utensili con collegamenti a scorrimento e scatto rapido
- Regolazione dell'angolo di visione con orientamento orizzontale di +180°/-180°, inclinazione di +90°/-15° e rotazione
- Il design stabile e robusto in alluminio supporta display con attacco VESA (75x75, 100x100) e peso massimo di 14 kg

Hardware	Warranty	10 Years
	Gestione cavi	Yes
	Articolazione	No
	N. di display supportati	1
	Opzioni di montaggio	Wall-Mount
	Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
	Modello(i) di fori VESA	100x100 mm
Prestazioni	Capacità di carico	30.9 lb [14 kg]
	Dimensioni minime display	13"
	Dimensioni massime del display	34"
	Fits Curved Display	Yes
	Fits UltraWide Displays	Yes
	Regolazione dell'altezza	No
	Massima estensione del braccio	20.5 in [5.2 cm]
	Inclinazione	+90° / -15°

Disposizione orizzontale	+180°/-180° in corrispondenza della parete
Orientamento/rotazione	360° in corrispondenza della spalla
Rotazione del display	360° in corrispondenza del raccordo 360°

Caratteristiche fisiche	Colore	Silver
	Tipo enclosure	Aluminum
	Lunghezza prodotto	12.8 in [3.2 cm]
	Larghezza prodotto	13.4 in [3.4 cm]
	Altezza prodotto	4.8 in [1.2 cm]
	Peso prodotto	7.5 lb [3.4 kg]

Informazioni confezione	Package Length	13.4 in [3.4 cm]
	Package Width	9.4 in [2.4 cm]
	Package Height	3.9 in [100.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	10.2 lb [4.6 kg]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	supporto da parete
	Incluso nella confezione	bracci orientabili
	Incluso nella confezione	Attacco per monitor
	Incluso nella confezione	Viti a galletto
	Incluso nella confezione	Chiave a brugola M3
	Incluso nella confezione	Manuale utente
	Incluso nella confezione	Prese a muro
	Incluso nella confezione	Viti di montaggio

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

