

Vggmonterad monitorarm - 52cm dubbel svngarm - Premium

Product ID: ARMWALLDLSLP



Frigr utrymme med denna vggmonterade monitorarmochnjut avoptimalvisning med den lnga frlgningsarmen med dubbel rotationspunkt. Designen av hgsta kvalitet garanterar ensmidig, enkel rrelseochgr det enkeltattndra position p din skrm fr att arbeta bekvmt eller samarbeta med andra. Den attraktiva silverytan kompletterar din kontorsinredning.

 Vggmonteringen r idealisk fr fretags-, vrd-, finans- och andra miljer dr du kanske vill dela skrmen eller frkundna interaktiva skrmar.

Vggmonteringsens monitorarm frlngs till52cm och har tre rotationspunkter, vilka erbjuder ett utkat rrelseomrde. Flytta den dubbla svngarmen tillvnster eller hger fr att ndra p skrmens position. Du kan dessutom justera svngarmens spnning.

Den robustaaluminiumdesignen erbjuder en stabilvggmonteringfrdin skrmellerdin platt-TV p upp till 30 tum. Perfekt stabilitet fr pekskrmen. Vggmonteringen avuniversalmodellstder VESA-monterade skrmar(75x75, 100x100) pupp till14 kgvikt.

Delaenkelt din skrm. Vggmonteringen erbjuder en fullstndig +180/-180panorering fr att vrida din skrm till vnster eller hger. Den lutar +90/-15fr att justera vinkelnupp eller ner. Roterar din skrm fr landskaps- eller portrttyv.

Skjut monitorarmen mot vggennr s sticker din skrm endast ut129mm frn vggennr den inte anvnds.

De snabba glid-och-klicka-anlutningarna grvggmonteringen enkel att montera och sparar tid nr flera enheter monteras.

ARMWALLDLSLP r TAA-kompatibel och tcks av StarTech.coms 5-ars garanti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Frigr utrymme i fretags-, butiks-, industri- eller kontorsmiljer
- Dela din skrm med kunder eller beskere i kontorsmiljer inom sjukvrd och finans
- Fungerar utanfr kontorsmiljer liksom p offentliga platser

Features

- Vggmontera din skrm p upp till 30 tum fr att spara yta och enkelt dela din skrm
- Den lnga, dubbla svngarmen kan frlngas till 52cm och har tre rotationspunkter fr flexibel visning
- Enkel, verktygsls montering med snabba glid-och-klicka-anslutningar
- Justera din visningsvinkel med +180/-180 panorering, +90/-15 lutning och rotation.
- Robust och stabil aluminiumdesign stder VESA-monterade skrm (75x75, 100x100) med en maximal vikt p 14 kg

Hrdvara	Warranty	10 Years
	Kabelhantering	Yes
	Ledad	No
	# skrm som stds	1
	Monteringsalternativ	Wall-Mount
	VESA-hlmnster	75x75 mm
	VESA-hlmnster	100x100 mm
Prestanda	Viktkapacitet	30.9 lb [14 kg]
	Minsta displaystorlek	13"
	Maximal skrmstorlek	34"
	Fits Curved Display	Yes
	Fits UltraWide Displays	Yes
	Hjdjustering	No
	Maximal armfrlngning	20.5 in [5.2 cm]
	Lutning	+90 / -15
	Panorering	+180 / -180
	Vridning/pivotering	+180/-180 vid vggen
	Skrmrotation	360 vid axeln
		360 vid armbgen
		360
Utseende	Frg	Silver
	Kabinetttyp	Aluminum

Produktlängd	12.8 in [3.2 cm]
Produktbredd	13.4 in [3.4 cm]
Produktthjd	4.8 in [1.2 cm]
Produktvikt	7.5 lb [3.4 kg]

Frpäckning	Package Length	13.4 in [3.4 cm]
	Package Width	9.4 in [2.4 cm]
	Package Height	3.9 in [100.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	10.2 lb [4.6 kg]

Vad det r i Idan	Ingr i paketet	vggmontering
	Ingr i paketet	vridarmar
	Ingr i paketet	Skrmmontering
	Ingr i paketet	Tumskruvar
	Ingr i paketet	M3 insexnyckel
	Ingr i paketet	Anvndarhandbok
	Ingr i paketet	Vggpluggar
	Ingr i paketet	monteringsskruvar

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

