

19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(1U)

製品ID: BLANKB1



19インチサーバーラック/キャビネット用1Uブランクパネル。EIA RS-310-C仕様にに基づき設計されており、すべての標準19インチサーバーラック/キャビネットで使用可能です。

使用されていないスペースをカバーするブランクパネル(フィラーパネル)は、通気性の改善にも役立ちます。冷延鋼板、ブラックパウダー仕上げのパネルは、一般的なブラックの業界標準サーバーキャビネットやラックにマッチします。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ラックマウント機器がないスペースを埋めるプレート
- ・空気の流れを誘導し通気性を改善

製品の特長

機器の保護: 設置された装置間にスペースを作り、エアフローとパッシブ冷却を改善することで、ラックマウント型サーバー機器を保護するサーバーラック用ブランクパネル

- ・業界標準互換: 1Uのスペースに対応し、19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けて使用が可能
- ・簡単設置: ねじ2本で素早く簡単に取り付け可能
- ・高耐久仕様: 摩耗や損傷に強く、装置をしっかりと保護する厚さ1.2mmの冷間圧延鋼板製フィラーパネル
- ・StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
フレームタイプ	スチール
U高さ	1 U
業界標準	EIA RS310-C

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	1.5 cm [0.6 in]
製品横	48.2 cm [19.0 in]
製品高さ	4.4 cm [1.7 in]
製品重量	273.7 g [9.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	5.5 cm [2.2 in]
パッケージ横	49.6 cm [19.5 in]
パッケージ高さ	2.3 cm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	362.0 g [12.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 1U ブランクプレート
	1 - M6ネジ&ケーシングナット 2セット

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。