

2HE Rack Blindblende für 19" Serverschränke und Racks

Produkt-ID: BLANKB2



Die 2U-Gehäuse-Blindblende für 19-Zoll-Servergehäuse und -schränke BLANKB2 wurde gemäß den EIA RS-310-C-Spezifikationen entwickelt und passt in alle standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse und -schränke. Die Füllblende/Blindblende besteht aus kalt gewalztem Stahl und ist durch Abdecken ungenutzter Plätze hervorragend für die Verbesserung der Luftzirkulation im Gehäuse geeignet. Die schwarze Pulverbeschichtung passt zu den meisten standardmäßigen schwarzen Serverschränken und -gehäusen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ausfüllen der Plätze, wo keine weiteren rackmontierten Geräte benötigt werden
- Unterstützen Sie die Führung der Luftzirkulation

Merkmale

- SPCC kalt gewalzter Stahl, 1,2 mm stark
- Farbige Pulverbeschichtung entsprechend der meisten Gehäuse und Schränke

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	2U
Industrienormen	EIA RS310-C

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	16.9 oz [479.9 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	19.4 in [49.4 cm]
Package Width	4.0 in [10.1 cm]
Package Height	0.8 in [21.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	19.2 oz [545.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2U-Blindplatte
	Packung von M6-Schrauben und Käfigmuttern (4 Sätze)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

