

19インチサーバーラック/キャビネット用ブランクパネル(2U)

製品ID: BLANKB2



19インチサーバーラック/キャビネット用2Uブランクパネル。EIA RS-310-C仕様に基づき設計されており、すべての標準19インチサーバーラック/キャビネットで使用可能です。

使用されていないスペースをカバーするブランクパネル(フィラーパネル)は、通気性の改善にも役立ちます。冷延鋼板、ブラックパウダー仕上げのパネルは、一般的なブラックの業界標準サーバーキャビネットやラックにマッチします。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ラックマウント機器がないスペースを埋めるプレート
- ・空気の流れを誘導し通気性を改善

製品の特長

- ・厚さ1.2mmSPCC冷延鋼板
- ・一般的なラックやキャビネットに合うパウダーブラック

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
フレームタイプ	スチール

U高さ	2 U
業界標準	EIA RS310-C

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	48.3 cm [19.0 in]
製品横	1.3 cm [0.5 in]
製品高さ	8.8 cm [3.5 in]
製品重量	0.5 kg [1.1 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	49.7 cm [19.6 in]
パッケージ横	10.0 cm [3.9 in]
パッケージ高さ	2.2 cm [0.9 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.6 kg [1.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 2U ブランクパネル
	1 - M6ネジ&ケージナット 4セット

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。