

USB-C-Digital AV Multiport Adapter mit drahtloser Präsentationsfernbedienung

Product ID: BNDDKTCHVPRS



Dieses praktische Paket kombiniert [%product id="DKT30CHV"%] und [%product id="PRESREMOTE"%] von StarTech.com mit einem Laserpointer. Sie können praktisch überall eine permanente oder temporäre Workstation einrichten und professionelle Präsentationen in jedem Meeting- oder Konferenzraum halten.

Mit diesem vielseitigen USB-C-Multiport-Adapter für Laptops können Sie bei Bedarf ganz einfach eine mobile Workstation schaffen. Er bietet HDMI- und VGA-Ports, sodass Sie mühelos einen 4K-HDMI-Monitor oder einen VGA-Monitor mit Standardauflösung anschließen können.

Die Installation geht schnell und einfach und bietet native Unterstützung in den meisten Betriebssystemen. Darüber hinaus verfügt der Adapter über einen Gigabit-Ethernet-Port und einen zusätzlichen USB 3.0-Anschluss, sodass Sie auf ein kabelgebundenes Netzwerk zugreifen oder ein zusätzliches USB-Peripheriegerät an Ihren Laptop anschließen können.

Der USB-C-Anschluss des Host-Laptops muss den DP-Alt-Modus unterstützen.

Die Präsentationsfernbedienung verfügt über ein schlankes, ergonomisches Design und eine Reichweite von 27 m. Im Lieferumfang sind die erforderlichen Batterien sowie eine Tragetasche enthalten. Der USB-Stecker unterstützt herkömmliche HID-Treiber und garantiert so, dass er auf fast jedem Mac oder Windows-Computer funktioniert.

Dank dem eingebauten Laserpointer ermöglicht es Ihnen die Präsentationsfernbedienung, die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf ausschlaggebende Informationen in Ihrer Präsentation zu lenken. Die Fernbedienung ist perfekt für PowerPoint-Präsentationen, Websites und andere Dokumente geeignet, die Sie mit Ihrem Publikum teilen möchten.

Der BNDDKTCHVPRS wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Geschäftsreisende
- Bildungseinrichtungen und Lehrkräfte

Features

- Docking Station-Paket mit kompaktem USB-C-Multiport-Adapter und drahtloser professioneller Präsentationsfernbedienung
- Der USB-C-Multiport-Adapter unterstützt ein VGA- oder 4K-HDMI-Display sowie Ethernet und einen USB-3.0-Port
- Die im Lieferumfang enthaltene drahtlose Präsentationsfernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 27 m
- Bietet Geschäftsreisenden die wichtigsten Konnektivitätstools, die sie unterwegs benötigen, um effektive Präsentationen in Konferenzräumen halten zu können

Hardware	Warranty	3 Years
	4K-Unterstützung	Yes
	Schnellladeanschlüsse	No
	Unterstützte Displays	1
	Bustyp	USB-C
	Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Chipset-ID	USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
		Cypress - CYPD2122
		Cypress - CYUSB3314
		STMicroelectronics - STDP2650
		Chrontel - CH7517
		ASIX - AX88179
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
	Max. Analogauflösungen	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)
Typ und Rate	Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
UASP-Unterstützung	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kompatible Netzwerke	Yes
Auto MDIX	10/100/1000 Mbps
Full Duplex-Unterstützung	Yes
Allgemeine Spezifikationen	Yes
Allgemeine Spezifikationen	Schnittstelle Fernbedienung: USB
Allgemeine Spezifikationen	Max. Entfernung Fernbedienung: 27 m
Allgemeine Spezifikationen	Wellenlänge Fernbedienung: 650 + 20 mm
Allgemeine Spezifikationen	Strahlungsleistung Fernbedienung: 1 mW
Allgemeine Spezifikationen	Wireless Band Fernbedienung: 2,4 Ghz
Allgemeine Spezifikationen	Leistung Fernbedienung: Batteriebetrieben
Allgemeine Spezifikationen	Feuchtigkeit Fernbedienung: 30 % ~ 80 % RH
Allgemeine Spezifikationen	Betriebstemperatur Fernbedienung: 5 bis 45
Allgemeine Spezifikationen	Lagertemperatur Fernbedienung: 5 bis 45
Allgemeine Spezifikationen	Farbe Fernbedienung: Schwarz
Allgemeine Spezifikationen	Garantie Fernbedienung: 2 Jahre

Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	USB Type-C (24 pin) USB 3.0 (5Gbps)
	Steckverbindertyp(en)	HDMI (19 pin)
	Steckverbindertyp(en)	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
	Steckverbindertyp(en)	RJ-45
	Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10
		macOS 10.10 bis 10.15
		Chrome OS™

Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Anschluss (zur Gewährleistung der vollen Funktionalität muss der USB-C-Anschluss des Laptops den DP Alt-Modus unterstützen).
----------------------------------	--------------------------------	--



Hinweis	Auf MacBook Hostsystemen ist macOS 10.12, Version 10.12.6 oder höher dieses Produkt erforderlich.
Hinweis	Nicht alle USB-C-Anschlüsse unterstützen die volle Funktionalität des USB Type-C-Standards. Vergewissern Sie sich, dass der USB-C-Anschluss Ihres Laptops DP Alt-Modus unterstützt.
Hinweis	Nur ein Videoausgang kann gleichzeitig genutzt werden (HDMI oder VGA). Wenn zwei Displays angeschlossen sind, hat der HDMI-Anschluss Priorität.
Hinweis	Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.
Hinweis	USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
	Die Fernbedienung ist ein Laser der Klasse 2
	Der USB-C-Port auf Ihrem Host muss den DP-Alt-Modus unterstützen

Strom	Mit Stromadapter	USB-Powered
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften	Produktlänge	4.5 in [1.1 cm]
	Produktbreite	2.1 in [54 mm]
	Produktgröße	0.7 in [17 mm]
	Produktgewicht	6.8 oz [192 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	8.8 in [2.2 cm]
	Package Width	5.0 in [1.3 cm]
	Package Height	1.3 in [34 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	11.6 oz [329 g]

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

