

Convertor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado con Brazo de Monitor 30" - con Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura

ID del Producto: BNDSTSLGPVT



El convertor de escritorio de trabajo de pie y sentado, con brazo para monitor de estilo mástil, le ayuda a aumentar su productividad y confort. Esta solución ergonómica incluye dos productos: la espaciosa plataforma de trabajo de pie y sentado (ARMSTSLG) y el soporte para un solo monitor (ARMPIVOT), con capacidad para un monitor de hasta 30". El soporte para monitor ofrece ajuste extendido de la altura a lo largo del mástil y se inclina para óptima visualización.

Con tan solo un toque es posible cambiar de posición de sentado a de pie o viceversa, lo cual a su vez permite mantener un equilibrio de movimientos a lo largo del día. El escritorio-plataforma de trabajo de pie con altura ajustable incluye un muelle neumático que facilita la elevación o descenso de su superficie de trabajo hasta a 400mm, a fin de adaptarse a sus requisitos de altura (en lugar de seleccionar valores de altura predeterminados). También puede ajustar la tensión del muelle, para facilitar los ajustes de altura.

El soporte para monitor incluido tiene un mástil de soporte de 302mm de altura, lo cual ofrece un rango mucho más amplio de ajuste que el ofrecido por un soporte de monitor convencional. Ajuste su ángulo de visión mediante la inclinación entre +90 a -15°. El soporte para monitor también permite la rotación de pantalla para configuración horizontal y vertical.

Solo tiene que situar el convertor de escritorio de trabajo de pie y sentado en su actual superficie de trabajo (mínimo 66cm de fondo). A continuación, instale el soporte para monitor a través del agujero del ojal, con el hardware de montaje incluido.

El producto BNDSTSLGPVT está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cree una plataforma para trabajo de pie y sentado con un solo monitor para utilizarla en entornos de negocios, corporaciones, instituciones u oficina en casa
- Instale una solución ergonómica de escritorio, a la vez que ahorra dinero al aprovechar escritorios/mesas y espacios de trabajo existentes

Características

- Coloque la plataforma de trabajo de pie y sentado en su escritorio/mesa existente para crear un escritorio de trabajo ergonómico, con espaciosa superficie (0,9m)
- Muelle neumático controlado mediante palanca, que facilita el ajuste de la altura (rango máx. de ajuste de altura: 40cm)
- Soporte para un solo monitor de hasta 30"
- El brazo permite un amplio rango de ajustes de la altura a lo largo del mástil, a hasta 302mm
- El brazo para monitor permite inclinaciones entre +90 a -15°, así como rotación de 360° alrededor del mástil de soporte
- Ocupa un espacio mínimo: 660mm de fondo x 889mm de ancho
- La plataforma para trabajo de pie y sentado está diseñada y fabricada con alta calidad, con base, bandeja y superficie de trabajo de acero y madera procesada
- Movimiento recto hacia arriba y abajo que estabiliza la plataforma, sin riesgo de vuelco

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	1

Opciones de Montaje	Soporte de orificio del ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Rendimiento

Especificaciones Generales	Rango de ajuste de la altura de la plataforma para trabajo de pie y sentado: 399mm Rango del ajuste de altura del brazo para monitor: hasta 302mm Capacidad de peso de la superficie de trabajo: 12,7kg Capacidad de peso de la superficie de trabajo con el brazo para un solo monitor: 10,7kg
Capacidad de Carga	24.3 lb [11 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	30in
Ajuste de la altura	Sí
Inclinación	+90° / -15°
Giro / Pivotación	360° alrededor del mástil de soporte
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]
Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]
Longitud del Producto	26.4 in [67.0 cm]
Ancho del Producto	35.0 in [88.9 cm]
Altura del Producto	6.3 in [16.0 cm]
Peso del Producto	44.2 lb [20.1 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	0.0 in [0.0 mm]
Ancho de la Caja	0.0 in [0.0 mm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	54.4 lb [24.7 kg]

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.