

Höj- och sänkbar skrivbordskonverterare med bildskärmsarm - 90 cm bred arbetsyta - för upp till 30" bildskärm

Produkt ID: BNDSTSLGPVT



Den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren med bildskärmsarm på pelare hjälper till att höja din produktivitet och bekvämlighet. Denna ergonomiska skrivbordslösning inkluderar två produkter: den rymliga höj- och sänkbara arbetsstationen (ARMSTSLG) och single skärmfästet (ARMPIVOT), med plats för en bildskärm på upp till 30". Skärmfästet ger en utökad höjjustering längs pelaren och kan lutas för optimal visning.

Med ett handgrepp kan du byta position från att sitta till att stå för att få en balanserad rörelsenivå under dagen. Den höjjusterbara stående arbetsplatsen har en pneumatisk fjäder som gör det enkelt att höja eller sänka arbetsytan upp till 400 mm, så att den passar din önskade höjd (istället för att välja bland förutbestämda höjder). Du kan även justera armens spänning för att göra höjjusteringen ännu enklare.

Det medföljande skärmfästet har en stöd Stolpe som är 302 mm hög, för ett mycket större höjjusteringsområde än vad ett vanligt skärmstativ kan erbjuda. Justera din visningsvinkel med +90°/-15° lutning. Bildskärmsfästet kan även roteras från liggande till stående visning.

Placera bara den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren på din befintliga arbetsyta (minst 66 cm djup). Fäst därefter skärmfästet med hjälp av genomföringshållet och medföljande monteringshårdvara.

BNDSTSLGPVT täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Skapa en höj- och sänkbar arbetsstation med bildskärm för företags- eller hemmakontor
- Installera en kostnadseffektiv, ergonomisk skrivbordslösning genom att utnyttja befintliga skrivbord och arbetsytor

## Funktioner

- Placera den höj- och sänkbara arbetsstationen på ditt befintliga skrivbord för att skapa ett ergonomiskt skrivbord med en 90 centimeter bred arbetsyta
- Hävarmsstyrd pneumatisk fjäder för enkel höjinställning (max höjjusteringsområde: 40 cm)
- Stöd för en skärm på upp till 30"
- Armen erbjuder ett brett utbud av höjjusteringar längs med stolpen, upp till 302 mm
- Bildskärmsarmen ger +90°/-15° lutning och 360° vridning runt stöd Stolpen
- Minimal storlek: 660 mm D x 889 mm B
- Höj- och sänkbar arbetsstation med konstruktion av hög kvalitet, tillverkad av stål och med bas, bricka och arbetsyta i MDF
- Rörelser rakt uppåt och nedåt ger en stabil arbetsstation som inte riskerar att tippa

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
# skärmar som stöds	1
Ledad	Ja
Monteringsalternativ	Genomföringsmontering
VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm

---

### Prestanda

Allmänna specifikationer	Arbetsstationens höjjusteringsområde: 399 mm Höjjusteringsområde för bildskärmsarmen: upp till 302 mm Arbetsytans viktkapacitet: 12,7 kg 
--------------------------	---

Arbetsytans viktkapacitet med bildskärmsarm: 10,7 kg

Viktkapacitet	24.3 lb [11 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
Maximal skärmstorlek	30in
Höjdjustering	Ja
Lutning	+90° / -15°
Vridning/pivotering	360° runt stödstolpen
Skärmrotation	360°

---

#### Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Width	26.8 in [68 cm]
Keyboard Tray Depth	10.4 in [26.5 cm]
Produktlängd	26.4 in [67 cm]
Produktbredd	35.0 in [88.9 cm]
Produkt höjd	6.3 in [16 cm]
Produktvikt	44.3 lb [20.1 kg]

---

#### Förpackning

Fraktvikt (förpackning)	54.5 lb [24.7 kg]
-------------------------	-------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

