

Sitz- / Steh Workstation mit Monitorhalterung bis zu 26" - 89cm breite Arbeitsfläche

Produkt-ID: BNDSTSLGSLIM



Der Sitz-/Steharbeitsplatz-Umwandler mit Monitorarm steigert Ihre Produktivität und bietet größeren Komfort. Diese ergonomische Lösung für Ihren Schreibtisch enthält zwei Produkte: den geräumigen Sitz-/Steharbeitsplatz (ARMSTSLG) und die Monitorhalterung mit Gelenkarm (ARMSLIM), die einen Monitor mit einer Größe von bis zu 26 Zoll unterstützt. Der schlanke und elegante Monitorarm sorgt für mehr Platz auf dem Schreibtisch und bietet hohe Beweglichkeit für einfaches Verstellen und einen optimalen Betrachtungswinkel.

Mit nur einer Einstellung können Sie von der Sitz- in die Stehposition wechseln, um so den ganzen Tag über ein ausgeglichenes Bewegungslevel zu halten. Der höhenverstellbare Steh-Schreibtisch ist mit pneumatischer Federung ausgestattet, mit der Sie ganz einfach die Höhe Ihrer Arbeitsfläche um bis zu 400 mm verstellen können, um diese so Ihrer Körpergröße anzupassen. Sie können die Federkraft auch anpassen, um Höheneinstellungen noch einfacher vorzunehmen.

Der Monitor-Gelenkarm gestaltet das Einstellen Ihres Monitors für den perfekten Betrachtungswinkel überaus einfach. Sie können den vollbeweglichen Arm um bis zu 596 mm verlängern und Ihren Monitor neigen, drehen und schwenken. Die druckfedergestützte Höhenverstellung des Arms ermöglicht eine einfache Einstellung der Position mit einem maximalen Bereich von bis zu 360 mm. Der Arm kann darüber hinaus für eine Querformat- oder Hochformatanzeige gedreht werden.

Stellen Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz-Umwandler einfach auf Ihren vorhandenen Schreibtisch (Mindesttiefe: 66 cm). Befestigen Sie die Monitorhalterung anschließend mithilfe des Kabeldurchführungslochs und der im Lieferumfang enthaltenen Kabeldurchführungsklemme.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schaffen Sie einen Sitz-/Steharbeitsplatz mit einem einzelnen Monitor für Büros, Unternehmen, Behörden oder für das Home-Office.
- Installieren Sie ergonomische Schreibtischlösungen, und sparen Sie gleichzeitig Geld, indem Sie vorhandene Schreibtische und Arbeitsbereiche verwenden

Merkmale

- Positionieren Sie den Sitz-/Steharbeitsplatz auf Ihrem vorhandenen Schreibtisch, um einen ergonomischen Steharbeitsplatz mit geräumiger 0,9 m breiter Arbeitsfläche zu schaffen
- Hebelgeschaltete pneumatische Druckfeder für einfache Höhenverstellung (max. verstellbarer Höhenbereich: 40 cm)
- Die Einzelmonitorhalterung unterstützt einen Monitor mit einer Größe von bis zu 26 Zoll und bietet eine Höhenverstellbarkeit von bis zu 360 mm
- Gelenkarm mit hoher Beweglichkeit (+90°/-65° Neigung, 360° Radius am Gelenk und +/- 90° Drehung des Monitors)
- Maximale Armlänge von 596 mm
- Geringe Platzanforderungen: 660 mm L x 889 mm B
- Der Sitz-/Steharbeitsplatz ist hochwertig konstruiert mit Basis, Ablage und Arbeitsfläche aus Stahl und MDF-Platten
- Gerade Auf-und-ab-Bewegung für einen stabilen Arbeitsplatz, sodass Sie kein Kippen befürchten müssen

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Wandmontierbar Nein

Kabelmanagement Ja

Gelenk Ja

Anzahl der 1

unterstützten Displays

Montageoptionen Ösen-Loch-Montage

VESA-Lochmuster 75x75 mm
100x100 mm

Leistung

Allgemeine Spezifikationen	Sortiment an Sitz-/Steharbeitsplätzen mit Höhenverstellung: 399 mm Sortiment an Monitorarmen mit Höhenverstellung: bis zu 360 mm Tragkraft der Arbeitsfläche: 12,7 kg Tragkraft der Arbeitsfläche mit einem Monitorarm: 10,7 kg
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
Maximale Bildschirmgröße	26in
Höhenverstellung	Ja
Minimale Höhe	6.3 in [160 mm]
Maximale Höhe	22.0 in [560 mm]
Maximale Armlänge	23.5 in [596 mm]
Neigung	+90° / -65°
Schwenken	360°
Schwenkung/Drehung	180° um den Basisstab herum 360° am Gelenk
Displayrotation	+90° / - 90°

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyt	Steel, MDF Wood and Plastic

Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]
Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]
Produktlänge	26.4 in [67.0 cm]
Produktbreite	35.0 in [88.9 cm]
Produkthöhe	6.3 in [16.0 cm]
Produktgewicht	44.2 lb [20.1 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	0.0 in [0.0 mm]
Paketbreite	0.0 in [0.0 mm]
Pakethöhe	0.0 in [0.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	58.0 lb [26.3 kg]

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.