

Conversor de Escritorio a Estación de Pie y Sentado con Brazo de Monitor - con Plataforma de Trabajo de 88cm Ajustable en Altura

ID del Producto: BNDSTSLGSLIM



El conversor de escritorio de trabajo de pie y sentado, con brazo para un monitor, le ayuda a aumentar su productividad y confort. Esta solución ergonómica incluye dos productos: la espaciosa plataforma de trabajo de pie y sentado (ARMSTSLG) y el soporte articulado para monitor (ARMSLIM), con capacidad para una pantalla de hasta 26". El delgado y elegante brazo para monitor libera espacio en el escritorio y ofrece un amplio rango de movimiento, de fácil ajuste, para lograr un ángulo de visión ideal.

Con tan solo un toque es posible cambiar de posición de sentado a de pie, lo cual a su vez permite mantener un equilibrio de movimientos a lo largo del día. El escritorio-plataforma de trabajo con altura ajustable incluye un muelle neumático que facilita la elevación o descenso de la superficie de trabajo hasta a 400mm, a fin de adaptarse a sus requisitos de altura. También puede ajustar la tensión del muelle, para facilitar los ajustes de altura.

El brazo articulado para monitor facilita el ajuste de la pantalla para lograr el ángulo de visión perfecto. Puede extender el brazo a hasta 596mm, así como inclinar, girar y rotar su pantalla, para un amplio rango de movimientos. El ajuste de la altura mediante el brazo asistido por un muelle facilita establecer la posición, con un rango máximo de ajuste de hasta 360mm. El brazo también rota, para configuración horizontal o vertical de la pantalla.

Solo tiene que situar el conversor de escritorio de trabajo de pie y sentado en su actual superficie de trabajo (mínimo 66cm de fondo). A continuación, instale el soporte para monitor a través del agujero del ojal, con el hardware de montaje incluido.

El producto BNDSTSLGSLIM está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cree una plataforma para trabajo de pie y sentado con un solo monitor para utilizarla en entornos de negocios, corporaciones, instituciones u oficina en casa
- Instale una solución ergonómica de escritorio, a la vez que ahorra dinero al aprovechar escritorios/mesas y espacios de trabajo existentes

Características

- Coloque la plataforma de trabajo de pie y sentado en su escritorio/mesa existente para crear un escritorio de trabajo ergonómico, con espaciosa superficie (0,9m)
- Muelle neumático controlado mediante palanca, que facilita el ajuste de la altura (rango máx. de ajuste de altura: 40cm)
- Soporte para un solo monitor de hasta 26" y ofrece un amplio rango de ajuste de la altura, a hasta 360mm
- Brazo articulado que ofrece un amplio rango de movimiento (inclinación entre +90° y -65°, giro a 360° en el codo y rotación a +/- 90° de la pantalla)
- Máxima extensión del brazo de 596mm
- Ocupa un espacio mínimo: 660mm de fondo x 889mm de ancho
- La plataforma para trabajo de pie y sentado está diseñada y fabricada con alta calidad, con base, bandeja y superficie de trabajo de acero y madera procesada
- Movimiento recto hacia arriba y abajo que estabiliza la plataforma, sin riesgo de vuelco

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí

Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Soporte de orificio del ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Rendimiento

Especificaciones Generales	Rango de ajuste de la altura de la plataforma para trabajo de pie y sentado: 399mm Rango del ajuste de altura del brazo para monitor: hasta 360mm Capacidad de peso de la superficie de trabajo: 12,7kg Capacidad de peso de la superficie de trabajo con el brazo para un solo monitor: 10,7kg
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	26in
Ajuste de la altura	Sí
Altura Mínima	6.3 in [160 mm]
Altura máxima	22.0 in [560 mm]
Extensión máxima del brazo	23.5 in [596 mm]
Inclinación	+90° / -65°
Giro	360°
Giro / Pivotación	180° alrededor del mástil de soporte 360° en el codo
Rotación de la pantalla	+90° / - 90°

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]

Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]
Longitud del Producto	26.4 in [67.0 cm]
Ancho del Producto	35.0 in [88.9 cm]
Altura del Producto	6.3 in [16.0 cm]
Peso del Producto	44.2 lb [20.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	0.0 in [0.0 mm]
Ancho de la Caja	0.0 in [0.0 mm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	58.0 lb [26.3 kg]

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.