

Convertitore Sit-Stand con Braccio per Monitor fino a 26" - Superficie di Lavoro da 89cm

ID prodotto: BNDSTSLGSLIM



Il convertitore regolabile per scrivania è dotato di una staffa per monitor ad asta che consente di migliorare il comfort e la produttività. Si tratta di una soluzione ergonomica composta da due prodotti: la Workstation regolabile (ARMSTSLG) e il Supporto articolabile per monitor (ARMSLIM), in grado di sostenere un display fino a 26". La staffa sottile ed elegante consente di liberare spazio sulla scrivania e offre ampie possibilità di movimento, regolando il monitor per una visione ottimale.

Con un semplice tocco, è possibile passare dalla posizione seduta a quella in piedi e mantenere un livello di movimento bilanciato durante la giornata. La workstation può essere regolata in altezza grazie a una molla pneumatica, che consente di sollevare o abbassare facilmente la superficie di lavoro in base alle proprie esigenze (fino a 400 mm). Anche la tensione può essere aggiustata per modificare l'altezza in poche, semplici mosse.

La staffa articolabile consente di regolare facilmente il display per una visione ottimale. Può raggiungere una lunghezza massima di 596 mm e offre ampie possibilità di rotazione, orientamento e inclinazione. Grazie al dispositivo a molla per la regolazione dell'altezza, è possibile posizionare facilmente la staffa fino a un massimo di 360 mm e ruotarla fino a 360° per orientare il monitor in orizzontale o in verticale.

Per installare la workstation, basta posizionare il convertitore su una scrivania profonda almeno 660 mm e collegare la staffa per monitor usando il foro passacavo e gli accessori in dotazione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Creazione di una workstation seduto/in piedi con un monitor da usare negli home office o negli ambienti commerciali, istituzionali e aziendali
- Rappresenta una soluzione economica per installare soluzioni ergonomiche su una scrivania senza acquistare nuove strutture o spazi di lavoro

Caratteristiche

- Workstation seduto/in piedi da collocare sopra la scrivania per creare una postazione ergonomica con un'ampia superficie di lavoro (0,9 m)
- Regolazione semplificata dell'altezza grazie a una molla pneumatica con azionamento a leva. Intervallo max regolazione altezza: 450 mm
- Il supporto è in grado di sostenere un monitor fino a 26" e offre ampie possibilità di regolazione dell'altezza (fino a 360 mm)
- Staffa articolabile con un'ampia possibilità di movimento: inclinazione di +90°/-65°, orientamento di 360° in corrispondenza del gomito e rotazione del display di +/- 90°
- Estensione max della staffa: 596 mm
- Dimensioni minime: 660 mm P x 889 mm L
- La workstation seduto/in piedi presenta una struttura di alta qualità ed è costituita da una base, un vassoio e un superficie di lavoro in acciaio e pannelli di fibra a media densità
- La workstation può essere regolata verso l'alto o verso il basso con la massima stabilità, senza il rischio di rovesciare gli oggetti appoggiati su di essa

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio con foro passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm

100x100 mm

Prestazioni

Specifiche generali	Regolazione in altezza della workstation seduto/in piedi fino a: 399 mm
	Regolazione in altezza della staffa per monitor fino a: 360 mm
	Capacità di carico della superficie di lavoro: 12,7 kg
	Capacità di carico della superficie di lavoro con la staffa per un monitor: 10,7 kg
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
Dimensioni massime del display	26in
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza Minima	6.3 in [160 mm]
Altezza massima	22.0 in [560 mm]
Massima estensione del braccio	23.5 in [596 mm]
Inclinazione	+90° / -65°
Disposizione orizzontale	360°
Orientamento/rotazione	Rotazione di 180° attorno al perno di supporto e 360° in corrispondenza del gomito
Rotazione del display	+90° / - 90°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]
Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]

Lunghezza prodotto	26.4 in [67.0 cm]
Larghezza prodotto	35.0 in [88.9 cm]
Altezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]
Peso prodotto	44.2 lb [20.1 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	0.0 in [0.0 mm]
Larghezza del Pacco	0.0 in [0.0 mm]
Altezza del Pacco	0.0 in [0.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	58.0 lb [26.3 kg]

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.