

Höj- och sänkbar skrivbordskonverterare med bildskärmsarm - 90 cm bred arbetsyta - för upp till 26" bildskärm

Produkt ID: BNDSTSLGSLIM



Den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren med bildskärmsarm hjälper till att höja din produktivitet och bekvämlighet. Denna ergonomiska skrivbordslösning inkluderar två produkter: den rymliga höj- och sänkbara arbetsstationen (ARMSTSLG) och det ledade skärmfästet (ARMSLIM), med stöd för en skärm på upp till 26". Den smidiga och eleganta bildskärmsarmen frigör skrivbordsyta och erbjuder heltäckande rörelser, kan enkelt justeras för perfekt visning.

Med ett handgrepp kan du byta position från att sitta till att stå för att få en balanserad rörelsenivå under dagen. Den höjjusterbara stående arbetsplatsen har en pneumatisk fjäder som gör det enkelt att höja eller sänka arbetsytan upp till 400 mm, så att den passar önskad höjd. Du kan även justera armens spänning för att göra höjjusteringen ännu enklare.

Den ledade armen gör det enkelt att justera din bildskärm för perfekt visning. Du kan förlänga armen upp till 596 mm och luta, panorera och vrida skärmen i ett stort rörelseområde. Armens fjäderassisterade höjjustering möjliggör enkel positionering, med ett maximalt område på upp till 360 mm. Armen kan även roteras för liggande eller stående visning.

Placera bara den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren på din befintliga arbetsyta (minst 66 cm djup). Fäst därefter skärmfästet med hjälp av genomföringshålet och medföljande monteringshårdvara.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en höj- och sänkbar arbetsstation med bildskärm för företags- eller hemmakontor
- Installera en kostnadseffektiv, ergonomisk skrivbordslösning genom att utnyttja befintliga skrivbord och arbetsytor

Funktioner

- Placera den höj- och sänkbara arbetsstationen på ditt befintliga skrivbord för att skapa ett ergonomiskt skrivbord med en 90 centimeter bred arbetsyta
- Hävarmsstyrd pneumatisk fjäder för enkel höjinställning (max höjjusteringsområde: 40 cm)
- Stöd för en skärm på upp till 26" och har ett brett utbud av höjjusteringar, upp till 360 mm
- Ledad arm med brett rörelseområde (+90°/-65° lutning, 360° svängning vid axeln och +/-90° rotering av skärm)
- Maximal armförlängning på 596 mm
- Minimal storlek: 660 mm D x 889 mm B
- Höj- och sänkbar arbetsstation med konstruktion av hög kvalitet, tillverkad av stål och med bas, bricka och arbetsyta i MDF
- Rörelser rakt uppåt och nedåt ger en stabil arbetsstation som inte riskerar att tippa

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Genomföringsmontering
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm

Prestanda

Allmänna specifikationer	Arbetsstationens höjdjusteringsområde: 399 mm Höjdjusteringsområde för bildskärmsarmen: upp till 360 mm Arbetsytans viktkapacitet: 12,7 kg Arbetsytans viktkapacitet med bildskärmsarm: 10,7 kg	
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]	
Maximal skärmstorlek	26in	
Höjdjustering	Ja	
Minsta höjd	6.3 in [160 mm]	
Maximal höjd	22.0 in [560 mm]	
Maximal armförlängning	23.5 in [596 mm]	
Lutning	+90° / -65°	
Panorering	360°	
Vridning/pivotering	180° runt stödstolpen 360° vid armbågen	
Skärmrotation	+90° / - 90°	

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]
Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]
Produktlängd	26.4 in [67.0 cm]
Produktbredd	35.0 in [88.9 cm]
Produkt höjd	6.3 in [16.0 cm]
Produktvikt	44.2 lb [20.1 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	0.0 in [0.0 mm]
Package Width	0.0 in [0.0 mm]
Paketets höjd	0.0 in [0.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	58.0 lb [26.3 kg]

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.