

Konferenztisch Tischanschlussfeld für Audio und Video - 4K

Produkt-ID: BOX4HDECP2



Diese Konnektivitätsbox für Konferenztische ermöglicht A/V-Installationen im Konferenztisch oder Rednerpult zur Bereitstellung von A/V-, Netzwerk- und USB-Ladeanschlüssen in Ihrem Konferenzraum, Auditorium oder Klassenzimmer. Das Gehäuse erleichtert das Anschließen von Laptops mit HDMI-, DisplayPort- und VGA-Anschlüssen an das große HDMI-Display im Raum und bietet LAN- und USB-Anschlüsse zum Laden von USB-Geräten. Die Box bietet auch Kabelmanagement für den Konferenzraum, da Anschlusskabel im Tisch untergebracht werden können.

Die Tischbox ermöglicht es den Referenten im Konferenzraum, ihren Laptop-Bildschirm auf dem großen Display oder Projektor des Zimmers mit einer unterstützten Auflösung von bis zu 4K und 30 Hz zu teilen.

Um Videos von nahezu jedem Laptop aus teilen zu können, unterstützt die Tischbox HDMI-, VGA- und DisplayPort-Eingänge und gibt automatisch den zuletzt angeschlossenen Eingang an das HDMI-Display aus.

Ermöglicht es Besuchern im Konferenzraum, iPhones, iPads, Smartphones und Tablets über die drei USB-Ladeports der Tischbox aufzuladen. Darüber hinaus bietet die Box einen Ethernet-Pass-Through-Anschluss für eine sichere kabelgebundene Netzwerkverbindung in Räumen, in denen Wi-Fi® nicht verfügbar ist.

Die Boardroom Interconnect Box verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das perfekt in den Raum passt. Die zuklappbare Blende sorgt für mehr Ordnung, indem Anschlüsse, die nicht im Gebrauch sind, verdeckt werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Installationsmöglichkeit in Tischen und Podien
- Für Präsentationen und Videokonferenzen
- Teilen Sie Videos zur Zusammenarbeit in Büroumgebungen
- Teilen Sie Videokonferenzsoftware mit dem gesamten Raum

Merkmale

- Einfache Zusammenarbeit durch den Anschluss Ihres Laptops mit HDMI-, VGA- oder DisplayPort-Anschluss an die HDMI-Anzeige des Konferenzraums über einen einzigen Zugangspunkt
- Laden Sie Ihr Telefon oder Tablet mit drei zugänglichen USB-Ladeanschlüssen auf
- Bringen Sie Stil und technologische Raffinesse in den Konferenzraum und das Auditorium durch Integration der A/V-Konnektivitätsbox in den Tisch mit einer aufklappbaren Blende, die die Anschlüsse verdeckt, wenn sie nicht gebraucht werden.
- Bieten Sie eine sichere, kabelgebundene Netzwerkverbindung im Konferenztisch mit Ethernet-Pass-Through
- Schneller Wechsel des geteilten Laptopbildschirms mit automatischer A/V-Umschaltung
- TAA-konform

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Passiv

AV-Eingang VGA

3,5-mm-Audio

HDMI

DisplayPort

	AV-Ausgang	HDMI
	Audio	Ja
	USB-Passthrough	Nein
Leistung		
	Video Revision	HDMI 1.4
		DisplayPort 1.2
	Max. Kabellänge	50.0 ft [15.2 m]
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 60Hz
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 bei 30 Hz
	Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
		2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
		1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input)
		1920x1080 (1080p) 60Hz
		1280x720 (720p) 60Hz
		**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
	Bildschirmformat	16:9
	Breitbild unterstützt	Ja
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		1 - RJ-45
		3 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
		1 - DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
	1 - RJ-45

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	VGA (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
	DisplayPort (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
	HDMI (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist passiv

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2A
Steckertyp	N
Stromverbrauch	24

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	10% bis 85% (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Produktlänge	6.7 in [17.0 cm]
Produktbreite	3.9 in [10.0 cm]
Produkthöhe	3.9 in [9.8 cm]

Produktgewicht		3.7 lb [1.7 kg]
Verpackungsinformationen		
Paketmenge		1
Paketlänge		9.3 in [23.5 cm]
Paketbreite		7.4 in [18.9 cm]
Pakethöhe		6.3 in [15.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)		3.8 lb [1.7 kg]
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten		1 - Konferenztischbox
		1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Stanzkontur
		2 - Montagehalterungen
		1 - Kabelbinderhalterung
		2 - Schrauben für Kabelbinderhalterungen
		1 - Kurzanleitung
Garantieinformationen		
Warranty		2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.